

測量

建築関連測定

精密加工・測定道具

測定機器  
(硬度計・膜厚計・他)

圧力測定

はかり

精密ハイトゲージ

(ドイツ)

- スライダーは微調整ローラーで調整可能



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA720XA-2	0~600mm	91,500円	100,650円

- 最小目盛...0.02mm
- 微調整ねじ付
- 木箱入

【スチール製】ナイフ形ストレートエッジ



品番	全長	真直度	価格	税込価格 (10%)
EA720YH-43	125mm	1.8μm	2,500円	2,750円
EA720YH-52	1,000mm	7.7μm	67,500円	74,250円

- 反射防止研磨スチール
- 材質...スチール
- 絶縁ハンドル付
- 木箱入


【スチール製】精密ストレートエッジ



品番	長さ×幅×厚さ (mm)	真直度 (μm)	価格	税込価格 (10%)
EA720YK-11	500×50×10	7	10,500円	11,550円
EA720YK-13	1,000×60×12	12	24,500円	26,950円

- 全面フラットの高精度ストレートエッジ

【ハードステンレス製】INOX精密ストレートエッジ



品番	長さ×幅×厚さ (mm)	真直度 (μm)	価格	税込価格 (10%)
EA720YK-31	300×40×8	5	31,800円	34,980円
EA720YK-36	2,000×80×15	22	150,000円	165,000円

- I型のハードステンレスストレートエッジ

【ハードステンレス製】INOXワークショップ定規



品番	長さ×幅×厚さ (mm)	真直度 (μm)	価格	税込価格 (10%)
EA720YK-71	500×30×6	35	13,450円	14,795円
EA720YK-72	1,000×40×8	60	30,650円	33,715円

- 全面研磨の目盛付きです

【アイビーム型】ストレートエッジ【A級】



品番	長さ×幅×厚さ (mm)	真直度 (μm)	価格	税込価格 (10%)
EA720YN-1	500×10×50mm	7μm	55,000円	60,500円
EA720YN-2	750×10×50mm	9.5μm	81,000円	89,100円
EA720YN-3	1000×12×60mm	12μm	123,000円	135,300円
EA720YN-4	1500×15×70mm	17μm	271,000円	298,100円
EA720YN-5	2000×20×90mm	22μm	445,500円	490,050円

鋼製ストレートエッジ(目盛付)



品番	長さ×幅×厚さ (mm)	真直度 (μm)	価格	税込価格 (10%)
EA720YN-11	500×25×6mm	30μm	28,800円	31,680円
EA720YN-12	750×25×6mm	40μm	52,000円	57,200円
EA720YN-13	1000×30×6mm	50μm	81,000円	89,100円
EA720YN-14	1500×32×6mm	70μm	136,500円	150,150円

- 材質...機械構造用炭素鋼
- 測定面研磨仕上
- 左端が0点になっています。

デジタルハイトゲージ

(アメリカ)

- 読み取りしやすい液晶0mm文字
- 分解能...0.01mm(0.0005")
- 精度...±0.03mm
- オート電源オフ機能(5分後)
- 電源...CR2032×1個(付属)



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA725XD	0~150mm(0~6")	26,000円	28,600円

【ステンレス製】ナイフ形ストレートエッジ



品番	全長	真直度	価格	税込価格 (10%)
EA720YH-71	75mm	1.5μm	4,580円	5,038円
EA720YH-72	100mm	1.7μm	5,070円	5,577円
EA720YH-73	125mm	1.8μm	5,420円	5,962円
EA720YH-74	150mm	2.0μm	6,720円	7,392円
EA720YH-75	200mm	2.3μm	7,430円	8,173円
EA720YH-77	300mm	3.0μm	13,900円	15,290円
EA720YH-78	400mm	3.7μm	22,850円	25,135円

- 反射防止マット仕上げステンレススチール
- 材質...ステンレス
- 絶縁ハンドル付
- 木箱入

ハイトゲージ

- 最小目盛...1:0.05mm、-3.4:0.02mm
- 精度...1:±0.05mm、-3:±0.04mm、-4:±0.08mm




品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA725XF-1	0~150mm	25,400円	27,940円
EA725XF-3	0~300mm	29,800円	32,780円
EA725XF-4	0~600mm	64,000円	70,400円

品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA725XF-11	EA725XF-1~4用 スクライパー	2,700円	2,970円
EA725XF-21	EA725XF-1~4用 インディケーターホルダー	2,300円	2,530円
EA725XF-31	EA725XF-1~4用 スクライパークランプ	4,700円	5,170円

- 材質...本尺...バーニア:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライパー:超硬チップ付
- 付属品...ダイヤルインディケーターホルダー、スクライパー、本尺目盛拡大レンズ
- 測定面は鋼貼り仕様で、耐摩耗性
- ホルダー使用で、ダイヤルインディケーター取付可能です。
- 目盛の読取りが楽な拡大レンズ(3倍ガラスレンズ)

【普通型】ストレートエッジ【A級】



品番	長さ×幅×厚さ (mm)	真直度 (μm)	価格	税込価格 (10%)
EA720YN-21	150×24×3mm	13μm	4,650円	5,115円
EA720YN-22	200×24×3mm	14μm	5,630円	6,193円
EA720YN-23	250×30×4mm	15μm	7,150円	7,865円
EA720YN-24	300×35×5mm	16μm	10,400円	11,440円
EA720YN-25	450×40×5mm	19μm	14,750円	16,225円
EA720YN-26	500×40×5mm	20μm	18,700円	20,570円
EA720YN-27	600×40×5mm	22μm	25,500円	28,050円
EA720YN-28	750×50×6mm	25μm	34,800円	38,280円
EA720YN-29	1000×50×6mm	30μm	67,000円	73,700円
EA720YN-30	1500×75×6mm	40μm	122,000円	134,200円
EA720YN-31	2000×85×8mm	50μm	209,000円	229,900円

- 材質...機械構造用炭素鋼
- 測定面研磨仕上
- 板金・仕上げ用のケガキ用に、平面・真直検査用に

【普通型】鋼製ストレートエッジ【A級】



品番	長さ×幅×厚さ (mm)	真直度 (μm)	価格	税込価格 (10%)
EA720YS-1	150×24×3mm	13μm	3,520円	3,872円
EA720YS-2	200×24×3mm	14μm	3,520円	3,872円
EA720YS-3	300×35×5mm	16μm	6,450円	7,095円
EA720YS-4	500×40×5mm	20μm	10,100円	11,110円
EA720YS-5	600×40×6mm	22μm	12,300円	13,530円
EA720YS-6	750×45×6mm	25μm	20,900円	22,990円
EA720YS-7	1,000×50×6mm	30μm	33,200円	36,520円
EA720YS-9	1,500×75×8mm	40μm	56,500円	62,150円
EA720YS-10	2,000×85×10mm	50μm	95,000円	104,500円

- 材質...炭素工具鋼
- 研磨仕上げ

【アイビーム型】高級ストレートエッジ【A級】



品番	長さ×幅×厚さ (mm)	真直度 (μm)	価格	税込価格 (10%)
EA720YS-21	300×8×50mm	5μm	14,400円	15,840円
EA720YS-22	500×10×50mm	7μm	22,000円	24,200円
EA720YS-24	750×10×50mm	9.5μm	31,100円	34,210円
EA720YS-25	1,000×12×60mm	12μm	50,500円	55,550円
EA720YS-27	1,500×15×70mm	17μm	104,000円	114,400円
EA720YS-28	2,000×18×90mm	22μm	191,000円	210,100円
EA720YS-29	2,500×18×120mm	26μm	270,000円	297,000円
EA720YS-30	3,000×22×120mm	32μm	393,000円	432,300円

- 材質...炭素工具鋼
- 研磨仕上げ
- 平坦度、平行度等の検査に使用します。

色品の品番はメーカー直送品です。

デジタルハイトゲージ

- 最小目盛...0.01mm
- 精度...1:±0.04mm、-2:±0.06mm
- 機能...任意の位置で0設定、ホールド、公差設定
- 電源...SR44×1個(付属)



品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA725XG-1	0~300mm	54,500円	59,950円
EA725XG-2	0~600mm	99,500円	109,450円

品番	測定範囲	価格	税込価格 (10%)
EA725XG-11	EA725XG-1用 スクライパー	3,400円	3,740円
EA725XG-12	EA725XG-2用 スクライパー	5,000円	5,500円
EA725XG-21	EA725XG-1用 ホルダーアーム	2,700円	2,970円
EA725XG-22	EA725XG-2用 ホルダーアーム	2,700円	2,970円
EA725XG-31	EA725XG-1用 スクライパークランプ	3,700円	4,070円
EA725XG-32	EA725XG-2用 スクライパークランプ	6,500円	7,150円
EA725XG-35	EA725XG-1用 インディケーターホルダー	2,700円	2,970円

- 材質...バーニア:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライパー:超硬チップ付
- 付属品...1-2:ホルダーアーム、スクライパークランプ、スクライパー、φ6mmコレット
- 測定面は鋼貼り仕様で、耐摩耗性
- ホルダーアームと、スクライパークランプ使用で、ダイヤルインディケーター取付可能です。

【ベベル型】ストレートエッジ



品番	長さ×幅×厚さ (mm)	真直度 (μm)	価格	税込価格 (10%)
EA720YH-101	300×40×5mm	200μm	4,100円	4,510円
EA720YH-102	500×40×5mm	400μm	4,710円	5,181円
EA720YH-103	1000×40×5mm	900μm	9,310円	10,241円

- 材質...亜鉛メッキ鋼


【ベベル型】鋼製ストレートエッジ【A級】



品番	長さ×幅×厚さ (mm)	真直度 (μm)	価格	税込価格 (10%)
EA720YN-41	150×24×3mm	13μm	5,450円	5,995円
EA720YN-42	200×24×3mm	14μm	6,340円	6,974円
EA720YN-43	250×30×4mm	15μm	7,770円	8,547円
EA720YN-44	300×35×5mm	16μm	11,600円	12,760円
EA720YN-45	450×40×5mm	19μm	16,400円	18,040円
EA720YN-46	500×40×5mm	20μm	22,000円	24,200円
EA720YN-47	600×40×5mm	22μm	29,300円	32,230円
EA720YN-48	750×50×6mm	25μm	41,300円	45,430円
EA720YN-49	1000×50×6mm	30μm	77,500円	85,250円
EA720YN-50	1500×75×6mm	40μm	141,000円	155,100円

- 材質...機械構造用炭素鋼
- 測定面研磨仕上
- 板金・仕上げ用のケガキ用に、平面・真直検査用に

【ベベル型】鋼製ストレートエッジ【A級】



品番	長さ×幅×厚さ (mm)	真直度 (μm)	価格	税込価格 (10%)
EA720YS-11	150×24×3mm	13μm	3,720円	4,092円
EA720YS-12	200×24×3mm	14μm	3,720円	4,092円
EA720YS-13	300×35×5mm	16μm	6,830円	7,513円
EA720YS-14	500×40×5mm	20μm	10,600円	11,660円
EA720YS-15	600×40×6mm	22μm	12,900円	14,190円
EA720YS-16	750×45×6mm	25μm	22,000円	24,200円
EA720YS-17	1,000×50×6mm	30μm	34,900円	38,390円
EA720YS-19	1,500×75×8mm	40μm	65,000円	71,500円
EA720YS-20	2,000×85×10mm	50μm	100,000円	110,000円

- 材質...炭素工具鋼
- 研磨仕上げ
- 一部が斜角になっています。
- 罫書作業に適しています。