

フォースゲージ

- 測定単位…N(ニュートン)
- 表示分解能…0.01N
- 測定精度…±0.4%(rdg+1dgt)
- 許容最大荷重…68N
- 最大変位量…約0.25mm
- 電源…単3電池×6本(付属)
- サイズ…83(W)×39(D)×227(H)mm

品番	測定範囲	価格	税込価格(10%)
EA716	0~50.00N	43,200円	47,520円

●コンセントの差込み、引抜き測定、練り材質などの硬度測定、車のアクセル、ブレーキの押付力測定、ガラス、セラミックの硬度測定に

硬度チェック

●測定硬度(HRC)…40, 45, 50, 55, 60, 65

●全長…175mm

●ヤスリ…長さ:65mm、径:4.3mm (6本組価格)

品番	価格	税込価格(10%)
EA706V	9,530円	10,483円

●対象物にキズが付くとテスターに表示している硬度以下となります。

●テスター先端部の曲げ加工で平面・曲面・内径面の硬度チェックが可能です。

色	表示	テスターの実硬表
赤 RED	HRC 40	HRC 40~42 HV 392~412
黄 YELLOW	HRC 45	HRC 45~47 HV 446~471
黄緑 LIGHT-GREEN	HRC 50	HRC 50~52 HV 513~544
緑 GREEN	HRC 55	HRC 55~57 HV 595~633
青 BLUE	HRC 60	HRC 60~62 HV 697~746
黒 BLACK	HRC 65	HRC 65~67 HV 800~865

※表示硬度はHRCで2度上方への誤差を含みます。

デジタル膜厚計

(ドイツ)

●精度…0~0.85mm:±3%+0.001mm
0.85~1.25mm:±5%

品番	測定範囲	価格	税込価格(10%)
EA706WA	0~1.25mm	33,700円	37,070円

●機能…オートパワーオフ(2分) 最高最低・平均値表示、ホールド機能

●バックライト液晶

●電源…単4電池×2本(付属)

●サイズ…50×110×23mm ●重量…100g(電池含む)

●付属品…USBケーブル(195cm)、ソフトウェアCD、ケース

●ベースの材質を自動検知して計測を行います。

●付属のソフトウェアCDをパソコンにインストールすることでデータをパソコンに取り込むことができます。

鉄骨精度測定器具セット(5点)

品番	価格	税込価格(10%)
EA725EX-11	39,200円	43,120円

●セット内容

- 1) ベベル角度測定ゲージ9枚組:30°~50°
- 2) ルート間隔測定ゲージ9枚組:4~12mm
- 3) 溶接ゲージA
- 4) テーパーゲージ:1~15mm
- 5) アンダーカットゲージ
- 6) 仕口スレ測定ゲージ
- 7) フランジ折れ・傾斜測定ゲージ

●ケースサイズ…234(W)×195(D)×40(H)mm

●重量…870g ●ケース入

▲注意 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

[ダイヤル]デュロメーター

●ゴム・プラスチックの硬さを測る硬度計

●精度…±1目盛

●取付軸径…φ60mm

●ダイヤル径…φ110mm

●付属品…摩托確認用ブロック(D-1, D-2のみ)

品番	測定範囲	価格	税込価格(10%)
EA716D-1	A20~A90	22,000円	24,200円
EA716D-2	A90以上	35,200円	38,720円
EA716D-3	A20未満	29,600円	32,560円

専用スタンド

品番	EA716D-11	EA716D-12
仕様	EA716D-1、-3用	EA716D-2用
価格	39,000円	50,000円
税込価格(10%)	42,900円	55,000円

デュロメーター用スタンド

●本体…115×160×285mm

●盤面…φ100mm

●支柱…φ20mm×285(H)mm

●重量…5.5kg

●材質…支柱・垂り:鉄、ベース:鋳鉄

品番	適応品番	価格	税込価格(10%)
EA716D-11	EA716D-1、-3	39,000円	42,900円
EA716D-12	EA716D-2	50,000円	55,000円

超音波厚さ計

●金属、ガラス、プラスチック、エポキシなどの肉厚測定に最適

●超音波パルス反射方式

●最小目盛…0.01mm, 0.1mmを選択(200.1mm以上は0.1mm)

品番	測定範囲	価格	税込価格(10%)
EA706X-3	0.8~200mm	125,000円	137,500円

オプション

品番	測定範囲	価格	税込価格(10%)
EA706X-4	4.00mm相当試験片	6,000円	6,600円
EA706X-5	7MHz深触子	30,000円	33,000円
EA706X-6	5MHz深触子	30,000円	33,000円

●測定精度…±0.1mm±0.5%(0.8~50.0mm)
±0.1mm±1.5%(50.1~300.0mm)

●測定単位…mm ●電源…単3電池×2本(別売)

●サイズ…73(W)×32(D)×143(H)mm

●重量…160g

●付属品…7MHz深触子×1個、キャリングケース、ストラップ

鉄骨精度測定器具セット(7点)

品番	価格	税込価格(10%)
EA725EX-12	66,500円	73,150円

●セット内容

- 1) ベベル角度測定ゲージ9枚組:30°~50°
- 2) ルート間隔測定ゲージ9枚組:4~12mm
- 3) 溶接ゲージA
- 4) テーパーゲージ:1~15mm
- 5) アンダーカットゲージ
- 6) 仕口スレ測定ゲージ
- 7) フランジ折れ・傾斜測定ゲージ

●ケースサイズ…425×375×70mm ●重量…3.6kg

●ケース入

鉄骨精度測定器具セット(5点)

品番	EA706WK-1	EA706WK-2
測定対象	鉄素地(鉄・鋼鉄)	鉄素地+非鉄金属素地(銅・アルミなど)
価格	23,100円	31,400円
税込価格(10%)	25,410円	34,540円
測定対象	EA706WK-1	EA706WK-2
測定鉄素地	0~2000μm	0~2000μm
範囲	非鉄素地	0~1000μm
精度	0~199μm:±10dgt 200~1,000μm:±(3%rdg+10dgt) 1,001~2,000μm:±(5%rdg+10dgt)	0~199μm:±10dgt 200~1,000μm:±(3%rdg+10dgt)

●電源…単4電池×2本(付属)

●サイズ…55(W)×27(D)×105(H)mm ●重量…85g

●付属品…ソフトケース、ストラップ

電池は、P.1656~P.1658に掲載しております。

[デジタル]デュロメーター

(アメリカ)

●手に快適に、しっかりフィットするデザイン、大きなLEDディスプレイとシンプルなお使いのボタンコントロールで操作簡単

品番	測定範囲	価格	税込価格(10%)
EA760AS-11	0~100HSA(ショアA)	37,500円	41,250円

●測定精度…±1H(at 20-90HSA)

●最小表示…0.5H

●機能…ゼロ設定、ホールド

●電源…SR44×1個(付属)

●サイズ…58(W)×28(D)×88(H)mm ●重量…140g

●ショアAの計測値でゴムやエラストマー、ワックス、フェルト、皮革などの柔らかい物質の測定に

硬度計(一般ゴム用)

品番	測定範囲	価格	税込価格(10%)
EA716DK-1	0~100	39,000円	42,900円
EA716DK-2	0~100	47,000円	51,700円

●一般ゴム用(タイヤ、ゴムホースなど)

●ダイヤル径…51mm

●精度…±1目盛

硬度計(一般ゴム用)

品番	測定範囲	価格	税込価格(10%)
EA716DK-3	0~100	45,000円	49,500円
EA716DK-4	0~100	53,000円	58,300円

●一般ゴム用(消しゴム、低硬さエラストマーなど)

●ダイヤル径…51mm

●精度…±1目盛

超音波厚さ計

●金属から非金属まで様々な物質の厚さ測定が可能

●超音波パルス反射方式

●最小目盛…0.1mm

品番	測定範囲	価格	税込価格(10%)
EA706WK-3	1.2~220mm(鋼鉄)	75,000円	82,500円

●測定精度…±1%(rdg+0.1)mm

●測定単位…mm ●電源…単3電池×3本(付属)

●サイズ…72(W)×36(D)×135(H)mm

●重量…170g

●付属品…5MHz深触子×1個、キャリングケース

デジタル膜厚計

●機能…オートパワーオフ(30秒)、最高最低・平均値表示、バックライト、上限・下限アラーム

●上下反転機能

品番	EA706WK-1	EA706WK-2
測定対象	鉄素地(鉄・鋼鉄)	鉄素地+非鉄金属素地(銅・アルミなど)
価格	23,100円	31,400円
税込価格(10%)	25,410円	34,540円
測定対象	EA706WK-1	EA706WK-2
測定鉄素地	0~2000μm	0~2000μm
範囲	非鉄素地	0~1000μm
精度	0~199μm:±10dgt 200~1,000μm:±(3%rdg+10dgt) 1,001~2,000μm:±(5%rdg+10dgt)	0~199μm:±10dgt 200~1,000μm:±(3%rdg+10dgt)

●電源…単4電池×2本(付属)

●サイズ…55(W)×27(D)×105(H)mm ●重量…85g

●付属品…ソフトケース、ストラップ

エッジファインダー

品番	仕様	シャック×測定子	価格	税込価格(10%)
EA725SE-1	シングルエンド	φ10mm × φ6mm	4,050円	4,455円
EA725SE-2	ダブルエンド	φ10mm × φ6mm (両側付ヘッド)	5,130円	5,643円

●フライス作業の際、チャックに取り付け、加工物の位置決めに使います。

●-2のポイントヘッドは中心点の位置決めに使います。

http://www.esco-net.com

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。