

スプリングワッシャー [ステンレス]

●材質…ステンレス

品番	呼	内径×外径×厚み (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA949SF-3	M3	3.1×5.9×0.7	620	460円	506円
EA949SF-4	M4	4.1×7.6×1.0	300	460円	506円
EA949SF-5	M5	5.1×9.2×1.3	180	460円	506円
EA949SF-6	M6	6.1×12.2×1.5	100	460円	506円
EA949SF-8	M8	8.2×15.4×2.0	55	460円	506円
EA949SF-10	M10	10.2×18.4×2.5	30	460円	506円
EA949SF-12	M12	12.2×21.5×3.0	15	460円	506円
EA949SF-16	M16	16.2×28.0×4.0	5	230円	253円
EA949SF-18	M18	18.2×31.0×4.6	5	340円	374円
EA949SF-20	M20	20.2×33.8×5.1	5	460円	506円
EA949SF-22	M22	22.5×37.7×5.6	5	460円	506円
EA949SF-24	M24	24.5×40.3×5.9	5	680円	748円
EA949SF-30	M30	30.5×49.9×7.5	5	1,590円	1,749円

スプリングワッシャー [ステンレス]

●材質…ステンレス
●EA949LY-314~324 は袋入りです。

品番	呼	内径×外径×厚み (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA949LY-303	M3	3.1×5.9×0.7	237	230円	253円
EA949LY-304	M4	4.1×7.6×1.0	138	230円	253円
EA949LY-305	M5	5.1×9.2×1.3	81	230円	253円
EA949LY-306	M6	6.1×12.2×1.5	47	230円	253円
EA949LY-308	M8	8.2×15.4×2.0	25	230円	253円
EA949LY-310	M10	10.2×18.4×2.5	15	230円	253円
EA949LY-312	M12	12.2×21.5×3.0	9	230円	253円
EA949LY-314	M14	14.2×24.5×3.5	2	190円	209円
EA949LY-316	M16	16.2×28.0×4.0	2	190円	209円
EA949LY-318	M18	18.2×31.0×4.6	2	280円	308円
EA949LY-320	M20	20.2×33.8×5.1	2	370円	407円
EA949LY-322	M22	22.5×37.7×5.6	2	420円	462円
EA949LY-324	M24	24.5×40.3×5.9	2	530円	583円

ゆるみ止ワッシャー

●材質…鉄
●振動や衝撃によるボルトのゆるみに耐えます。

品番	呼	内径×外径×厚み (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA949WN-1	M3	3.4×7.0×1.8	10	510円	561円
EA949WN-2	M4	4.4×7.6×1.8	10	510円	561円
EA949WN-3	M5	5.4×9.0×1.8	10	510円	561円
EA949WN-4	M6	6.5×10.8×1.8	10	510円	561円
EA949WN-5	M8	8.7×13.5×2.5	10	620円	682円
EA949WN-6	M10	10.7×16.6×2.5	10	700円	770円
EA949WN-7	M12	13.0×19.5×2.5	10	1,100円	1,210円
EA949WN-8	M14	15.2×23.0×3.4	10	1,590円	1,749円
EA949WN-9	M16	17.0×25.4×3.4	10	1,780円	1,958円
EA949WN-10	M18	19.5×29.0×3.4	5	1,240円	1,364円
EA949WN-11	M20	21.4×31.7×3.4	5	1,420円	1,562円
EA949WN-12	M22	23.4×34.3×3.4	5	1,910円	2,101円
EA949WN-13	M24	25.3×37.0×3.4	5	2,230円	2,453円
EA949WN-15	M30	31.4×47.0×6.6	5	3,840円	4,224円
EA949WN-17	M36	37.4×55.0×6.6	5	5,480円	6,028円

ゆるみ止ワッシャー [ステンレス]

●材質…ステンレス
●振動や衝撃によるボルトのゆるみに耐えます。

品番	呼	内径×外径×厚み (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA949WN-51	M3	3.4×7.0×2.2	5	1,040円	1,144円
EA949WN-52	M4	4.4×7.6×2.2	5	1,040円	1,144円
EA949WN-53	M5	5.4×9.0×2.2	5	1,040円	1,144円
EA949WN-54	M6	6.5×10.8×2.2	5	1,040円	1,144円
EA949WN-55	M8	8.7×13.5×2.5	5	1,240円	1,364円
EA949WN-56	M10	10.7×16.6×2.5	5	1,400円	1,540円
EA949WN-57	M12	13.0×19.5×2.5	5	2,370円	2,607円
EA949WN-58	M14	15.2×23.0×3.2	2	1,190円	1,309円
EA949WN-59	M16	17.0×25.4×3.2	2	1,190円	1,309円
EA949WN-60	M18	19.5×29.0×3.2	2	1,990円	2,189円
EA949WN-61	M20	21.4×30.7×3.2	2	1,990円	2,189円
EA949WN-62	M22	23.4×34.5×3.2	2	2,880円	3,168円

六角穴付ボルトセット

(アメリカ) PRECISION BRAND

●材質…鉄
●並目ねじ

品番 EA949AD-13 価格10,600円 税込価格(10%) 11,660円

サイズ	入数	サイズ	入数
M4×10	25	M6×12	10
M4×12	25	M6×20	10
M4×20	25	M6×25	10
M4×25	25	M6×30	10
M5×12	25	M6×40	10
M5×20	25	M8×20	10
M5×25	10	M8×25	10
M5×30	10	M8×30	10
		M8×40	3
		M8×45	2

●材質…合金鋼
●並目ねじ
●ケースサイズ…280×170×50mm

六角穴付ボルトセット

●材質…鉄
●並目ねじ

品番 EA949DE 価格4,150円 税込価格(10%) 4,565円

サイズ	入数	サイズ	入数
M3×10	100	M6×20	30
M3×12	100	M6×25	20
M4×12	50	M8×25	15
M4×15	50	M8×30	10
M5×15	30	M10×25	10
M5×20	30	M10×30	6

●ケースサイズ…207×145×40mm

スプリングワッシャー [ステンレス/黒色]

●材質…ステンレス (SSブラックメッキ)

品番	呼	内径×外径×厚み (mm)	入数	価格	税込価格 (10%)
EA949LY-603	M3	3.1×5.9×0.7	40	210円	231円
EA949LY-604	M4	4.1×7.6×1.0	30	210円	231円
EA949LY-605	M5	5.1×9.2×1.3	20	210円	231円
EA949LY-606	M6	6.1×12.2×1.5	20	330円	363円
EA949LY-608	M8	8.2×15.4×2.0	12	330円	363円

六角穴付ボルトセット [ステンレス]

●材質…ステンレス
●並目ねじ

品番 EA949MB-5 価格8,610円 税込価格(10%) 9,471円

サイズ	入数	サイズ	入数
M5×8	50	M5×20	40
M5×10	40	M5×25	30
M5×12	35	M5×30	30
M5×15	50		

●ケースサイズ…205×145×40mm

六角穴付ボルトセット [インチ]

(アメリカ) PRECISION BRAND

品番 EA949AD-14 価格7,040円 税込価格(10%) 7,744円

呼び×山数×全長	入数	呼び×山数×全長	入数
6×32×1/2"	10	1/4×20×1/2"	10
6×32×1"	10	1/4×20×3/4"	10
8×32×1/2"	10	1/4×20×1"	10
8×32×3/4"	10	1/4×20×1 1/4"	10
8×32×1"	10	1/4×20×1 1/2"	10
10×32×1/2"	10	1/4×28×3/4"	10
10×32×3/4"	10	1/4×28×1"	10
10×32×1"	10	1/4×28×1 1/4"	10
10×24×1/2"	10	1/4×28×1 1/2"	10
10×24×1"	10		

●材質…合金鋼
●ケースサイズ…210×108×40mm

六角穴付ボルトセット

●材質…鉄 (ユニクロメッキ)
●並目ねじ

品番 EA949DF 価格5,190円 税込価格(10%) 5,709円

サイズ	入数	サイズ	入数
M3×6	100	M5×10	40
M3×8	100	M5×12	40
M3×10	100	M5×15	30
M4×8	60	M6×16	20
M4×10	60	M6×20	20
M4×12	60	M6×25	15

●ケースサイズ…207×145×40mm

六角穴付ボルトセット [ステンレス]

●材質…ステンレス
●並目ねじ

品番 EA949AD-8 価格14,300円 税込価格(10%) 15,730円

サイズ	入数	サイズ	入数
M3×10	250	M5×15	100
M3×12	250	M5×20	80
M4×12	120	M5×30	50
M4×15	150		

●ケースサイズ…205×145×40mm

六角穴付ボルトセット [ステンレス]

●材質…ステンレス
●並目ねじ

品番 EA949MB-3 価格12,100円 税込価格(10%) 13,310円

サイズ	入数	サイズ	入数
M3×4	250	M3×12	180
M3×6	200	M3×15	150
M3×8	150	M3×20	130
M3×10	200		

●ケースサイズ…205×145×40mm

六角穴付ボルトセット [ステンレス]

●材質…ステンレス
●並目ねじ

品番 EA949AD-19 価格4,200円 税込価格(10%) 4,620円

サイズ	入数	サイズ	入数
M3×10	20	M4×12	10
M3×12	20	M4×15	10
M3×15	20	M4×20	10
M3×20	20	M5×15	10
		M5×20	10
		M5×25	10

●ケースサイズ…201×149×28mm

六角穴付ボルトセット [ステンレス]

●材質…ステンレス
●並目ねじ

品番 EA949MB-4 価格9,680円 税込価格(10%) 10,648円

サイズ	入数	サイズ	入数
M4×6	100	M4×15	100
M4×8	80	M4×20	80
M4×10	60	M4×25	60
M4×12	120		

●ケースサイズ…205×145×40mm

六角穴付ボルトセット [ステンレス]

●材質…ステンレス
●並目ねじ

品番 EA949MB-6 価格8,500円 税込価格(10%) 9,350円

サイズ	入数	サイズ	入数
M6×8	30	M6×20	30
M6×10	25	M6×25	25
M6×12	25	M6×30	20
M6×15	35		

●ケースサイズ…205×145×40mm

六角穴付ボルトセット [ステンレス/黒色]

●材質…ステンレス (SSブラックメッキ)

品番 EA949MK-1 価格18,000円 税込価格(10%) 19,800円

サイズ	入数	サイズ	入数
M3×8	20	M5×20	12
M3×10	20	M5×30	12
M3×15	20	M5×40	12
M3×20	20	M5×50	12
M3×30	20	M6×10	8
M3×40	20	M6×15	8
M4×8	16	M6×20	8
M4×10	16	M6×30	8
M4×15	16	M6×40	8
M4×20	16	M6×50	8
M4×30	16	M8×10	4
M4×40	16	M8×15	4
M4×50	16	M8×20	4
M5×8	12	M8×30	4
M5×10	12	M8×40	4
M5×15	12	M8×50	4

●並目ねじ ●ケースサイズ…300×206×39mm

六角穴付ボルト工具の口幅とボルト径寸法

ボルト径(D)	工具の口幅(mm) S
M3	2.5
M4	3
M5	4
M6	5
M8	6
M10	8

六角穴付ボルトセット [ゆるみ止め]

●材質…鉄
●並目ねじ

品番 EA949DG 価格7,260円 税込価格(10%) 7,986円

サイズ	入数	サイズ	入数
M3×10	50	M5×20	25
M3×12	50	M6×15	10
M4×10	50	M6×20	10
M4×12	50	M8×15	10
M5×10	25	M8×20	10
M5×15	25	M8×25	10

●ケースサイズ…207×145×40mm