

ドア用

建物補強用

家具用

手すり用

フック

パッチン、取っ手

Sフック[ステンレス製]

●材質…SUS304



品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	線径	全長	口幅			
EA638EG-9	5	52	11	20	1,070円	1,177円

(5個価格)

Sフック



品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	入数
	線径	全長	口幅		
E-21	3	36	3.5×7.5	3	3個
E-22	4	44	4.0×8.0	6	2個

品番	サイズ(mm)			価格	税込価格(10%)
	線径	全長	口幅		
EA638E-21	3	36	3.5×7.5	190円	209円
EA638E-22	4	44	4.0×8.0	190円	209円

●材質…スチール(マットブラック焼付塗装)

Sフック[ステンレス製]

●材質…SUS304



品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	線径	全長	口幅			
EA638EG-21	5	60	14.5	20	290円	319円
EA638EG-22	5	100	31	20	340円	374円
EA638EG-23	5	140	49	20	460円	506円
EA638EG-24	5	180	49	20	510円	561円
EA638EG-25	5	260	48.5	20	590円	649円

Sフック

(ドイツ)

●亜鉛メッキ加工により防錆・防食に効果的



品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	線径	全長	口幅			
EA638EJ-1A	3	25	3.5	40	20円	22円
EA638EJ-2A	4	35	4	60	30円	33円
EA638EJ-3A	5	45	5	80	40円	44円
EA638EJ-4A	6	55	6	100	50円	55円
EA638EJ-5A	7	65	8	200	80円	88円
EA638EJ-6A	8	75	9.5	300	110円	121円

●材質…スチール(亜鉛メッキ) kleinsorge

Sフック

●材質…本体:被膜線 キャップ:塩ビ




品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	線径	全長	口幅			
EA638EB-50	4	50	15	8	120円	132円
EA638EB-75	4	75	23	6	140円	154円
EA638EB-100	5	100	30	13	190円	209円
EA638EB-150	5	150	38	12	250円	275円
EA638EB-200	5	200	38	12	270円	297円
EA638EB-300	5	300	38	12	340円	374円

仕上げについて

生地仕上げ	メッキを施していないので塗装しやすいです。
ヘアーライン仕上げ	つやを消し、金属的な質感が強調されている為、高級感があります。
パレル研磨仕上げ	加工後のムラが非常に少ないです。
バフ研磨仕上げ	表面状態が粗かったり不均一なものを光沢面にしています。
鏡面研磨仕上げ	「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。

パイプSフック[ステンレス製]

(アメリカ)



品番	サイズ(mm)				使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	線径	B	C	D			
EA638EH-11	6.3	101	25.4	25.4	550円	605円	
EA638EH-12	7.8	114	38.1	38.1	890円	979円	
EA638EH-13	9.6	157	57.1	50.8	1,720円	1,892円	

●材質…ステンレス(SUS316)
●パイプなどを通して使用できます。

品番	サイズ(mm)				価格	税込価格(10%)
	線径	B	C	D		
EA638EH-11	6.3	101	25.4	25.4	550円	605円
EA638EH-12	7.8	114	38.1	38.1	890円	979円
EA638EH-13	9.6	157	57.1	50.8	1,720円	1,892円

●材質…ステンレス(SUS316)
●パイプなどを通して使用できます。

Sフック[ステンレス製]



品番	サイズ(mm)				使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	D	L	S1	S2			
EA638EG-6	3	36	3.2	13	7	460円	506円
EA638EG-7	4	42	3.5	15	15	810円	891円
EA638EG-8	5	74	4.5	30	20	1,830円	2,013円

●材質…SUS304

Sフック[ステンレス製]

●材質…SUS304



品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	線径	全長	口幅			
EA638EG-31	6	53	13	30	380円	418円
EA638EG-33	8	81	23	50	620円	682円

Sカンロング[ステンレス製]

●材質…SUS304



品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	線径	全長	口幅			
EA638DW-4A	4	120	21	7	380円	418円
EA638DW-5A	5	150	28	10	430円	473円
EA638DW-6A	6	180	38	15	660円	726円

Sフック(OD色)

●材質…スチール




品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	線径	全長	口幅			
EA638ED-41	4	83	23	8	1,000円	1,100円
EA638ED-42	5	135	42	8	1,100円	1,210円

ESCO (5個価格)

Sフック

●材質…スチール (マットブラック焼付塗装)




品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	線径	全長	口幅			
EA638DW-81	3.2	50	14	9	200円	220円
EA638DW-82	3.2	75	20	6	250円	275円
EA638DW-83	4.0	100	30	10	320円	352円

(2個価格)

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	線径	全長	口幅			
EA638DW-81	3.2	50	14	9	200円	220円
EA638DW-82	3.2	75	20	6	250円	275円
EA638DW-83	4.0	100	30	10	320円	352円

Sフック[ステンレス製]

●材質…SUS304



品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	線径	全長	口幅			
EA638DW-21	6	111	32×30	15	640円	704円
EA638DW-22	6	120	26×38	15	710円	781円
EA638DW-23	6	130	30×49	15	740円	814円
EA638DW-24	6	155	33×56	15	850円	935円

Sフック[ステンレス製]

(アメリカ)

●材質…SUS316



品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	線径	全長	口幅			
EA638EH-1	3.1	35	5.0	14	240円	264円
EA638EH-2	3.9	40	5.0	36	360円	396円
EA638EH-3	4.7	48	7.4	54	560円	616円
EA638EH-4	6.3	57	8.1	90	1,070円	1,177円

●材質…ステンレス(SUS304)
●電解研磨仕上げ

S型ロングフック[ステンレス製]

●材質…ステンレス(SUS304)
●電解研磨仕上げ



品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	線径	全長	口幅			
EA638DW-10	3.2	50	15	9	100円	110円
EA638DW-11	3.2	75	23	6	120円	132円
EA638DW-12	4	100	30	10	150円	165円
EA638DW-13	4	150	38	9	180円	198円
EA638DW-14	4	200	38	9	200円	220円
EA638DW-15	4	300	38	9	250円	275円
EA638DW-16	4	500	38	9	340円	374円

ツイストSフック[ステンレス製]

●材質…SUS304



品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	線径	全長	口幅			
EA638EG-41	6	51	13	30	460円	506円
EA638EG-42	8	61	15	50	660円	726円

Sフック

●材質…鉄(ユニクロメッキ)



品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	線径	全長	口幅			
EA638E-1	1.2	10.6	4.5×4.5	0.5	80円	88円
EA638E-2	1.6	14.2	6.0×6.0	1	90円	99円
EA638E-3	2.0	19.0	7.5×7.5	2	100円	110円
EA638E-4	2.3	22.6	8.0×11.8	2	110円	121円
EA638E-5	3.0	30.4	9.8×16.0	3	180円	198円
EA638E-6	4.0	36.2	12.0×19.0	6	240円	264円
EA638E-7	4.8	43.4	14.4×21.8	7	360円	396円

(10個価格)

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	線径	全長	口幅			
EA638E-1	1.2	10.6	4.5×4.5	0.5	80円	88円
EA638E-2	1.6	14.2	6.0×6.0	1	90円	99円
EA638E-3	2.0	19.0	7.5×7.5	2	100円	110円
EA638E-4	2.3	22.6	8.0×11.8	2	110円	121円
EA638E-5	3.0	30.4	9.8×16.0	3	180円	198円
EA638E-6	4.0	36.2	12.0×19.0	6	240円	264円
EA638E-7	4.8	43.4	14.4×21.8	7	360円	396円

Sフック[ステンレス製]

●材質…SUS304



品番	サイズ(mm)				使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	D	L1	W2	S			
EA638EG-11	5	50	10	5	20	290円	319円
EA638EG-12	6	60	11.5	6	30	540円	594円
EA638EG-13	8	76	16	8	50	770円	847円

Sフック[ステンレス製]

(アメリカ)



品番	サイズ(mm)				使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	A	B	C	D			
EA638EH-21	6.3	54.6	10.6	8.8	136	240円	264円
EA638EH-22	7.9	74.9	16.5	15.7	181	520円	572円
EA638EH-23	9.5	85	19	17	226	870円	957円

●耐食・耐久性に優れたステンレス製
●材質…SUS316

Sフック[ステンレス製]

●材質…ステンレス



品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	線径	全長	口幅			
EA638DW-36	5	100	30	20	760円	836円
EA638DW-37	5	150	40	20	850円	935円

SC 清水樹脂 (2個価格)

品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	線径	全長	口幅			
EA638DW-36	5	100	30	20	760円	836円
EA638DW-37	5	150	40	20	850円	935円

S型ロングフック

●材質…鉄(ユニクロメッキ)



品番	サイズ(mm)			使用荷重(kg)	価格	税込価格(10%)
	線径	全長	口幅			
EA638DW-31	6	450	54	10	490円	539円
EA638DW-32	6	600	54	10	570円	627円
EA638DW-33	6	900	5			