

電動ドライバー用アクセサリ 電動インパクトレンチ 充電式インパクトレンチ 振動ハンマー・ダイヤモンドコドル、コンクリートカッター 電動ディスクグラインダー 充電式ディスクグラインダー

電気ドリル(ドリルスタンド付)

《電気ドリル》

- 穴あけ能力…鉄工:φ10mm 木工:φ25mm
- 回転数…0~2,500rpm
- コード長…2.5m

《ドリルスタンド》

- 最大ストローク…60mm
- コラムの高さ…450mm
- 作業ベースサイズ…145×150mm

品番 EA801AJ-20 価格17,800円 (税込価格(10%) 19,580円)

HIKOKI

電気ドリル(ドリルスタンド付)

(ドイツ)

《電気ドリル》

- 穴あけ能力…鉄工:φ10mm 木工:φ25mm
- 回転数…0~2,600rpm
- コード長…2.5m

《ドリルスタンド》

- 最大ストローク…60mm
- コラムの高さ…450mm
- 作業ベースサイズ…145×150mm

品番 EA801BT-20 価格12,700円 (税込価格(10%) 13,970円)

BOSCH

電気ドリルスタンド

- 電気ドリル用(スピンドルカラー径:φ43mm)
- 最大ストローク…60mm
- コラムの高さ…400mm
- 作業ベースサイズ…150×145×25mm
- 重量…2.9kg
- クイックバイス付(幅:~φ65mm)

品番 EA817AG-1 価格6,160円 (税込価格(10%) 6,776円)

電気ドリルスタンド

- 電気ドリル首径…43mm
- 最大ストローク…60mm
- コラムの高さ…450mm
- 作業ベースサイズ…160×170mm
- 重量…3.7kg

品番 EA817AJ-1 価格14,300円 (税込価格(10%) 15,730円)

HIKOKI

電気ドリルガイド

- 13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸)
- 本体材質…アルミダイキャスト

KONZOWO

品番 EA801KM 価格19,200円 (税込価格(10%) 21,120円)

- 最大ストローク…200mm
- ベースサイズ…71×181mm(V溝付き)
- 重量…2.5kg
- 30°~90°の傾斜角度調整が可能です。

電気ドリルガイド

- 10mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸)
- 最大ストローク…155mm
- ベースサイズ…93×148mm(V溝付き)
- 重量…1kg
- 右回転専用
- 45°の傾斜角度調整が可能です。

品番 EA817AH 価格8,510円 (税込価格(10%) 9,361円)

電気ドリルスタンド

- 45°の傾斜角度調整が可能です
- 電気ドリル首径…43mm
- 最大ストローク…60mm
- コラムの高さ…450mm
- 作業ベースサイズ…145×150mm
- 重量…3kg

品番 EA817AK 価格3,900円 (税込価格(10%) 4,290円)

ハンドドリル

(ドイツ)

●重量…6:350g 8:590g

●材質…フレーム:メタル、ハンドル:木、ハンドクランクハンドル:プラスチック

●電気が要らないハンドドリル

品番	チャック能力	全長	価格	税込価格(10%)
EA801AZ-6	φ6mm	235mm	3,540円	3,894円
EA801AZ-8	φ8mm	295mm	6,670円	7,337円

●六角シャック径…6.5mm

●ブレード径…3.1mm

●本体サイズ…150×73×70mm

●最大回転数…3,000rpm

●ステーサイズ…400×20×3mm

●切断能力…ステンレス:0.8mm、亜鉛メッキ鋼、亜鉛、板金、銅、真鍮:1.5mm、PVC、ビニル床材、アルミ:2mm、ポリカーボネート:2.5mm

★片手で操作でき、逆さまにしても使えます。

●適応…14.4V/2Ah以上

●ストレートシャック径…9.5mm

●切断能力…ステンレス:0.9mm 鉄:鋼:1.5mm、アルミ:2mm

●全長…本体:225mm、スター部:340mm

●重量…1,315g

●材質…スチール

●重量…11:1,330g、12:1,400g

●2段階のギアが内蔵されており、回転速度を2つの比率で切り替えられます。(ギア比:高速5.5:1、低速2:1)

●クランクハンドルとサイドハンドルは取外し可能です。

●本体を腹部に押し当てると、効率良く作業が行えます。

●重量…6:350g 8:590g

●材質…フレーム:メタル、ハンドル:木、ハンドクランクハンドル:プラスチック

●電気が要らないハンドドリル

電気ドリル用ニブラー

(フランス)

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA801XC-1A	本体	9,500円	10,450円
EA801XC-1B	替刃	2,490円	2,739円

●六角シャック径…6.5mm

●ブレード径…3.1mm

●本体サイズ…150×73×70mm

●最大回転数…3,000rpm

●ステーサイズ…400×20×3mm

●切断能力…ステンレス:0.8mm、亜鉛メッキ鋼、亜鉛、板金、銅、真鍮:1.5mm、PVC、ビニル床材、アルミ:2mm、ポリカーボネート:2.5mm

電気ドリル用シャー

(フランス)

品番	仕様	価格	税込価格(10%)
EA801XF	本体	14,800円	16,280円
EA801XF-1	替刃(2枚組)	7,200円	7,920円

●適応…14.4V/2Ah以上

●ストレートシャック径…9.5mm

●切断能力…ステンレス:0.9mm 鉄:鋼:1.5mm、アルミ:2mm

●全長…本体:225mm、スター部:340mm

●重量…1,315g

ハンドドリル

(ドイツ)

品番	チャック能力	全長	価格	税込価格(10%)
EA801AZ-11	φ10mm	360mm	16,800円	18,480円
EA801AZ-12	φ13mm	365mm	17,500円	19,250円

●材質…スチール

●重量…11:1,330g、12:1,400g

●2段階のギアが内蔵されており、回転速度を2つの比率で切り替えられます。(ギア比:高速5.5:1、低速2:1)

●クランクハンドルとサイドハンドルは取外し可能です。

●本体を腹部に押し当てると、効率良く作業が行えます。

電動タッパー

●電源…AC100V・360W

●回転数…2,100rpm

●二重絶縁、正逆転

品番 EA801Z-3 価格66,500円 (税込価格(10%) 73,150円)

HIKOKI

QRコードでサンプル動画をチェック!

(※端末によっては読み込みができない場合があります)

電動タッパー

品番 EA801Z-1 価格45,700円 (税込価格(10%) 50,270円)

●電源…AC100V・210W ●細径専用

●取付けチャック…ねじ(U^{3/8}-24)

●チャック最大開き径…6.5mm

●回転数…ねじ立て:0~380rpm、戻り:0~870rpm

●ねじ立て能力…鋼材:3~5mm、アルミ:3~6mm

●二重絶縁、無段変速、正逆転

●サイズ…65(W)×285(L)×175(H)mm

●重量…1.8kg ●コード長…2.5m

●付属品…チャックハンドル、サイドハンドル

●替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-6(P.985) ストップカーボン:EA813HH-16(P.985)

電動タッパー

品番 EA801Z-2 価格53,100円 (税込価格(10%) 58,410円)

●電源…AC100V・285W

●取付チャック(No.2ショートジャコブステー付)

●回転数…ねじ立て:60~330rpm、戻り:120~660rpm

●ねじ立て能力…鋼材:3~8mm、鋳鉄合金:アルミ:3~10mm

●二重絶縁、フィードバック制御、無段変速、正逆転

●サイズ…100(W)×410(L)×142(H)mm

●重量…2.7kg ●コード長…2.5m

●付属品…チャックハンドル、サイドハンドル

●替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-7(P.985) ストップカーボン:EA813HH-17(P.985)

電動タッパー

●ねじ立て能力…メートルねじ:M8・M10・M12・M14・M16 ユニファイねじ:3/8"・1/2"・5/8"

●サイズ…80(W)×304(L)×209(H)mm

●重量…2.5kg ●コード長…2.5m

●付属品…M12タップドライブ、サイドハンドル

●タップホルダはW²用のみ付属しています。

●替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-4(P.985) ストップカーボン:EA813HH-14(P.985)

品番 EA801Z-16 価格10,600円 (税込価格(10%) 11,660円)

●ねじ立て能力…鋼材:3~8mm、鋳鉄合金:アルミ:3~10mm

●二重絶縁、フィードバック制御、無段変速、正逆転

●サイズ…100(W)×410(L)×142(H)mm

●重量…2.7kg ●コード長…2.5m

●付属品…チャックハンドル、サイドハンドル

●替カーボンブラシ…標準付属:EA813HH-7(P.985) ストップカーボン:EA813HH-17(P.985)

注意

作業中は保護めがね、ゴーグルを着用し、安全には充分気をつけて下さい。

<http://www.esco-net.com>

商品詳細はこちら

商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

在庫のある商品は、17:00までの御注文で当日発送致します。