

F.R.Lユニット	レギュレーター、 エアフィルター	セパレーター、ドレントラップ	エア配管用スイッチ、弁、 スピードコントローラー	エア配管用バルブ、 フットスイッチ、サイレンサー
-----------	---------------------	----------------	-----------------------------	-----------------------------

F.R.L.ユニット



- 最高使用圧力…1MPa
- 調整圧力範囲…0.049~0.97MPa
- オイル容量…35mℓ
- フィルター…5μm
- サイズ…90×175(H)mm

ユニット

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AB-5A	1/4"	90	5,200円	5,720円

レギュレーター付エアフィルター

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AB-4A	1/4"	40	3,480円	3,828円

エアールブリケーター

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AB-3	1/4"	40	1,570円	1,727円

F.R.L.ユニット



- 最高使用圧力…1MPa
- 調整圧力範囲…0.049~0.97MPa
- オイル容量…30mℓ
- フィルター…5μm
- サイズ…140×135(H)mm

ユニット

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AB-6A	1/4"	140	5,350円	5,885円

エアフィルター

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AB-2	1/4"	40	1,540円	1,694円

エアレギュレーター

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AB-1A	1/4"	40	2,100円	2,310円

エアールブリケーター

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AB-3	1/4"	40	1,570円	1,727円

F.R.L.ユニット



- 最高使用圧力…1MPa
- 調整圧力範囲…0.049~0.97MPa
- オイル容量…125mℓ
- フィルター…5μm
- サイズ…160×230(H)mm

ユニット

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AG-2A	1/4"	160	7,850円	8,635円
EA153AG-3A	3/8"	160	7,850円	8,635円
EA153AG-4A	1/2"	160	7,850円	8,635円

レギュレーター付エアフィルター

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AF-2B	1/4"	80	5,250円	5,775円
EA153AF-3B	3/8"	80	5,250円	5,775円
EA153AF-4B	1/2"	80	5,310円	5,841円

エアールブリケーター

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AE-2	1/4"	80	2,660円	2,926円
EA153AE-3A	3/8"	80	2,660円	2,926円
EA153AE-4	1/2"	80	2,660円	2,926円

F.R.L.ユニット



- 最高使用圧力…0.95MPa
- 調整圧力範囲…0.05~0.85MPa
- 貯油量…12~13:90mℓ
-14~16:160mℓ
- フィルター…5μm
- サイズ…140×205(H)mm

ユニット

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AG-12	1/4"	140	9,000円	9,900円
EA153AG-13	3/8"	140	9,000円	9,900円
EA153AG-14	1/2"	140	13,000円	14,300円
EA153AG-16	3/4"	140	13,500円	14,850円

レギュレーター付エアフィルター

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AF-12	1/4"	65	5,740円	6,314円
EA153AF-13	3/8"	65	5,740円	6,314円
EA153AF-14	1/2"	65	8,080円	8,888円
EA153AF-16	3/4"	65	8,330円	9,163円

エアールブリケーター

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AE-12	1/4"	65	3,580円	3,938円
EA153AE-13	3/8"	65	3,520円	3,872円
EA153AE-14	1/2"	65	4,690円	5,159円
EA153AE-16	3/4"	65	4,940円	5,434円

F.R.L.ユニット



- 最高使用圧力…0.95MPa
- 調整圧力範囲…0.05~0.85MPa
- 貯油量…90mℓ
- フィルター…5μm
- 大流量タイプ
- 使用油…タービン油1種ISO-VG#32相当

ユニット

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AG-32	1/4"	150	10,000円	11,000円
EA153AG-33	3/8"	150	9,480円	10,428円
EA153AG-34	1/2"	150	10,000円	11,000円

レギュレーター付エアフィルター

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AF-32	1/4"	70	6,360円 6,360円	6,996円
EA153AF-33	3/8"	70	6,170円	6,787円
EA153AF-34	1/2"	70	6,400円	7,040円

エアールブリケーター

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AE-32	1/4"	70	3,930円	4,323円
EA153AE-33	3/8"	70	3,810円	4,191円
EA153AE-34	1/2"	70	3,930円	4,323円

●サイズ…150×220(H)mm

F.R.L.ユニット



- 最高使用圧力…1MPa
- 調整圧力範囲…0.049~0.97MPa
- オイル容量…125mℓ
- フィルター…5μm
- サイズ…240×200(H)mm

ユニット

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AH-2A	1/4"	240	9,420円	10,362円
EA153AH-3A	3/8"	240	9,290円	10,219円
EA153AH-4A	1/2"	240	9,120円	10,032円

エアフィルター

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AD-2	1/4"	80	2,960円	3,256円
EA153AD-3	3/8"	80	2,900円	3,190円
EA153AD-4	1/2"	80	2,900円	3,190円

エアレギュレーター

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AC-2B	1/4"	80	3,500円	3,850円
EA153AC-3B	3/8"	80	3,480円	3,828円
EA153AC-4B	1/2"	80	3,480円	3,828円

エアールブリケーター

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AE-2	1/4"	80	2,660円	2,926円
EA153AE-3A	3/8"	80	2,660円	2,926円
EA153AE-4	1/2"	80	2,660円	2,926円

F.R.L.ユニット



- 最高使用圧力…0.95MPa
- 調整圧力範囲…0.05~0.85MPa
- 貯油量…90mℓ
- フィルター…5μm
- 使用油…タービン油1種ISO-VG#32相当

ユニット

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AH-12	1/4"	185	7,140円	7,854円
EA153AH-13	3/8"	185	7,140円 7,140円	7,854円

エアレギュレーター

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AC-12	1/4"	56	3,390円	3,729円
EA153AC-13	3/8"	56	3,460円	3,806円

エアールブリケーター

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AE-12	1/4"	65	3,580円	3,938円
EA153AE-13	3/8"	65	3,520円	3,872円

●サイズ…185×165(H)mm

F.R.L.ユニット



- 最高使用圧力…0.95MPa
- 調整圧力範囲…0.05~0.85MPa
- 貯油量…90mℓ
- フィルター…5μm
- サイズ…230×165(H)mm
- 大流量タイプ

ユニット

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AH-32	1/4"	230	9,700円	10,670円
EA153AH-33	3/8"	230	9,700円	10,670円
EA153AH-34	1/2"	230	9,700円	10,670円

エアフィルター

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AD-32	1/4"	70	3,860円	4,246円
EA153AD-33	3/8"	70	3,740円	4,114円

エアレギュレーター

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AC-32	1/4"	70	4,830円	5,313円
EA153AC-34	1/2"	70	4,830円	5,313円

エアールブリケーター

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153AE-32	1/4"	70	3,930円	4,323円
EA153AE-33	3/8"	70	3,810円	4,191円
EA153AE-34	1/2"	70	3,930円	4,323円

●使用油…タービン油1種ISO-VG#32相当

F.R.L.ユニット



- 使用圧力…0.05~1.0MPa
- 設定圧力…0.05~0.85MPa
- 耐圧力…1.5MPa
- 貯油量…50mℓ
- ろ過度…5μm
- 周囲温度…5~60℃

ユニット

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153CD-2	1/4"	75	8,440円	9,284円
EA153CD-3	3/8"	75	8,440円	9,284円

F.R.L.ユニット



面間とは、バルブの入口から出口の距離のことを言います。

ルブリケーター特徴

空気圧ライン各機器の効率寿命の増大を図るため、自動的にオイルを霧状にし、空気の流れに混入させて空気圧ラインに送り込み、潤滑を必要とする操作機器、末端機器への噴霧給油を目的とします。

エアフィルターの特徴

空気圧ラインにおけるさまざまなトラブルの起因となるドレン・ゴミは配管の腐食、配管抵抗の増大、さらにはライン中の操作機器の機能を阻害し、不測の事故を引き起こす場合もあります。ドレン・ゴミを取り除きラインのノトラブル化をはかるため、エアフィルターを必ずご使用下さい。

F.R.L.ユニット特徴

1. 専用アタッチメントで、各ユニットを簡単に確実に接続。
2. 金属ボルトを標準装備。
3. 液体レベルを色の変わるサイトグラスで表示。
4. 圧力スイッチの接続が可能。

名称	
F	フィルター
R	レギュレーター
L	ルブリケーター

M.R.ユニット



- 最高使用圧力…1.0MPa
- 設定圧力範囲…0.05~0.85MPa
- 耐圧力…1.5MPa
- ろ過度…0.3μm
- ミストセパレーターとレギュレーターが一体化。

品番	取付ねじ (Rc)	面間 (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA153SC-32	1/4"	100	27,900円	30,690円
EA153SC-33A	3/8"	100	27,900円	30,690円
EA153SC-33B	3/8"	120	32,500円	35,750円
EA153SC-36	3/4"	130	59,800円	65,780円
EA153SC-38	1"	160	87,000円	95,700円

管用ねじの表示記号

種類		旧表示	新表示
管用平行ねじ	雄ねじ	PF_	G_
	雌ねじ	PF_	G_
	雄ねじ	PS_	記号なし
管用テーパねじ	テーパ雄ねじ	PT_	R_
	テーパ雌ねじ	PT_	Rc_
	平行雌ねじ	PS_	Rp_

