

流量調整器



- 使用圧力…0.62MPa
- 材質…アルミニウム合金
- ねじサイズ…R1/4"×Rc1/4"

品番 EA140CR-1 価格 750円 税込価格(10%) 825円

流量調整器



- 使用圧力…0.62MPa
- 材質…真鍮
- ねじサイズ…R1/4"×G1/4"

品番 EA140CR-2 価格 910円 税込価格(10%) 1,001円

流量調整器



- 使用圧力…0.62MPa
- 取付ねじ…R1/4"×Rc1/4"

品番 EA140CR-3 価格 660円 税込価格(10%) 726円

●サイズ…39(W)×14(D)×50(H)mm

スィベルコネクター(流量調整付)



- 使用圧力…0.62MPa
- 材質…アルミニウム合金
- ねじサイズ…R1/4"×Rc1/4"
- 吸入口が左右に360°回転します。
- 流量調整付

品番 EA140CS-13 価格 1,170円 税込価格(10%) 1,287円

手元減圧弁




- 全高…115mm
- 使用圧力…1.0MPa
- エア流量…0~500ℓ/min
- 取付ねじ…Rc1/4"
- 重量…160g
- プラグ付

品番	設定圧力範囲	価格	税込価格(10%)
EA140CS-56	0.1~0.5MPa	6,600円	7,260円
EA140CS-57	0.3~0.9MPa	6,600円	7,260円

●流量調整付プラグ・ソケットは、必要に応じてつまみを捻るだけで流体の流量を簡単に調整できます。

流量調整付雌ねじプラグ




(日本製)

- 使用圧力…1.0MPa
- 材質…鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮

品番	ねじサイズ	価格	税込価格(10%)
EA140CS-26	Rc1/4"	800円	880円
EA140CS-27	G1/4"	800円	880円

●流量調整付

流量調整付雄ねじプラグ




(日本製)

- 使用圧力…1.0MPa
- 材質…鋼鉄(クロムメッキ)、真鍮

品番	ねじサイズ	価格	税込価格(10%)
EA140CS-21	R1/4"	800円	880円
EA140CS-22	G1/4"	800円	880円

●流量調整付

流量調整器



- 最高使用圧力…1.5MPa
- 材質…本体:スチール

品番	ねじサイズ	価格	税込価格(10%)
EA140CS-36	Rc1/4"×R1/4"	1,100円	1,210円
EA140CS-37	Rc1/4"×プラグ	1,100円	1,210円
EA140CS-38	R1/4"×プラグ	1,100円	1,210円

●空圧工具の手元での流量調整をダイヤルで簡単に出来ます。

●流量調整付プラグ・ソケットは、必要に応じてつまみを捻るだけで流体の流量を簡単に調整できます。

ウレタンホース用ソケット(流量調整付)



(日本製)

- 使用圧力…1.0MPa

品番	適合ホース内径	外径	価格	税込価格(10%)
EA140EH-6.5	6.5mm	10mm	1,680円	1,848円

●材質…真鍮(鋼鉄クロムメッキ)

スィベルコネクター



- 使用圧力…0.62MPa
- 材質…アルミニウム合金
- 取付ねじ…R1/4"×Rc1/4"
- 吸入口が左右に360°回転します。

品番 EA140CS-11 価格 1,290円 税込価格(10%) 1,419円

オイル(エアーツール用)



品番	取付ねじ	価格	税込価格(10%)
EA153AK-2	R1/4"×Rc1/4"	650円	715円
EA153AK-3	R3/8"×Rc3/8"	1,370円	1,507円

オイル(エアーツール用)



- エアーツールの錆や腐食を防ぎます。

品番	取付ねじ	価格	税込価格(10%)
EA153P-7	R1/4"×Rc1/4"	1,510円	1,661円
EA153P-8	R3/8"×Rc3/8"	1,810円	1,991円

エアウォーターセパレーター



- サイズ…φ36×50(H)mm
- エアーツールへの水分の流入を防ぎ、錆を防止します。
- 重量…180g

品番	取付ねじ	価格	税込価格(10%)
EA153P-10	R1/4"×Rc1/4"	1,900円	2,090円

水分除去フィルター



(アメリカ)

品番	名称	価格	税込価格(10%)
EA153AA	本体	9,750円	10,725円
EA153AA-1	交換フィルター	1,950円	2,145円

●外形寸法…長さ87mm、最大径48mm
●エア供給量…連続使用時:70ℓ/分 最大ピーク時:1,416ℓ/分
●重量…92g
●フィルター1個付

雌ねじホースフィッティング(プロテクター付)



(ドイツ)

品番	ねじサイズ(R)	適合ホース内径	外径	価格	税込価格(10%)
EA140GH-5	1/2"	11	16	3,270円	3,597円

●材質…スチール(ニッケルメッキ) LUDECKE
●使用圧力…1.5MPa
●スプリング付でホースの傷つきやねじれを防ぎます。
●スィベル金具付

雌ねじホースフィッティング(プロテクター付)



(ドイツ)

品番	ねじサイズ(G)	適合ホース内径	外径	価格	税込価格(10%)
EA140GH-15	1/2"	11	16	3,670円	4,037円

●材質…スチール(ニッケルメッキ) LUDECKE
●使用圧力…1.5MPa
●スプリング付でホースの傷つきやねじれを防ぎます。
●スィベル金具付

エア用ミクロンフィルター



- サイズ…φ39×86(H)mm
- 水分とゴミをカット
- 重量…100g
- 推奨使用圧力…0.5MPa

品番	取付ねじ	価格	税込価格(10%)
EA153P-2	G1/4"	2,690円	2,959円

ウレタンホース用ソケット(20型)



- ポリガード付

品番	適合ホース内径	外径	価格	税込価格(10%)
EA140EB-6.5	6.5mm	10mm	1,530円	1,683円
EA140EB-8A	8mm	12mm	1,740円	1,914円

●エア用 ●使用圧力…1.47MPa
●材質…鉄(クロムメッキ)
●スィベル式

雌ねじホースフィッティング(プロテクター付)



(ドイツ)

品番	ねじサイズ(R)	適合ホース内径	外径	価格	税込価格(10%)
EA140GH-11	1/4"	6.5	10	2,050円	2,255円
EA140GH-13	3/8"	8	12	2,000円	2,200円
EA140GH-14	3/8"	9	13	2,430円	2,673円

●スィベル金具付 LUDECKE
●最高使用圧力…1.5MPa
●材質…本体:真鍮、スプリング:ポリアミド
●スプリング付でホースの傷つきやねじれを防ぎます。

雌ねじホースフィッティング(プロテクター付)




(ドイツ)

品番	ねじサイズ(R)	適合ホース内径	外径	価格	税込価格(10%)
EA140GH-1	1/4"	6.5	10	1,960円	2,156円
EA140GH-2	1/4"	8	12	1,920円	2,112円
EA140GH-3	3/8"	8	12	1,920円	2,112円
EA140GH-4	3/8"	9	13	2,340円	2,574円

●スィベル金具付
●最高使用圧力…1.5MPa
●材質…本体:真鍮、スプリング:ポリアミド
●スプリング付でホースの傷つきやねじれを防ぎます。
●ねじ部にゆるみ止め付

ウレタンホース用プラグ(20型)



- ポリガード付

品番	適合ホース(内径×外径)mm	価格	税込価格(10%)
EA140EA-6.5	φ6.5×10	790円	869円
EA140EA-8A	φ8×12	870円	957円

●エア用 ●使用圧力…1.47MPa
●材質…鉄(クロムメッキ)
●スィベル式

雄ねじホースジョイント



- 材質…真鍮(ニッケルメッキ)
- 使用圧力…1.5MPa
- 取付ねじ…G1/4"

品番	適合ホース(内径×外径)mm	価格	税込価格(10%)
EA141AY-1	φ6.5×10	310円	341円
EA141AY-2	φ8.5×12.5	590円	649円

雌ねじホースジョイント(スィベル式)



- 材質…真鍮(ニッケルメッキ)
- 使用圧力…1.0MPa
- 取付ねじ…G1/4"

品番	適合ホース(内径×外径)mm	価格	税込価格(10%)
EA141AY-5	φ6.5×10	570円	627円

雌ねじホースジョイント



- 材質…真鍮(ニッケルメッキ)
- 使用圧力…1.5MPa
- 取付ねじ…G1/4"

品番	適合ホース(内径×外径)mm	価格	税込価格(10%)
EA141AY-3	φ6.5×10	340円	374円
EA141AY-4	φ8.5×12.5	620円	682円

中間ホースジョイント



- 材質…真鍮(ニッケルメッキ)
- 使用圧力…1.5MPa

品番	適合ホース(内径×外径)mm	価格	税込価格(10%)
EA141AY-6	φ6.5×10	410円	451円

雄ねじホースジョイント



- 材質…真鍮
- 使用圧力…1.0MPa
- 取付ねじ…G1/4"

品番	適合ホース(内径×外径)mm	価格	税込価格(10%)
EA141AZ-2	φ8.5×12.5	650円	715円

中間ホースジョイント



- 材質…真鍮
- 使用圧力…1.0MPa

品番	適合ホース(内径×外径)mm	価格	税込価格(10%)
EA141AZ-5	φ6.5×10	870円	957円
EA141AZ-6	φ8.5×12.5	1,470円	1,617円


雌ねじホースジョイント



- 材質…真鍮
- 取付ねじ…G1/4"

品番	適合ホース(内径×外径)mm	価格	税込価格(10%)
EA141AZ-4	φ8.5×12.5	650円	715円

中間ホースジョイント



- 材質…真鍮(ニッケルメッキ)、シール材:NBR

品番	適合ホース(内径×外径)mm	価格	税込価格(10%)
EA141AZ-11	φ6.5×10	890円	979円

●全長…48mm
●最高使用圧力…1.5MPa
●スィベル式のため、ホースのねじれを解消します。