

ポリプロピレン板

半透明 黒

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	入数	価格	税込価格 (10%)
EA440DY-1	565×980	0.75	黒	5	5,720円	6,292円
EA440DY-2	565×980	0.75	黒	10	9,900円	10,890円
EA440DY-11	565×980	0.75	半透明	5	5,720円	6,292円
EA440DY-12	565×980	0.75	半透明	10	9,900円	10,890円

●材質…ポリプロピレン

ポリプロピレン板

白

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	入数	価格	税込価格 (10%)
EA440DY-21	565×980	0.75	白	5	5,720円	6,292円
EA440DY-22	565×980	0.75	白	10	9,900円	10,890円

●材質…ポリプロピレン
●表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。

ポリプロピレン板

黄 青

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	入数	価格	税込価格 (10%)
EA440DY-31	565×980	0.75	白	5	5,720円	6,292円
EA440DY-32	565×980	0.75	白	10	9,900円	10,890円
EA440DY-41	565×980	0.75	青	5	5,720円	6,292円
EA440DY-42	565×980	0.75	青	10	9,900円	10,890円
EA440DY-51	565×980	0.75	黄	5	5,720円	6,292円
EA440DY-52	565×980	0.75	黄	10	9,900円	10,890円

●材質…ポリプロピレン
●表面紋あり、裏面フラット
●表示板、ディスプレイ、敷板、ボックスなどに。

ポリプロピレン板

透明

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	入数	価格	税込価格 (10%)
EA440DY-61	565×980	0.5	透明	5	5,130円	5,643円
EA440DY-63	565×980	0.6	透明	5	5,640円	6,204円
EA440DY-65	565×980	0.7	透明	5	6,140円	6,754円

●材質…ポリプロピレン

ポリプロピレン板

半透明

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	入数	価格	税込価格 (10%)
EA440DY-71	565×980	0.5	半透明	5	5,390円	5,929円
EA440DY-73	565×980	1.0	半透明	5	7,900円	8,690円

●材質…ポリプロピレン

ポリプロピレン板

半透明

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA441RC-10	0.5×1m	10	乳白色	8,030円	8,833円
EA441RC-12	0.5×1m	12	乳白色	9,630円	10,593円
EA441RC-15	0.5×1m	15	乳白色	12,100円	13,310円
EA441RC-20	0.5×1m	20	乳白色	16,000円	17,600円
EA441RC-25	0.5×1m	25	乳白色	20,200円	22,220円
EA441RC-30	0.5×1m	30	乳白色	24,200円	26,620円

●材質…ポリプロピレン

ポリアセタール板 (コポリマー)

透明

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA441MC-5	0.6×1.2m	5	白	13,100円	14,410円
EA441MC-6	0.6×1.2m	6	白	15,650円	17,215円
EA441MC-8	0.6×1.2m	8	白	20,850円	22,935円
EA441MC-10	0.6×1.2m	10	白	22,900円	25,190円

●材質…ポリベンコアセタール (コポリマー)

ポリアセタールシート (コポリマー)

透明

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA441MD-0.3	0.5×1m	0.3	ガラス	1,200円	1,320円
EA441MD-0.5	0.5×1m	0.5	ガラス	1,850円	2,035円
EA441MD-1	0.5×1m	1.0	ガラス	3,340円	3,674円
EA441MD-1.5	0.5×1m	1.5	ガラス	4,990円	5,489円
EA441MD-2	0.5×1m	2.0	ガラス	6,660円	7,326円
EA441MD-3	0.5×1m	3.0	ガラス	9,990円	10,989円

●材質…ポリベンコアセタール (コポリマー)

ポリアセタール板

透明

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA441SV-1	300×300	5	2,290円	2,519円
EA441SV-2	300×300	6	2,720円	2,992円
EA441SV-3	300×300	8	3,630円	3,993円
EA441SV-4	300×300	10	4,000円	4,400円
EA441SV-5	300×300	12	4,710円	5,181円
EA441SV-6	300×300	15	5,890円	6,479円
EA441SV-7	300×300	20	7,840円	8,624円
EA441SV-11	300×600	5	4,570円	5,027円
EA441SV-12	300×600	6	5,430円	5,973円
EA441SV-13	300×600	8	7,260円	7,986円
EA441SV-14	300×600	10	8,000円	8,800円
EA441SV-15	300×600	12	9,420円	10,362円
EA441SV-16	300×600	15	11,000円	12,100円
EA441SV-17	300×600	20	14,600円	16,060円

●材質…POM

硬質ポリエチレン板

半透明

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA441PC-10	500×1000	10	白	7,180円	7,898円
EA441PC-12	500×1000	12	白	8,620円	9,482円
EA441PC-15	500×1000	15	白	10,750円	11,825円
EA441PC-20	500×1000	20	白	14,350円	15,785円
EA441PC-25	500×1000	25	白	17,900円	19,690円
EA441PC-30	500×1000	30	白	21,450円	23,595円

●材質…HD-PE (硬質ポリエチレン)

超高分子量ポリエチレン板

半透明

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA441ST-1	500×1000	5	10,800円	11,880円
EA441ST-2	500×1000	6	12,200円	13,420円
EA441ST-3	500×1000	8	14,300円	15,730円
EA441ST-4	500×1000	10	16,300円	17,930円
EA441ST-5	500×1000	12	18,700円	20,570円
EA441ST-6	500×1000	15	22,400円	24,640円
EA441ST-7	500×1000	20	29,800円	32,780円

●材質…UHMW
●潤滑性、耐摩耗性に優れています。

キャストナイロン板 (CN-MD)

透明

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA441SW-1	300×300	5	黒	3,490円	3,839円
EA441SW-2	300×300	7	黒	4,680円	5,148円
EA441SW-3	300×300	10	黒	5,330円	5,863円
EA441SW-4	300×300	12	黒	6,340円	6,974円
EA441SW-5	300×300	15	黒	7,260円	7,986円
EA441SW-6	300×300	20	黒	9,620円	10,582円
EA441SW-11	300×600	5	黒	6,980円	7,678円
EA441SW-12	300×600	7	黒	9,360円	10,296円
EA441SW-13	300×600	10	黒	9,900円	10,890円
EA441SW-14	300×600	12	黒	11,800円	12,980円
EA441SW-15	300×600	15	黒	14,200円	15,620円
EA441SW-16	300×600	20	黒	17,900円	19,690円

●材質…MCナイロン
●耐久性に優れています。

主な樹脂の特性

樹脂名	耐熱温度 (℃)	耐候性	耐酸性	耐アルカリ性	耐有機溶剤性
ポリエチレン	低密度ポリエチレン	70~90	×	○	○
	高密度ポリエチレン	90~110	×	○	○
	EVA樹脂	70~90	×	△	△
ポリプロピレン	100~140	×	○	○	○
ナイロン66	80~150	△(変色)	△(強酸×)	○	○
ポリカーボネート	120~130	○	○	△(強アルカリ×)	×
アセタール樹脂 (ポリアセタール)	90~100	△(変色)	△	○	○

フッ素樹脂比較表

	加工焼成温度	常用耐熱温度	耐摩耗性	非粘着・離型性	耐食性
PTFE	380℃	260℃	良	優	—
FEP	340~380℃	200℃	優	優	優
PFA	380℃	260℃	優	優	優

フッ素樹脂板

●材質…PTFE (4フッ化)
●耐熱 (260℃)

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	価格	税込価格 (10%)
EA440DV-101	300×300	1	2,590円	2,849円
EA440DV-102	300×300	1.5	3,880円	4,268円
EA440DV-103	300×300	2	5,180円	5,698円
EA440DV-104	300×300	3	7,760円	8,536円
EA440DV-105	300×300	4	10,300円	11,330円
EA440DV-106	300×300	5	11,800円	12,980円
EA440DV-107	300×300	6	14,000円	15,400円
EA440DV-109	300×300	8	16,300円	17,930円
EA440DV-111	300×300	10	20,200円	22,220円

●ガスケット、電気絶縁材料、機械部品などに

キャストナイロン板 (CN-NB)

透明

品番	サイズ (mm)	厚み (mm)	カラー	価格	税込価格 (10%)
EA441SX-1	300×300	5	青	3,330円	3,663円
EA441SX-2	300×300	7	青	4,460円	4,906円
EA441SX-3	300×300	10	青	5,070円	5,577円
EA441SX-4	300×300	12	青	6,040円	6,644円
EA441SX-5	300×300	15	青	7,260円	7,986円
EA441SX-6	300×300	20	青	9,170円	10,087円
EA441SX-11	300×600	5	青	6,650円	7,315円
EA441SX-12	300×600	7	青	8,910円	9,801円
EA441SX-13	300×600	10	青	9,430円	10,373円
EA441SX-14	300×600	12	青	11,300円	12,430円
EA441SX-15	300×600	15	青	13,500円	14,850円
EA441SX-16	300×600	20	青	17,000円	18,700円
EA441SX-21	600×600	5	青	12,400円	13,640円
EA441SX-22	600×600	7	青	16,600円	18,260円
EA441SX-23	600×600	10	青	18,900円	20,790円
EA441SX-24	600×600	12	青	22,400円	24,640円
EA441SX-25	600×600	15	青	27,000円	29,700円
EA441SX-26	600×600	20	青	34,100円	37,510円
EA441SX-31	500×1000	5	青	17,100円	18,810円
EA441SX-32	500×1000	7	青	23,100円	25,410円
EA441SX-33	500×1000	10	青	26,000円	28,600円
EA441SX-34	500×1000	12	青	31,200円	34,320円
EA441SX-35	500×1000	15	青	37,500円	41,250円
EA441SX-36	500×1000	20	青	47,300円	52,030円

●材質…MCナイロン

<http://www.esco-net.com>
商品に関する詳しい情報がご覧になれます。

キャストナイロン

- CN-NB…機械的強度をさらに向上させ、高温における物性の低下を抑えたことで、金属性が多かった高荷重下での機械部品の使用に適しています。
- CN-MD…標準グレード品に比べ優れたしゅう動性能を持っていて、耐候性に優れています。