

FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ

RoHS対応品

単孔オリフィス構造

固定式

<オプションパーツ>

偏角度アダプター OP-010SB、PMB、PB、KB							ストッパーナット OP-020SB、PB、KB							防滴キャップ -060												
<ul style="list-style-type: none"> ■偏角度アダプターは偏角度用キャップとピストンロッドのガタがなくなるまで本体にねじ込んで、その位置で本体ナットをしっかりと締め込んで下さい。 ■偏角度が2.5度以上の場合ご使用下さい。 ■本体はストッパーとしてもご使用可能です。 ■キャップ無しのソフトアブソーバーと併用下さい。 ■偏角度アダプター併用での最大使用偏角度は±10°です。 							<ul style="list-style-type: none"> ■ストロークエンド1mm手前で停止できるように調整し、本体ナットでしっかりと固定して下さい。 							<ul style="list-style-type: none"> ■オイルが飛散するような環境でのご使用の際にご利用下さい。 ■必ずキャップが上向きでご使用下さい。横向きあるいは下向きでご使用されると、防滴効果が、あまり期待できません。 												
<p>注) 偏角度キャップ材質:POM</p>							<p>注) 面取りがない方が衝突面です。取付時には御注意下さい。</p>																			
型 式	A	B	C	φD	E	F	型 式	A	B	C	D	E	F	質量g	型 式	φA	B	C	D	E	質量g					
OP-010SB	28	23	5	6	4	44.5	OP-020SB-*	10	12.7	15	12.7	11	M8×0.75	S 5	FA-1005PMB□-C-060	13	15	3	5	39	9					
OP-010PMB	28	23	5	8	6	44.5	OP-020PB-*	10	15	16	15	13	M10×1	C 9	FA-1008PB□-C-060	13	18	3	8	53	10					
OP-010PB	38	30	8	8	6	69.8	OP-020KB-*	12	16.2	16	16.2	14	M12×1	S 6	FA-1210KB□-C-060	17	28	9.5	10	68.5	25					
OP-010KB	48	38	10	10	5	89.8							C 8													
型 式	G	H	I	J	質量g									<ul style="list-style-type: none"> ■防滴キャップ単品でのご注文は出来ません。 ■□には型式表示の1、2のいずれかが入ります。 												
OP-010SB	M12×1	14	16.2	10	13	正方形フランジ OP-040SB、PB、KB							スイッチ付きホルダー OP-030KB-2													
OP-010PMB	M16×1.5	19	20	13	29	<ul style="list-style-type: none"> ■取り付け位置を決定後、本体ナットでしっかりと固定して下さい。 														<p>質量 38g</p>						
OP-010PB	M16×1.5	19	20	13	35	型 式	A	B	C	D	E	質量g	<ul style="list-style-type: none"> ■本体スイッチ付きホルダーは単品でのご注文も可能ですが、出来るだけ本体と併せてご注文下さい。その際は、本体型式と併記の上でご手配下さい。 ■スイッチの仕様及び使用上の注意点については、83ページを参照下さい。☞ 													
OP-010KB	M18×1.5	21	24.3	14	48	OP-040SB					M8×0.75	17	<ul style="list-style-type: none"> ※標準ナットの単品販売も行っております。 FA-0805SB用 型式:M08ナット M08-P1.0ナット FA-1005PMB用 型式:M10ナット FA-1008PB用 型式:M10ナット FA-1210KB用 型式:M12ナット 													

1 ローターダンパー
2 小型ソフトアブソーバー
3 大型ソフトアブソーバー
4 スピードコントローラ
5 ヘリカルインレタ
6 ガススプリング
7 機種選定用シート
8 価格表