

GLH series

중하중 캐스터

- 반도체 장비
- 시험장비
- 공작기계
- 의료장비
- 고하중 장비 및 운반구

GLH-75-BSF-NYD-PPHS



GLH-60-BSF-NYQ



GLH-75-ASF-NYD

● **제원표**

	BLANK		허용하중 / 1개 550 ~ 700 kg			추천하중 / 4개 허용하중/1개 x 3			사용온도 -10 ~ +90℃		
회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류								
GLH-60-ASF	-	GLH-60-BSF	NYQ	60	55	550	92	25	90x90	70x70	9
GLH-75-ASF	-	GLH-75-BSF	NYD	75	55	700	107	25	90x90	70x70	9

● **제원표**

	BLANK		허용하중 / 1개 600 ~ 750 kg			추천하중 / 4개 허용하중/1개 x 3			사용온도 -10 ~ +90℃		
회전형	고정형	회전 브레이크형	바퀴 종류								
GLH-60-ASF-PPHS	-	GLH-60-BSF-PPHS	NYQ	60	55	600	98	25	100x100	78x78 64x64	10.5
GLH-75-ASF-PPHS	-	GLH-75-BSF-PPHS	NYD	75	55	750	113	25	100x100	78x78 64x64	10.5

● **바퀴종류**



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● 나일론 (Shore D70) ● 2볼베어링 | <ul style="list-style-type: none"> ● 나일론 (Shore D70) ● 4볼베어링 |
|--|--|

● **재질**

	① 취부판 : 프레스 스틸
	② 몸체 : 알루미늄
	③ 바퀴 : 바퀴종류 참조
	④ 표면처리 : 분체도장 & 아연도금

● **선택사항**