

PCJC_{Type} サイズ 100mm~150mm

静流タイプ PCJC型 旋回キャスター



PCJC-100

PCJC-125

PCJC-151

単位：mm

サイズ 	品番	車輪仕様	軸受	最大荷重		タイヤ幅 R	シャフト径 D	取付高さ H1	トッププレート F1/F2	取付穴ピッチ P1/P2	取付穴径 d	偏心 E	自重 (g)
				(daN)	(kgf)								
100	PCJC-100	ゴム	B/B入	120	122.4	32	10	132	90/90	*71/71 (68/68)	11	34	900
125	PCJC-125	ゴム	B/B入	150	153.0	38	12	168	100/100	*80/80 (75/75)	11	38	1,420
150	PCJC-151	ゴム	B/B入	180	183.6	38	12	190	100/100	*80/80 (75/75)	11	40	1,520

※長穴になります。

軸受 B/B入：鋼板製ベアリング入り

【金具寸法】

単位：mm

サイズ 	金具高さ H	フォーク幅 B
100	82	42
125	105	53
150	115	53

