

열풍기 HEAT GUN

전기용품 안전인증 합격제품
Product approved by
the electric safety certification



강력한 풍력을 자랑하는 열풍기!



• 2단계 온도조절 방식
2-step adjustment
Temperature

• KSU-HG 1000

Model No.	KSU-HG 1000
전압 / Voltage	220 V ~ 240 V
주파수 / Frequency	50 Hz ~ 60 Hz
소비 전력 / Power	1600 W
온도 / Temperature	300 °C ~ 550 °C



• 안정된 볼륨 온도조절 방식
Stable & Adjustable
Temperature (Volume Type)

• KSU-HG 2000

Model No.	KSU-HG 2000
전압 / Voltage	220 V ~ 240 V
주파수 / Frequency	50 Hz ~ 60 Hz
소비 전력 / Power	1800 W
온도 / Temperature	60 °C ~ 550 °C



• 디지털 온도표시 방식
Digital Display

• KSU-HG 3000

Model No.	KSU-HG 3000
전압 / Voltage	220 V ~ 240 V
주파수 / Frequency	50 Hz ~ 60 Hz
소비 전력 / Power	2000 W
온도 / Temperature	60 °C ~ 650 °C

■ 용도 / HOW TO USE

• 본 전동공구는 어떤 특정 부위를 가열하기 위한 것으로 사용 용도에는 플라스틱 밴딩 및 몰딩, 페인트 및 카펫 제거, 접착부위 제거, 녹슨 볼트 및 너트제거, 파이프 해빙시 사용됩니다.

The power tool is intended for heating a specific place to form and weld plastic, remove paint and carpets, loosen adhesive joints and rusted bolts or nuts, and defrost frozen pipes.



모델링 / 밴딩 플라스틱
Modelling / Bending Plastics



페인트 제거
Removing Paint



카펫 제거
Removing Carpet



녹슨 볼트 및 나사를
느슨하게 함
Loosen Rusted
Nuts & Bolts



동결 파이프 해동
Thawing Frozen Pipes