

GR・GWゴム板 (天然)

(○印は白ゴム)

品番	単価	税込	サイズ	カラー	入数
GR1-10	¥ 60	¥ 63	100mm×100mm×1mm	黒	5
GR1-15	¥ 120	¥ 126	150mm×150mm×1mm	黒	5
GR1-20	¥ 190	¥ 199	200mm×200mm×1mm	黒	5
GR1-25	¥ 300	¥ 315	250mm×250mm×1mm	黒	5
GR1-31	¥ 200	¥ 210	300mm×100mm×1mm	黒	5
GR1-30	¥ 450	¥ 472	300mm×300mm×1mm	黒	5
GR1-50	¥ 60	¥ 63	50丸×1mm	黒	5
GR1-70	¥ 60	¥ 63	70丸×1mm	黒	5
GR1-100	¥ 80	¥ 84	100丸×1mm	黒	5
GR1-150	¥ 120	¥ 126	150丸×1mm	黒	5
GR1-345	¥ 700	¥ 735	300mm×450mm×1mm	黒	5
GR2-15	¥ 160	¥ 168	150mm×150mm×2mm	黒	5
GR2-20	¥ 250	¥ 262	200mm×200mm×2mm	黒	5
GR2-30	¥ 580	¥ 609	300mm×300mm×2mm	黒	5
GR2-50	¥ 60	¥ 63	50丸×2mm	黒	5
GR2-70	¥ 70	¥ 73	70丸×2mm	黒	5
○GW2-15	¥ 270	¥ 283	150mm×150mm×2mm	白	5
○GW2-20	¥ 430	¥ 451	200mm×200mm×2mm	白	5
○GW2-30	¥1,030	¥1,081	300mm×300mm×2mm	白	5
GR3-10	¥ 100	¥ 105	100mm×100mm×3mm	黒	5
GR3-15	¥ 180	¥ 189	150mm×150mm×3mm	黒	5
GR3-20	¥ 290	¥ 304	200mm×200mm×3mm	黒	5
GR3-25	¥ 450	¥ 472	250mm×250mm×3mm	黒	5
GR3-31	¥ 250	¥ 262	300mm×100mm×3mm	黒	5
GR3-30	¥ 700	¥ 735	300mm×300mm×3mm	黒	5
GR3-345	¥1,000	¥1,050	300mm×450mm×3mm	黒	5
GR3-50	¥ 70	¥ 73	50丸×3mm	黒	5
GR3-70	¥ 80	¥ 84	70丸×3mm	黒	5
GR3-100	¥ 120	¥ 126	100丸×3mm	黒	5
GR3-150	¥ 180	¥ 189	150丸×3mm	黒	5
○GW3-15	¥ 320	¥ 336	150mm×150mm×3mm	白	5
○GW3-20	¥ 500	¥ 525	200mm×200mm×3mm	白	5
○GW3-30	¥1,300	¥1,365	300mm×300mm×3mm	白	5
GR5-10	¥ 150	¥ 157	100mm×100mm×5mm	黒	5
GR5-15	¥ 250	¥ 262	150mm×150mm×5mm	黒	5
GR5-20	¥ 400	¥ 420	200mm×200mm×5mm	黒	5
GR5-25	¥ 650	¥ 682	250mm×250mm×5mm	黒	5
GR5-31	¥ 350	¥ 367	300mm×100mm×5mm	黒	5
GR5-30	¥ 850	¥ 892	300mm×300mm×5mm	黒	5
GR5-345	¥1,700	¥1,785	300mm×450mm×5mm	黒	5
GR5-50	¥ 70	¥ 73	50丸×5mm	黒	5
GR5-70	¥ 90	¥ 94	70丸×5mm	黒	5
GR5-100	¥ 180	¥ 189	100丸×5mm	黒	5
GR5-150	¥ 250	¥ 262	150丸×5mm	黒	5
GR10-50	¥ 130	¥ 136	50丸×10mm	黒	5
GR10-70	¥ 180	¥ 189	70丸×10mm	黒	5
GR10-100	¥ 280	¥ 294	100丸×10mm	黒	5

ゴムブロック

品番	単価	税込	サイズ	カラー	入数
GR10-10	¥ 300	¥ 315	100mm×100mm×10mm	黒	5
GR20-10	¥ 550	¥ 577	100mm×100mm×20mm	黒	5
GR50-5	¥ 430	¥ 451	50mm×50mm×50mm	黒	5
GR50-51	¥1,100	¥1,155	100mm×100mm×50mm	黒	1
GR50-151	¥1,750	¥1,837	100mm×150mm×50mm	黒	1

ゴム板 (接着タイプ)

品番	単価	税込	サイズ	カラー	入数
GR1-30T	¥ 780	¥ 819	300mm×300mm×1mm	黒	5
GR2-30T	¥ 880	¥ 924	300mm×300mm×2mm	黒	5
GR3-30T	¥ 980	¥1,029	300mm×300mm×3mm	黒	5

CGスジ入ゴム

品番	単価	税込	サイズ	カラー	入数
CG3-10-1	¥ 150	¥ 157	100mm×100mm×3mm	赤	5
CG3-10-2	¥ 150	¥ 157	100mm×100mm×3mm	緑	5
CG3-10-3	¥ 150	¥ 157	100mm×100mm×3mm	黒	5
CG3-20-1	¥ 390	¥ 409	200mm×200mm×3mm	赤	5
CG3-20-2	¥ 390	¥ 409	200mm×200mm×3mm	緑	5
CG3-20-3	¥ 390	¥ 409	200mm×200mm×3mm	黒	5
CG3-30-1	¥ 950	¥ 997	300mm×300mm×3mm	赤	5
CG3-30-2	¥ 950	¥ 997	300mm×300mm×3mm	緑	5
CG3-30-3	¥ 950	¥ 997	300mm×300mm×3mm	黒	5
CG6-10-1	¥ 250	¥ 262	100mm×100mm×5mm	赤	5
CG6-10-2	¥ 250	¥ 262	100mm×100mm×5mm	緑	5
CG6-10-3	¥ 250	¥ 262	100mm×100mm×5mm	黒	5
CG6-20-1	¥ 780	¥ 819	200mm×200mm×5mm	赤	5
CG6-20-2	¥ 780	¥ 819	200mm×200mm×5mm	緑	5
CG6-20-3	¥ 780	¥ 819	200mm×200mm×5mm	黒	5
CG6-30-1	¥1,900	¥1,995	300mm×300mm×5mm	赤	5
CG6-30-2	¥1,900	¥1,995	300mm×300mm×5mm	緑	5
CG6-30-3	¥1,900	¥1,995	300mm×300mm×5mm	黒	5

両面防振スジ入ゴム

品番	単価	税込	サイズ	カラー	入数
WB 10-51	¥ 85	¥ 89	50mm×50mm×10mm	黒	5
WB 10-53	¥ 100	¥ 105	50mm×50mm×10mm	白	5
WB 10-54	¥ 100	¥ 105	50mm×50mm×10mm	茶	5
WB 10-71	¥ 150	¥ 157	75mm×75mm×10mm	黒	5
WBG10-10	¥ 250	¥ 262	100mm×100mm×10mm	黒	5
WBG10-15	¥ 550	¥ 577	150mm×150mm×10mm	黒	5
WBG10-20	¥ 900	¥ 945	200mm×200mm×10mm	黒	5
WBG10-30	¥1,900	¥1,995	300mm×300mm×10mm	黒	5
WBG10-50	¥ 70	¥ 73	50mm×50mm×10mm	黒	5
WBG10-75	¥ 120	¥ 126	75mm×75mm×10mm	黒	5
WBG20-10	¥ 380	¥ 399	100mm×100mm×20mm	黒	5

クロロプレンゴム (高品質ゴム)

品番	単価	税込	サイズ	カラー	入数
CRG1-10	¥ 110	¥ 115	100mm×100mm×1mm	黒	5
CRG2-10	¥ 150	¥ 157	100mm×100mm×2mm	黒	5
CRG3-10	¥ 180	¥ 189	100mm×100mm×3mm	黒	5
CRG1-30	¥ 880	¥ 924	300mm×300mm×1mm	黒	5
CRG2-30	¥1,350	¥1,417	300mm×300mm×2mm	黒	5
CRG3-30	¥1,480	¥1,554	300mm×300mm×3mm	黒	5

■クロロプレンゴムの特性

耐油性・耐候性・耐熱性などに優れています。
耐熱…100℃

ゴム・スポンジ素材

ゴム

スポンジ

ポリウレタン・フィルター

スポンジ
ロール巻

押出材

ドラム巻

エラストマー
ゴム板

特性用途
比較表