

ユニホリデー (天然ゴム・クロロプレンゴム・防振スジ入りゴム)

GR・GWゴム板 (天然)

(○印は白ゴム)

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
GR1-10	¥ 60	100mm×100mm×1mm	黒	5
GR1-15	¥ 120	150mm×150mm×1mm	黒	5
GR1-20	¥ 190	200mm×200mm×1mm	黒	5
GR1-25	¥ 300	250mm×250mm×1mm	黒	5
GR1-31	¥ 200	300mm×100mm×1mm	黒	5
GR1-30	¥ 450	300mm×300mm×1mm	黒	5
GR1-50	¥ 60	50丸×1mm	黒	5
GR1-70	¥ 60	70丸×1mm	黒	5
GR1-100	¥ 80	100丸×1mm	黒	5
GR1-150	¥ 120	150丸×1mm	黒	5
GR1-345	¥ 700	300mm×450mm×1mm	黒	5
GR2-15	¥ 160	150mm×150mm×2mm	黒	5
GR2-20	¥ 250	200mm×200mm×2mm	黒	5
GR2-30	¥ 580	300mm×300mm×2mm	黒	5
GR2-50	¥ 60	50丸×2mm	黒	5
GR2-70	¥ 70	70丸×2mm	黒	5
GR2-100	¥ 95	100丸×2mm	黒	5
○GW2-15	¥ 270	150mm×150mm×2mm	白	5
○GW2-20	¥ 430	200mm×200mm×2mm	白	5
○GW2-30	¥1,030	300mm×300mm×2mm	白	5
GR3-10	¥ 100	100mm×100mm×3mm	黒	5
GR3-15	¥ 180	150mm×150mm×3mm	黒	5
GR3-20	¥ 290	200mm×200mm×3mm	黒	5
GR3-25	¥ 450	250mm×250mm×3mm	黒	5
GR3-31	¥ 250	300mm×100mm×3mm	黒	5
GR3-30	¥ 700	300mm×300mm×3mm	黒	5
GR3-345	¥1,000	300mm×450mm×3mm	黒	5
GR3-50	¥ 70	50丸×3mm	黒	5
GR3-70	¥ 80	70丸×3mm	黒	5
GR3-100	¥ 120	100丸×3mm	黒	5
GR3-150	¥ 180	150丸×3mm	黒	5
○GW3-15	¥ 320	150mm×150mm×3mm	白	5
○GW3-20	¥ 500	200mm×200mm×3mm	白	5
○GW3-30	¥1,300	300mm×300mm×3mm	白	5
GR5-10	¥ 150	100mm×100mm×5mm	黒	5
GR5-15	¥ 250	150mm×150mm×5mm	黒	5
GR5-20	¥ 400	200mm×200mm×5mm	黒	5
GR5-25	¥ 650	250mm×250mm×5mm	黒	5
GR5-31	¥ 350	300mm×100mm×5mm	黒	5
GR5-30	¥ 850	300mm×300mm×5mm	黒	5
GR5-345	¥1,700	300mm×450mm×5mm	黒	5
GR5-50	¥ 70	50丸×5mm	黒	5
GR5-70	¥ 90	70丸×5mm	黒	5
GR5-100	¥ 180	100丸×5mm	黒	5
GR5-150	¥ 250	150丸×5mm	黒	5
GR10-50	¥ 130	50丸×10mm	黒	5
GR10-70	¥ 180	70丸×10mm	黒	5
GR10-100	¥ 280	100丸×10mm	黒	5

ゴムブロック

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
GR10-10	¥ 300	100mm×100mm×10mm	黒	5
GR20-10	¥ 550	100mm×100mm×20mm	黒	5
GR50-5	¥ 430	50mm×50mm×50mm	黒	5
GR50-51	¥1,100	100mm×100mm×50mm	黒	1
GR50-151	¥1,750	100mm×150mm×50mm	黒	1

ゴム板 (接着タイプ)

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
GR1-30T	¥ 780	300mm×300mm×1mm	黒	5
GR2-30T	¥ 880	300mm×300mm×2mm	黒	5
GR3-30T	¥ 980	300mm×300mm×3mm	黒	5

CGスジ入りゴム

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
CG3-10-1	¥ 150	100mm×100mm×3mm	赤	5
CG3-10-2	¥ 150	100mm×100mm×3mm	緑	5
CG3-10-3	¥ 150	100mm×100mm×3mm	黒	5
CG3-20-1	¥ 390	200mm×200mm×3mm	赤	5
CG3-20-2	¥ 390	200mm×200mm×3mm	緑	5
CG3-20-3	¥ 390	200mm×200mm×3mm	黒	5
CG3-30-1	¥ 950	300mm×300mm×3mm	赤	5
CG3-30-2	¥ 950	300mm×300mm×3mm	緑	5
CG3-30-3	¥ 950	300mm×300mm×3mm	黒	5
CG6-10-1	¥ 250	100mm×100mm×5mm	赤	5
CG6-10-2	¥ 250	100mm×100mm×5mm	緑	5
CG6-10-3	¥ 250	100mm×100mm×5mm	黒	5
CG6-20-1	¥ 780	200mm×200mm×5mm	赤	5
CG6-20-2	¥ 780	200mm×200mm×5mm	緑	5
CG6-20-3	¥ 780	200mm×200mm×5mm	黒	5
CG6-30-1	¥1,900	300mm×300mm×5mm	赤	5
CG6-30-2	¥1,900	300mm×300mm×5mm	緑	5
CG6-30-3	¥1,900	300mm×300mm×5mm	黒	5

両面防振スジ入りゴム

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
WB 10-51	¥ 85	50mm×50mm×10mm	黒	5
WB 10-53	¥ 100	50mm×50mm×10mm	白	5
WB 10-54	¥ 100	50mm×50mm×10mm	茶	5
WB 10-71	¥ 150	75mm×75mm×10mm	黒	5
WBG10-10	¥ 250	100mm×100mm×10mm	黒	5
WBG10-15	¥ 550	150mm×150mm×10mm	黒	5
WBG10-20	¥ 900	200mm×200mm×10mm	黒	5
WBG10-30	¥1,900	300mm×300mm×10mm	黒	5
WBG10-50	¥ 70	50mm×50mm×10mm	黒	5
WBG10-75	¥ 120	75mm×75mm×10mm	黒	5
WBG20-10	¥ 380	100mm×100mm×20mm	黒	5

クロロプレンゴム (高品質ゴム)

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
CRG1-10	¥ 110	100mm×100mm×1mm	黒	5
CRG2-10	¥ 150	100mm×100mm×2mm	黒	5
CRG3-10	¥ 180	100mm×100mm×3mm	黒	5
CRG1-30	¥ 880	300mm×300mm×1mm	黒	5
CRG2-30	¥1,350	300mm×300mm×2mm	黒	5
CRG3-30	¥1,480	300mm×300mm×3mm	黒	5

■クロロプレンゴムの特性

耐油性・耐候性・耐熱性などに優れています。
耐熱…100℃

スライスマット (ゴム)

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
GSM10-10	¥ 150	約10mm×100mm×100mm	黒	5枚
GSM10-20	¥ 600	約10mm×200mm×200mm	黒	5枚
GSM10-30	¥1,500	約10mm×300mm×300mm	黒	5枚
GSM20-10	¥ 300	約20mm×100mm×100mm	黒	5枚
GSM20-20	¥1,100	約20mm×200mm×200mm	黒	5枚
GSM20-30	¥2,600	約20mm×300mm×300mm	黒	5枚

ラバーブロック (ゴム)

品番	参考上代	サイズ	カラー	入数
GSM351	¥ 800	30mm× 55mm×100mm	黒	1個
GSM461	¥1,100	40mm× 65mm×125mm	黒	1個

ゴム・スポンジ素材

ゴム

スポンジ

ポリウレタン・フィルター

スポンジ
ロール巻

押出材

ドラム巻

エラストマー
ゴム板

特性用途
比較表

ゴム素材特性用途比較表は巻末をご覧ください。

参考上代には、消費税は含まれておりません。