

ベランダ・大きい窓用 (内窓内寸 高さ:~2100mm, 巾:~1830mm)



キット内容 キットは全て入数1です。 パネルは別売です。

PTW-G 4977720018133 Gセット:ホワイト				
	品名	品番	長さ(mm)	入数
キット内容	フレーム	PTF3932	2100	6本
	上レール	PTL3032	2100	1本
	下レール	PTL4032	2100	1本
	横カバー	PTY3132	2100	2本
参考上代 ¥17,440				

PTB-H 4977720018140 Hセット:ブラウン				
	品名	品番	長さ(mm)	入数
キット内容	フレーム	PTF3931	2100	6本
	上レール	PTL3031	2100	1本
	下レール	PTL4031	2100	1本
	横カバー	PTY3131	2100	2本
参考上代 ¥17,440				

引違い2枚窓専用です。上記を参考にして確認をお願いします。
窓のサイズにより部材の必要本数が変わる場合があります。



簡易内窓
フレーム&レール他

簡易
フレーム
&レール

シャッター用
気密材

別売 パネル ポリカ中空ボード H2100mmタイプ

板サイズ:約910×2100×4mm厚(中国製)



ポリカ中空ボードは空気層を持つ中空構造ですので、断熱効果が大きく、ご使用に最適です。

※価格はオープン価格になります。

品番	カラー	1箱入数	入数
KTP2194W-1	透明	2	1
KTP2194W-2	ブラウンスモーク	2	1

別売 簡易内窓用 取っ手



簡易内窓用取っ手は組み立てた簡易内窓のパネル部分に貼るだけで開け閉めしやすくなります。大きい窓やアルミ補強材を使用した場合などにご使用ください。

品番	参考上代	サイズ		材質	1P入数	入数
PTT955	¥300	外寸:約90×55×2mm	内寸:約60×20mm	塩化ビニール樹脂	2	4
PTT956	¥350	外寸:約90×55×2mm	内寸:約60×20mm	塩化ビニール樹脂	2	4

参考上代には、消費税は含まれておりません。

特性用途
比較表