

再マークは再結束可能な製品に付与しています。

耐熱グレード

高温環境下

RoHS適合

HFハロゲンフリー

色 薄緑\*

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+110°C

UL規格認定品

\*温度・湿度で、乳白色から薄青色を経て、薄緑色に変化していきます。

E64962

\*T50SSF-HSはUL規格認定品ではありません。

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)							最大取付 パネル厚 (mm)	取付穴径 (φmm)	ループ引張 強度 (最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位 (本)	ケース 入れ目 (本)	適用工具
		最小	最大	全長L	幅A	B	F	G	H	T						
<b>RT30</b>																
再 RT30SSF-HS	115-00070	2.0	27	130	3.3	13.4	5.4	11	6.0	1.1	2.0	4.0-4.2	133.3 (13.59)	100	10,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
<b>RT50</b>																
再 RT50SSF-HS	115-00078	1.5	26	130	4.8	18.4	9.4	18	9.2	1.3	2.6	6.0-7.5	222.5 (22.69)	100	5,000	4, 5*
再 RT50RSF-HS	115-00074	1.5	48	200	4.8	18.4	9.4	18	9.2	1.3	2.6	6.0-7.5	222.5 (22.69)	100	5,000	4, 5*
<b>T50</b>																
T50SSF-HS	126-00055	1.5	26	130	4.8	18.4	9.4	18	9.2	1.3	2.6	6.0-7.5	222.5 (22.69)	100	5,000	1, 2, 4, 5, 7, 8

\*工具4(MK9)と5(MK9RE-F)は専用の口金をご使用下さい(P98)。

耐熱・耐候グレード

高温・屋外環境下

RoHS適合

HFハロゲンフリー

色 黒

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-2

常時使用温度範囲 -40°C~+110°C

UL規格認定品

E64962

型番	Article-No.	結束径(φmm)		寸法(mm)							最大取付 パネル厚 (mm)	取付穴径 (φmm)	ループ引張 強度 (最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位 (本)	ケース 入れ目 (本)	適用工具
		最小	最大	全長L	幅A	B	F	G	H	T						
<b>RT18</b>																
再 RT18RSF-HSW	115-00063	1.0	27	132	3.0	14.8	5.5	11	5.5	1.1	2.3	3.8-4.2	80 (8.16)	100	10,000	1, 2, 3, 7

難燃グレード

屋内使用

RoHS適合

HFハロゲンフリー

材質 66ナイロン

UL難燃グレード(主原料) UL94V-0

常時使用温度範囲 -40°C~+85°C

UL規格認定品

E64962

型番	Article-No.	色	結束径(φmm)		寸法(mm)							最大取付 パネル厚 (mm)	取付穴径 (φmm)	ループ引張 強度 (最小値) N (kgf)	包装単位 *販売単位 (本)	ケース 入れ目 (本)	適用工具
			最小	最大	全長L	幅A	B	F	G	H	T						
<b>RT18</b>																	
再 RT18RSF-V0	115-00064	白	1.0	27	132	3.0	14.8	5.5	11	5.5	1.1	2.3	3.8-4.2	80 (8.16)	100	10,000	1, 2, 3, 7
再 RT18RSF-V0B	115-00065	黒	1.0	27	132	3.0	14.8	5.5	11	5.5	1.1	2.3	3.8-4.2	80 (8.16)	100	10,000	1, 2, 3, 7
<b>RT30</b>																	
再 RT30SSF5-V0	115-00068	白	1.0	27	130	3.3	13.4	6.4	11	7.3	1.1	2.3	4.7-5.0	196 (19.99)	100	10,000	1, 2, 4, 5, 7, 8
再 RT30SSF-V0B	115-00071	黒	2.0	27	130	3.3	13.4	5.4	11	6.0	1.1	2.0	4.0-4.2	133.3 (13.59)	100	10,000	1, 2, 4, 5, 7, 8

適用工具



- 1 MK7
- 2 MK8
- 3 MK8-LT
- 4 MK9
- 5 MK9RE-F
- 6 MK11
- 7 MK7P
- 8 MK9P
- 9 MK15

インシュロックタイ結束工具はP93をご覧ください。

A  
インシュ  
ロックタイ

スタン  
ダード  
セレクト  
サイト

A  
B  
シリーズ

ヘ  
ビー  
デュー  
ティー

リ  
ピ  
ート

パ  
ネル  
ファイ  
キ  
ンク

エ  
ン  
ド  
レ  
ス

メ  
タル  
タイ

グ  
リ  
ッ  
プ  
タイ

ス  
ペ  
シ  
ヤ  
ル

ラ  
ッ  
ペ  
ル