

다운 회전 클램프 • 베이직 타입, 치수 44  
EH 23310.




제품 설명


재질

- 표면-경화처리 스틸, 표면-경화처리, 흑색 처리와 연마처리

그림



클램핑 스크류 M12 (WS 19)  
조임 토크 최대 30 Nm



주문 정보

	부품번호.
[g]	
편심 클램핑 레버 있음 - 그림 1	23310.0034
클램핑 나사 있음 - 그림 2	23310.0035

적용 예

