

■製品番号の構成

形式から製品の仕様をご判断いただく際にご利用ください。ご発注の際には、本カタログのA27～A42頁にある形式からお選びください。

●SMTユニット

IC11S A - 68 PLR - 1.27SF - EJ R (71)

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

① シリーズ名：IC11S	⑤ 1.27SF：1.27mmピッチ SMTコネクタ (注)
② スタンドオフタイプ 記号無し：なし A：2.2mm	⑥ イジェクト付き
③ 極数 68極 (注)	⑦ イジェクトボタン位置 R：右 L：左
④ 基板実装タイプ PL：スタンダードタイプ PLR：リバースタイプ	⑧ RoHS対応仕様 (71)仕様 (注) RoHS対応仕様では68及び1.27は省略した製品名となります。

●ガイドユニット

IC11S A - BUR - FEJ R

⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

⑧ シリーズ名：IC11S	⑪ イジェクトボタンタイプ EJ：リジッドボタン FEJ：折れ曲がりボタン PEJ：POP-UP (バージョン1) ボタン PNEJ：POP-UP (バージョン2) ボタン
⑨ スタンドオフタイプ 記号無し：なし A：2.2mm	
⑩ 基板実装タイプ BD：スタンダードタイプ BUR：リバースタイプ	⑫ イジェクトボタン位置 R：右 L：左

(注) IC11SシリーズはSMTユニットとガイドユニットの組み合わせで使用します。

その際下記項目は同じタイプを選んでください。他の組み合わせでは使用できませんのでご注意ください。

- ・シリーズ名 (①⇔⑧)
- ・スタンドオフ (②⇔⑨)
- ・基板実装タイプ (④⇔⑩)
- ・イジェクトボタン位置 (⑦⇔⑫)