

EX-UC (stainless steel silicone type)
EX-UP (stainless steel PUR type)

EX-SC (steel silicone type)
EX-SP (steel PUR type)

Hinge type
203015



Applications (적용 지역)

Hazardous areas - gas & dust (위험 지역 - 가스 & 분진)

Material (재질)

Stainless steel 316 or others upon request
 (스테인리스 316 혹은 기타 재질은 요청시)

IP rating (IP 등급)

IP66

Ambient temperature (주변 온도)

-20°C ~ +40°C or +55°C (with PUR gasket)
 -40°C ~ +40°C or +55°C (with Silicone gasket)

Ex marking (방폭 등급)

Ex e IIC T6/T5 Gb
 Ex tb IIIc T85°C/T100°C Db IP66
 Ex ia IIC T6/T5 Ga
 Ex ib IIC T6/T5 Gb

Certificate (인증)

IECEX, ATEX, KCs, NEPSI

Ordering data (주문정보)

Number of gland plate & gland plate location	Order No. (주문번호)
1 gland plate - bottom	EX-XX-203015-H-A
2 gland plate - bottom & top	EX-XX-203015-H-B
2 gland plate - bottom & right	EX-XX-203015-H-C
2 gland plate - bottom & left	EX-XX-203015-H-D
2 gland plate - right & left	EX-XX-203015-H-E
3 gland plate - bottom & top, left	EX-XX-203015-H-F
3 gland plate - bottom & top, right	EX-XX-203015-H-G
3 gland plate - bottom & right, left	EX-XX-203015-H-H
3 gland plate - top & right, left	EX-XX-203015-H-I
4 gland plate - bottom, top, right, left	EX-XX-203015-H-J

※ 주문번호의 XX 항에 원하시는 타입을 사용하십시오.

Max. No. of cable glands (케이블그랜드 최대 체결수량)

	Metric	NPT	Top	Bottom	Left	Right
	M20	1/2"	5	5	8	7
M25	3/4"	3	3	5	5	
M32	1"	2	2	4	3	
M40	1-1/4"	2	2	3	3	
M50	1-1/2"	-	-	-	-	
M63	2"	-	-	-	-	
M75	2-1/2"	-	-	-	-	

※ Cable glands mounted onto the junction box must hold the same type of certificate as the one of the junction box (e.g. IECEx, ATEX, KCs).
 (박스에 부착되는 케이블 글랜드는 박스와 동일한 종류의 인증서를 보유한 제품이어야 합니다(예: IECEx, ATEX, KCs)).

