

●黄銅スペーサー (六角) 両オネジ ●Brass spacer (Hexagonal) ●黄銅隔離柱 (外六角螺丝)

仕様

- ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
- ・RoHS対応製品



ESB-2600E (M=2.6 ピッチ0.45)		L	品番	L	品番	L	品番
	5	ESB-2605E	11	ESB-2611E	17	ESB-2617E	
	6	ESB-2606E	12	ESB-2612E	18	ESB-2618E	
	7	ESB-2607E	13	ESB-2613E	19	ESB-2619E	
	8	ESB-2608E	14	ESB-2614E	20	ESB-2620E	
	9	ESB-2609E	15	ESB-2615E	25	ESB-2625E	
	10	ESB-2610E	16	ESB-2616E	30	ESB-2630E	

ご注文個数 50個～

ESB-300E (M=3 ピッチ0.5)		L	品番	L	品番	L	品番
	2	ESB-302E	7.5	ESB-307.5E	18	ESB-318E	
	2.5	ESB-302.5E	8	ESB-308E	20	ESB-320E	
	3	ESB-303E	8.5	ESB-308.5E	25	ESB-325E	
	3.5	ESB-303.5E	9	ESB-309E	30	ESB-330E	
	4	ESB-304E	9.5	ESB-309.5E	35	ESB-335E	
	4.5	ESB-304.5E	10	ESB-310E	40	ESB-340E	
	5	ESB-305E	11	ESB-311E	45	ESB-345E	
	5.5	ESB-305.5E	12	ESB-312E	50	ESB-350E	
	6	ESB-306E	13	ESB-313E	55	ESB-355E	
	6.5	ESB-306.5E	14	ESB-314E	60	ESB-360E	
	7	ESB-307E	15	ESB-315E			

ご注文個数 50個～

ESB-300-03E (M=3 ピッチ0.5)		L	品番	L	品番	L	品番
	2	ESB-302-03E	7.5	ESB-307.5-03E	18	ESB-318-03E	
	2.5	ESB-302.5-03E	8	ESB-308-03E	20	ESB-320-03E	
	3	ESB-303-03E	8.5	ESB-308.5-03E	25	ESB-325-03E	
	3.5	ESB-303.5-03E	9	ESB-309-03E	30	ESB-330-03E	
	4	ESB-304-03E	9.5	ESB-309.5-03E	35	ESB-335-03E	
	4.5	ESB-304.5-03E	10	ESB-310-03E	40	ESB-340-03E	
	5	ESB-305-03E	11	ESB-311-03E	45	ESB-345-03E	
	5.5	ESB-305.5-03E	12	ESB-312-03E	50	ESB-350-03E	
	6	ESB-306-03E	13	ESB-313-03E	55	ESB-355-03E	
	6.5	ESB-306.5-03E	14	ESB-314-03E	60	ESB-360-03E	
	7	ESB-307-03E	15	ESB-315-03E			

ご注文個数 50個～

ESB-300-04E (M=3 ピッチ0.5)		L	品番	L	品番	L	品番
	2	ESB-302-04E	7.5	ESB-307.5-04E	18	ESB-318-04E	
	2.5	ESB-302.5-04E	8	ESB-308-04E	20	ESB-320-04E	
	3	ESB-303-04E	8.5	ESB-308.5-04E	25	ESB-325-04E	
	3.5	ESB-303.5-04E	9	ESB-309-04E	30	ESB-330-04E	
	4	ESB-304-04E	9.5	ESB-309.5-04E	35	ESB-335-04E	
	4.5	ESB-304.5-04E	10	ESB-310-04E	40	ESB-340-04E	
	5	ESB-305-04E	11	ESB-311-04E	45	ESB-345-04E	
	5.5	ESB-305.5-04E	12	ESB-312-04E	50	ESB-350-04E	
	6	ESB-306-04E	13	ESB-313-04E	55	ESB-355-04E	
	6.5	ESB-306.5-04E	14	ESB-314-04E	60	ESB-360-04E	
	7	ESB-307-04E	15	ESB-315-04E			

ご注文個数 50個～

ESB-400E (M=4 ピッチ0.7)		L	品番	L	品番	L	品番
	8	ESB-408E	18	ESB-418E	40	ESB-440E	
	10	ESB-410E	20	ESB-420E	45	ESB-445E	
	12	ESB-412E	23	ESB-423E	50	ESB-450E	
	13	ESB-413E	25	ESB-425E	55	ESB-455E	
	14	ESB-414E	28	ESB-428E	60	ESB-460E	
	15	ESB-415E	30	ESB-430E			
	17	ESB-417E	35	ESB-435E			

ご注文個数 50個～

黄銅	1
ジュラコン	2
ステンレス	3
スチール	4
PPS	5
PBT	6
エコ	7
アルミ	8
ベーク	9
ナイロン/レー	10
ビーク	11
ABS	12
LED取付	13
D-Sub取付	14
PTFE	15
セラミック/ガス	16
チタン	17
ポリカーボネート	18
ガラエポ	19
ピンヘッダー	20
チェック端子	21
多用途端子	22
中継端子	23
調整部品用	24
ラグ端子	25
ジャンパー	26
電源端子	27
スペース端子	28
ケーブル端子	29
回路切替	30
段重ね端子	31
電池ホルダー	32
セラミックス	33
インサート	34
ローレット	35
精密シャフト	36
全ネジ	37
光ファイバー	38
ねねポスト	39
樹脂	40
金属	41
樹脂	42
樹脂ネジ/	43
金属ネジ/ボルト/	44