

ARB-E/ARB-CE(メッキなし) / ARB-SE(スリ割付)

●黄銅スペーサー(丸型) ●Brass spacer (Round) ●黄銅隔離柱(圆柱型)

スペーサー
の選定

仕様

- ・材質/快削黄銅(C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
- ・処理/ARB-E・SE ニッケルメッキ(Ni)
- ARB-CE 脱脂
- ・RoHS対応製品



- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス/ガラススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ポリカーボネイトスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

ARB-2000E (M=2 ピッチ0.4)				L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	3	ARB-2003E	全ネジ	9.5	ARB-2009.5E	全ネジ	19	ARB-2019E	5			
	3.5	ARB-2003.5E	//	10	ARB-2010E	全ネジ	20	ARB-2020E	5			
	4	ARB-2004E	//	11	ARB-2011E	5	21	ARB-2021E	5			
	4.5	ARB-2004.5E	//	12	ARB-2012E	5	22	ARB-2022E	5			
	5	ARB-2005E	//	12.5	ARB-2012.5E	5	23	ARB-2023E	5			
	5.5	ARB-2005.5E	//	13	ARB-2013E	5	24	ARB-2024E	5			
	6	ARB-2006E	//	14	ARB-2014E	5	25	ARB-2025E	5			
	6.5	ARB-2006.5E	//	15	ARB-2015E	5	26	ARB-2026E	5			
	7	ARB-2007E	//	16	ARB-2016E	5	27	ARB-2027E	5			
	7.5	ARB-2007.5E	//	16.5	ARB-2016.5E	5	28	ARB-2028E	5			
8	ARB-2008E	//	17	ARB-2017E	5	29	ARB-2029E	5				
8.5	ARB-2008.5E	//	17.5	ARB-2017.5E	5	30	ARB-2030E	5				
9	ARB-2009E	全ネジ	18	ARB-2018E	5							

ご注文個数 50個〜

ARB-2000CE (M=2 ピッチ0.4)				L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	3	ARB-2003CE	全ネジ	9.5	ARB-2009.5CE	全ネジ	19	ARB-2019CE	5			
	3.5	ARB-2003.5CE	//	10	ARB-2010CE	全ネジ	20	ARB-2020CE	5			
	4	ARB-2004CE	//	11	ARB-2011CE	5	21	ARB-2021CE	5			
	4.5	ARB-2004.5CE	//	12	ARB-2012CE	5	22	ARB-2022CE	5			
	5	ARB-2005CE	//	12.5	ARB-2012.5CE	5	23	ARB-2023CE	5			
	5.5	ARB-2005.5CE	//	13	ARB-2013CE	5	24	ARB-2024CE	5			
	6	ARB-2006CE	//	14	ARB-2014CE	5	25	ARB-2025CE	5			
	6.5	ARB-2006.5CE	//	15	ARB-2015CE	5	26	ARB-2026CE	5			
	7	ARB-2007CE	//	16	ARB-2016CE	5	27	ARB-2027CE	5			
	7.5	ARB-2007.5CE	//	16.5	ARB-2016.5CE	5	28	ARB-2028CE	5			
8	ARB-2008CE	//	17	ARB-2017CE	5	29	ARB-2029CE	5				
8.5	ARB-2008.5CE	//	17.5	ARB-2017.5CE	5	30	ARB-2030CE	5				
9	ARB-2009CE	全ネジ	18	ARB-2018CE	5							

ご注文個数 50個〜

ARB-2000SE (M=2 ピッチ0.4 スリ割付)				L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	3	ARB-2003SE	全ネジ	9.5	ARB-2009.5SE	全ネジ	19	ARB-2019SE	5			
	3.5	ARB-2003.5SE	//	10	ARB-2010SE	全ネジ	20	ARB-2020SE	5			
	4	ARB-2004SE	//	11	ARB-2011SE	5	21	ARB-2021SE	5			
	4.5	ARB-2004.5SE	//	12	ARB-2012SE	5	22	ARB-2022SE	5			
	5	ARB-2005SE	//	12.5	ARB-2012.5SE	5	23	ARB-2023SE	5			
	5.5	ARB-2005.5SE	//	13	ARB-2013SE	5	24	ARB-2024SE	5			
	6	ARB-2006SE	//	14	ARB-2014SE	5	25	ARB-2025SE	5			
	6.5	ARB-2006.5SE	//	15	ARB-2015SE	5	26	ARB-2026SE	5			
	7	ARB-2007SE	//	16	ARB-2016SE	5	27	ARB-2027SE	5			
	7.5	ARB-2007.5SE	//	16.5	ARB-2016.5SE	5	28	ARB-2028SE	5			
8	ARB-2008SE	//	17	ARB-2017SE	5	29	ARB-2029SE	5				
8.5	ARB-2008.5SE	//	17.5	ARB-2017.5SE	5	30	ARB-2030SE	5				
9	ARB-2009SE	全ネジ	18	ARB-2018SE	5							

ご注文個数 50個〜