

●ステンレススペーサー (六角) ●Stainless steel spacer (Hexagonal) ●不锈钢隔离柱 (六角)

仕様

- ・材質/快削ステンレス鋼 (SUS303)
- ・処理/脱脂
- ・RoHS対応製品



- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン/ルネースペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス/ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44
- 材料資料

BSU-2000 (M=2 ピッチ0.4)		L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>
	4	BSU-2004	2.5	11.5	BSU-2011.5	5	19	BSU-2019	5	
	4.5	BSU-2004.5	2.5	12	BSU-2012	5	19.5	BSU-2019.5	5	
	5	BSU-2005	3	12.5	BSU-2012.5	5	20	BSU-2020	5	
	5.5	BSU-2005.5	3	13	BSU-2013	5	21	BSU-2021	5	
	6	BSU-2006	4	13.5	BSU-2013.5	5	22	BSU-2022	5	
	6.5	BSU-2006.5	4	14	BSU-2014	5	23	BSU-2023	5	
	7	BSU-2007	5	14.5	BSU-2014.5	5	24	BSU-2024	5	
	7.5	BSU-2007.5	5	15	BSU-2015	5	25	BSU-2025	5	
	8	BSU-2008	5	15.5	BSU-2015.5	5	26	BSU-2026	5	
	8.5	BSU-2008.5	5	16	BSU-2016	5	27	BSU-2027	5	
	9	BSU-2009	5	16.5	BSU-2016.5	5	28	BSU-2028	5	
9.5	BSU-2009.5	5	17	BSU-2017	5	29	BSU-2029	5		
10	BSU-2010	5	17.5	BSU-2017.5	5	30	BSU-2030	5		
10.5	BSU-2010.5	5	18	BSU-2018	5					
11	BSU-2011	5	18.5	BSU-2018.5	5					

ご注文個数 50個〜

BSU-2500 (M=2.5 ピッチ0.45)		L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>
	4	BSU-2504	2.5	11.5	BSU-2511.5	5	19	BSU-2519	5	
	4.5	BSU-2504.5	2.5	12	BSU-2512	5	19.5	BSU-2519.5	5	
	5	BSU-2505	3	12.5	BSU-2512.5	5	20	BSU-2520	5	
	5.5	BSU-2505.5	3	13	BSU-2513	5	21	BSU-2521	5	
	6	BSU-2506	4	13.5	BSU-2513.5	5	22	BSU-2522	5	
	6.5	BSU-2506.5	4.5	14	BSU-2514	5	23	BSU-2523	5	
	7	BSU-2507	5	14.5	BSU-2514.5	5	24	BSU-2524	5	
	7.5	BSU-2507.5	5	15	BSU-2515	5	25	BSU-2525	5	
	8	BSU-2508	5	15.5	BSU-2515.5	5	26	BSU-2526	5	
	8.5	BSU-2508.5	5	16	BSU-2516	5	27	BSU-2527	5	
	9	BSU-2509	5	16.5	BSU-2516.5	5	28	BSU-2528	5	
9.5	BSU-2509.5	5	17	BSU-2517	5	29	BSU-2529	5		
10	BSU-2510	5	17.5	BSU-2517.5	5	30	BSU-2530	5		
10.5	BSU-2510.5	5	18	BSU-2518	5					
11	BSU-2511	5	18.5	BSU-2518.5	5					

ご注文個数 50個〜