

●ステンレス316スペーサー (中空・パイプ) ●SUS316 spacer (Pipe) ●不锈钢316隔离柱 (管型)

仕様

- ・材質/ステンレス鋼 (SUS316)
- ・処理/脱脂
- ・RoHS対応製品



スペーサーの選定

- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン/ルネースペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス/ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スベース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44

材料資料

CU-300PU (M=3用)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>±0.1 φ4.2 L φ3.2^{+0.1}_{-0.2}</p> <p>Lの公差 L=30迄±0.1 L=35~40迄±0.2 L=45より±0.3</p>	2	CU-302PU	9	CU-309PU	22	CU-322PU	
	2.5	CU-302.5PU	9.5	CU-309.5PU	23	CU-323PU	
	3	CU-303PU	10	CU-310PU	24	CU-324PU	
	3.5	CU-303.5PU	11	CU-311PU	25	CU-325PU	
	4	CU-304PU	12	CU-312PU	26	CU-326PU	
	4.5	CU-304.5PU	13	CU-313PU	27	CU-327PU	
	5	CU-305PU	14	CU-314PU	28	CU-328PU	
	5.5	CU-305.5PU	15	CU-315PU	29	CU-329PU	
	6	CU-306PU	16	CU-316PU	30	CU-330PU	
	6.5	CU-306.5PU	17	CU-317PU	35	CU-335PU	
	7	CU-307PU	18	CU-318PU	40	CU-340PU	
	7.5	CU-307.5PU	19	CU-319PU	45	CU-345PU	
	8	CU-308PU	20	CU-320PU	50	CU-350PU	
	8.5	CU-308.5PU	21	CU-321PU			

ご注文個数 50個~

CU-400PU (M=4用)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>±0.1 φ5.2 L φ4.2^{+0.1}_{-0.2}</p> <p>Lの公差 L=30迄±0.1 L=35~40迄±0.2 L=45より±0.3</p>	2	CU-402PU	11	CU-411PU	20	CU-420PU	
	3	CU-403PU	12	CU-412PU	25	CU-425PU	
	4	CU-404PU	13	CU-413PU	30	CU-430PU	
	5	CU-405PU	14	CU-414PU	35	CU-435PU	
	6	CU-406PU	15	CU-415PU	40	CU-440PU	
	7	CU-407PU	16	CU-416PU	45	CU-445PU	
	8	CU-408PU	17	CU-417PU	50	CU-450PU	
	9	CU-409PU	18	CU-418PU			
	10	CU-410PU	19	CU-419PU			

ご注文個数 50個~

CU-500PU (M=5用)		L	品番	L	品番	L	品番
<p>±0.1 φ6.4 L φ5.2^{+0.1}_{-0.2}</p> <p>Lの公差 L=30迄±0.1 L=35~40迄±0.2 L=45より±0.3</p>	2	CU-502PU	11	CU-511PU	20	CU-520PU	
	3	CU-503PU	12	CU-512PU	22	CU-522PU	
	4	CU-504PU	13	CU-513PU	25	CU-525PU	
	5	CU-505PU	14	CU-514PU	28	CU-528PU	
	6	CU-506PU	15	CU-515PU	30	CU-530PU	
	7	CU-507PU	16	CU-516PU	35	CU-535PU	
	8	CU-508PU	17	CU-517PU	40	CU-540PU	
	9	CU-509PU	18	CU-518PU	45	CU-545PU	
	10	CU-510PU	19	CU-519PU	50	CU-550PU	

ご注文個数 50個~

※ステンレス316スペーサーは耐酸・耐薬品性にすぐれたハイグレードなステンレス鋼を使用しています。スペーサー本体にHの記号を刻印しています。

刻印(クワ型マーク)



商標登録済