

● スチールスペーサー (六角) 両オネジ ● Steel spacer (Hexagonal) trivalent chromium chromate ● 钢铁隔离柱 (外六角螺丝)

仕様

- ・材質 / 快削鋼 (SUM)
- ・処理 / 三価クロムクロメート処理
- ・RoHS対応製品



ESF-300E (M=3 ピッチ0.5)		L	品番	L	品番	L	品番
	2	ESF-302E	7.5	ESF-307.5E	18	ESF-318E	
	2.5	ESF-302.5E	8	ESF-308E	20	ESF-320E	
	3	ESF-303E	8.5	ESF-308.5E	25	ESF-325E	
	3.5	ESF-303.5E	9	ESF-309E	30	ESF-330E	
	4	ESF-304E	9.5	ESF-309.5E	35	ESF-335E	
	4.5	ESF-304.5E	10	ESF-310E	40	ESF-340E	
	5	ESF-305E	11	ESF-311E	45	ESF-345E	
	5.5	ESF-305.5E	12	ESF-312E	50	ESF-350E	
	6	ESF-306E	13	ESF-313E	55	ESF-355E	
	6.5	ESF-306.5E	14	ESF-314E	60	ESF-360E	
	7	ESF-307E	15	ESF-315E			

ご注文個数 50個〜

ESF-400E (M=4 ピッチ0.7)		L	品番	L	品番	L	品番
	8	ESF-408E	18	ESF-418E	40	ESF-440E	
	10	ESF-410E	20	ESF-420E	45	ESF-445E	
	12	ESF-412E	23	ESF-423E	50	ESF-450E	
	13	ESF-413E	25	ESF-425E	55	ESF-455E	
	14	ESF-414E	28	ESF-428E	60	ESF-460E	
	15	ESF-415E	30	ESF-430E			
	17	ESF-417E	35	ESF-435E			

ご注文個数 50個〜

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン/ルネースペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス/ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44
- 材料資料