

# AMP-E

《一体成型》

●PPSスペーサー (六角) インサート一体成型 ●PPS spacer (Hexagonal) ●PPS隔離柱 (六角) 嵌入式一体成型



## 仕様

- 樹脂部
    - ・材質 / ポリフェニレンサルファイド (PPS) グレード#AR04 ガラス繊維40%入
    - ・色 / 黒
    - ・熱変形温度 / 1.82MPa...260°C
    - ・U L 規格 / UL94V-0 (材料)
  - 金属部
    - ・材質 / 快削黄銅 (C3604BD) **カドミウム含有量75ppm未満**
    - ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
- ・RoHS対応製品

AMP-300E (M=3 ピッチ0.5)		L	品番	L	品番	L	品番
		10	AMP-310E	21	AMP-321E	32	AMP-332E
		11	AMP-311E	22	AMP-322E	33	AMP-333E
		12	AMP-312E	23	AMP-323E	34	AMP-334E
		13	AMP-313E	24	AMP-324E	35	AMP-335E
		14	AMP-314E	25	AMP-325E	36	AMP-336E
		15	AMP-315E	26	AMP-326E	37	AMP-337E
		16	AMP-316E	27	AMP-327E	38	AMP-338E
		17	AMP-317E	28	AMP-328E	39	AMP-339E
		18	AMP-318E	29	AMP-329E	40	AMP-340E
		19	AMP-319E	30	AMP-330E	45	AMP-345E
		20	AMP-320E	31	AMP-331E	50	AMP-350E

( ) 内はL=12mm以下

ご注文個数 50個～

AMP-400E (M=4 ピッチ0.7)		L	品番	L	品番	L	品番
		10	AMP-410E	21	AMP-421E	32	AMP-432E
		11	AMP-411E	22	AMP-422E	33	AMP-433E
		12	AMP-412E	23	AMP-423E	34	AMP-434E
		13	AMP-413E	24	AMP-424E	35	AMP-435E
		14	AMP-414E	25	AMP-425E	36	AMP-436E
		15	AMP-415E	26	AMP-426E	37	AMP-437E
		16	AMP-416E	27	AMP-427E	38	AMP-438E
		17	AMP-417E	28	AMP-428E	39	AMP-439E
		18	AMP-418E	29	AMP-429E	40	AMP-440E
		19	AMP-419E	30	AMP-430E	45	AMP-445E
		20	AMP-420E	31	AMP-431E	50	AMP-450E

( ) 内はL=14mm以下

ご注文個数 50個～

※樹脂部は空洞ではございません。

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス/ガススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ボリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシユ
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー