

ASZ

●PBTスペーサー (六角) ●PBT spacer (Hexagonal) ●PBT隔離柱 (六角)

仕様

- 本体 ・材質 / ジュラネックス (PBT) グレード #2016と3226の混合
- ・色 / 灰白色
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...140℃
- ・U L 規格 / UL94V-0 (材料)
- ・RoHS対応製品



- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/レニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス・ガラススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ボリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシユ
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

ASZ-300 (M=3 ピッチ0.5)		L	品番	L	品番	L	品番
		4	ASZ-304	12	ASZ-312	23	ASZ-323
		4.5	ASZ-304.5	12.5	ASZ-312.5	24	ASZ-324
		5	ASZ-305	13	ASZ-313	25	ASZ-325
		5.5	ASZ-305.5	14	ASZ-314	26	ASZ-326
		6	ASZ-306	15	ASZ-315	27	ASZ-327
		6.5	ASZ-306.5	16	ASZ-316	28	ASZ-328
		7	ASZ-307	16.5	ASZ-316.5	29	ASZ-329
		7.5	ASZ-307.5	17	ASZ-317	30	ASZ-330
		8	ASZ-308	17.5	ASZ-317.5	35	ASZ-335
		8.5	ASZ-308.5	18	ASZ-318	40	ASZ-340
		9	ASZ-309	19	ASZ-319	45	ASZ-345
9.5	ASZ-309.5	20	ASZ-320	50	ASZ-350		
10	ASZ-310	21	ASZ-321	55	ASZ-355		
11	ASZ-311	22	ASZ-322	60	ASZ-360		

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2

ご注文個数 50個～