

BRE-N/BRE-SN (スリ割付)

●エコスペーサー (丸型) ●BZ5 brass spacer (Round) ●环保隔离柱 (圆柱型)

仕様

- ・材質/鉛レス快削黄銅 (ビスマス系)
- ・処理/ニッケルメッキ (Ni)
- ・RoHS対応製品



BRE-300N (M=3 ピッチ0.5)				BRE-314N				BRE-329N			
L	品番	φ ₁		L	品番	φ ₁		L	品番	φ ₁	
4	BRE-304N	2.5		14	BRE-314N	6		29	BRE-329N	6	
4.5	BRE-304.5N	2.5		15	BRE-315N	6		30	BRE-330N	6	
5	BRE-305N	3.5		16	BRE-316N	6		35	BRE-335N	6	
5.5	BRE-305.5N	3.5		16.5	BRE-316.5N	6		40	BRE-340N	6	
6	BRE-306N	4		17	BRE-317N	6		45	BRE-345N	6	
6.5	BRE-306.5N	4		17.5	BRE-317.5N	6		50	BRE-350N	6	
7	BRE-307N	5		18	BRE-318N	6		55	BRE-355N	6	
7.5	BRE-307.5N	5		19	BRE-319N	6		60	BRE-360N	6	
8	BRE-308N	6		20	BRE-320N	6					
8.5	BRE-308.5N	6		21	BRE-321N	6					
9	BRE-309N	6		22	BRE-322N	6					
9.5	BRE-309.5N	6		23	BRE-323N	6					
10	BRE-310N	6		24	BRE-324N	6					
11	BRE-311N	6		25	BRE-325N	6					
12	BRE-312N	6		26	BRE-326N	6					
12.5	BRE-312.5N	6		27	BRE-327N	6					
13	BRE-313N	6		28	BRE-328N	6					

BRE-300SN (M=3 ピッチ0.5 スリ割付)				BRE-314SN				BRE-329SN			
L	品番	φ ₁		L	品番	φ ₁		L	品番	φ ₁	
4	BRE-304SN	2.5		14	BRE-314SN	6		29	BRE-329SN	6	
4.5	BRE-304.5SN	2.5		15	BRE-315SN	6		30	BRE-330SN	6	
5	BRE-305SN	3.5		16	BRE-316SN	6		35	BRE-335SN	6	
5.5	BRE-305.5SN	3.5		16.5	BRE-316.5SN	6		40	BRE-340SN	6	
6	BRE-306SN	4		17	BRE-317SN	6		45	BRE-345SN	6	
6.5	BRE-306.5SN	4		17.5	BRE-317.5SN	6		50	BRE-350SN	6	
7	BRE-307SN	5		18	BRE-318SN	6		55	BRE-355SN	6	
7.5	BRE-307.5SN	5		19	BRE-319SN	6		60	BRE-360SN	6	
8	BRE-308SN	6		20	BRE-320SN	6					
8.5	BRE-308.5SN	6		21	BRE-321SN	6					
9	BRE-309SN	6		22	BRE-322SN	6					
9.5	BRE-309.5SN	6		23	BRE-323SN	6					
10	BRE-310SN	6		24	BRE-324SN	6					
11	BRE-311SN	6		25	BRE-325SN	6					
12	BRE-312SN	6		26	BRE-326SN	6					
12.5	BRE-312.5SN	6		27	BRE-327SN	6					
13	BRE-313SN	6		28	BRE-328SN	6					

ご注文個数 50個〜

ご注文個数 50個〜

鉛レス&カドミウムレスのエコスペーサーはサンエツ金属(株)製新合金を使用し、欧州危険物質使用制限指令の対応製品です。

【注記】国内リサイクルについて

従来の快削黄銅材(C3604BD)は鉛を3.7wt%以下含み、快削性を高めています。本製品は鉛に替わり、ビスマスを含め、快削性を高めています。リサイクル時は他の黄銅合金と混合しないで下さい。

本製品にはBZの記号を印字 → リサイクル時は(株)廣杉計器、又はサンエツ金属(株)にご連絡下さい。

- スペーサーの選定
- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン・レーンスペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス・ガラススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエポスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ホルド/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44