

●アルミスペーサー (六角・短間段重ね用・黒アルマイト処理) ●Low-Pb aluminum spacer (Hexagonal with short screw) Black anodized ●鉛隔離柱 (六角, 短間隔用, 黒ALUMITE処理)

仕様

- ・材質 / 鉛レス快削アルミ (CB156) 鉛含有量10ppm以下
- ・処理 / 黒アルマイト (BAL)
- ・RoHS対応製品



MSL-300-03BE (M=3 ピッチ0.5)				L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	5	MSL-305-03BE	3.5	10.5	MSL-310.5-03BE	6	16	MSL-316-03BE	6			
	5.5	MSL-305.5-03BE	3.5	11	MSL-311-03BE	6	16.5	MSL-316.5-03BE	6			
	6	MSL-306-03BE	4	11.5	MSL-311.5-03BE	6	17	MSL-317-03BE	6			
	6.5	MSL-306.5-03BE	4	12	MSL-312-03BE	6	17.5	MSL-317.5-03BE	6			
	7	MSL-307-03BE	5	12.5	MSL-312.5-03BE	6	18	MSL-318-03BE	6			
	7.5	MSL-307.5-03BE	5	13	MSL-313-03BE	6	18.5	MSL-318.5-03BE	6			
	8	MSL-308-03BE	6	13.5	MSL-313.5-03BE	6	19	MSL-319-03BE	6			
	8.5	MSL-308.5-03BE	6	14	MSL-314-03BE	6	19.5	MSL-319.5-03BE	6			
	9	MSL-309-03BE	6	14.5	MSL-314.5-03BE	6	20	MSL-320-03BE	6			
	9.5	MSL-309.5-03BE	6	15	MSL-315-03BE	6						
10	MSL-310-03BE	6	15.5	MSL-315.5-03BE	6							

ご注文個数 50個～

MSL-300-04BE (M=3 ピッチ0.5)				L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	5	MSL-305-04BE	3.5	10.5	MSL-310.5-04BE	6	16	MSL-316-04BE	6			
	5.5	MSL-305.5-04BE	3.5	11	MSL-311-04BE	6	16.5	MSL-316.5-04BE	6			
	6	MSL-306-04BE	4	11.5	MSL-311.5-04BE	6	17	MSL-317-04BE	6			
	6.5	MSL-306.5-04BE	4	12	MSL-312-04BE	6	17.5	MSL-317.5-04BE	6			
	7	MSL-307-04BE	5	12.5	MSL-312.5-04BE	6	18	MSL-318-04BE	6			
	7.5	MSL-307.5-04BE	5	13	MSL-313-04BE	6	18.5	MSL-318.5-04BE	6			
	8	MSL-308-04BE	6	13.5	MSL-313.5-04BE	6	19	MSL-319-04BE	6			
	8.5	MSL-308.5-04BE	6	14	MSL-314-04BE	6	19.5	MSL-319.5-04BE	6			
	9	MSL-309-04BE	6	14.5	MSL-314.5-04BE	6	20	MSL-320-04BE	6			
	9.5	MSL-309.5-04BE	6	15	MSL-315-04BE	6						
10	MSL-310-04BE	6	15.5	MSL-315.5-04BE	6							

ご注文個数 50個～

MSL-400-04BE (M=4 ピッチ0.7)				L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	6	MSL-406-04BE	3.5	17	MSL-417-04BE	8	28	MSL-428-04BE	8			
	7	MSL-407-04BE	4.5	18	MSL-418-04BE	8	29	MSL-429-04BE	8			
	8	MSL-408-04BE	5.5	19	MSL-419-04BE	8	30	MSL-430-04BE	8			
	9	MSL-409-04BE	6	20	MSL-420-04BE	8	35	MSL-435-04BE	8			
	10	MSL-410-04BE	7	21	MSL-421-04BE	8	40	MSL-440-04BE	8			
	11	MSL-411-04BE	8	22	MSL-422-04BE	8	45	MSL-445-04BE	8			
	12	MSL-412-04BE	8	23	MSL-423-04BE	8	50	MSL-450-04BE	8			
	13	MSL-413-04BE	8	24	MSL-424-04BE	8	55	MSL-455-04BE	8			
	14	MSL-414-04BE	8	25	MSL-425-04BE	8	60	MSL-460-04BE	8			
	15	MSL-415-04BE	8	26	MSL-426-04BE	8						
16	MSL-416-04BE	8	27	MSL-427-04BE	8							

ご注文個数 50個～

MSL-400-05BE (M=4 ピッチ0.7)				L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	6	MSL-406-05BE	3.5	17	MSL-417-05BE	8	28	MSL-428-05BE	8			
	7	MSL-407-05BE	4.5	18	MSL-418-05BE	8	29	MSL-429-05BE	8			
	8	MSL-408-05BE	5.5	19	MSL-419-05BE	8	30	MSL-430-05BE	8			
	9	MSL-409-05BE	6	20	MSL-420-05BE	8	35	MSL-435-05BE	8			
	10	MSL-410-05BE	7	21	MSL-421-05BE	8	40	MSL-440-05BE	8			
	11	MSL-411-05BE	8	22	MSL-422-05BE	8	45	MSL-445-05BE	8			
	12	MSL-412-05BE	8	23	MSL-423-05BE	8	50	MSL-450-05BE	8			
	13	MSL-413-05BE	8	24	MSL-424-05BE	8	55	MSL-455-05BE	8			
	14	MSL-414-05BE	8	25	MSL-425-05BE	8	60	MSL-460-05BE	8			
	15	MSL-415-05BE	8	26	MSL-426-05BE	8						
16	MSL-416-05BE	8	27	MSL-427-05BE	8							

ご注文個数 50個～

スペーサーの選定	
黄銅	1
ジュラコン	2
ステンレス	3
スチール	4
PPS	5
PBT	6
エポ	7
アルミ	8
ベーク	9
ナイロン/ルネ	10
ビーク	11
ABS	12
LED取付	13
D-Sub取付	14
PTFE	15
セラミックス	16
チタン	17
ポリカーボネート	18
ガラエポ	19
ピンヘッダー	20
チェック端子	21
多用途端子	22
中継端子	23
調整部品用	24
ラグ端子	25
ジャンパー	26
電源端子	27
スペース端子	28
ケーブル端子	29
回路切替	30
段重ね端子	31
電池ホルダー	32
セラミックス	33
インサート	34
ローレット	35
精密シャフト	36
全ネジ	37
光ファイバー	38
ばねポスト	39
樹脂	40
金属	41
樹脂	42
樹脂ネジ/	43
金属ネジ/ボルト/	44
ナット/ワッシャー	
材料資料	