

CL-KE

●アルミスペーサー (中空) ●Low-Pb aluminum spacer (Hollow tube) ●铝隔离柱 (管型)



仕様

- ・材質/M2用 鉛レス快削アルミ (CB156) 鉛含有量10ppm以下
- ・M2.6用~M6用 鉛レス快削アルミ (KS26) 鉛含有量300ppm以下
- ・処理/カニゼンメッキ
- ・RoHS対応製品

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックス/ガススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ボリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッド
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

CL-2000KE (M=2用)	L	品番	L	品番	L	品番
	1	CL-2001KE	6	CL-2006KE	12	CL-2012KE
	1.5	CL-2001.5KE	6.5	CL-2006.5KE	13	CL-2013KE
	2	CL-2002KE	7	CL-2007KE	14	CL-2014KE
	2.5	CL-2002.5KE	7.5	CL-2007.5KE	15	CL-2015KE
	3	CL-2003KE	8	CL-2008KE	16	CL-2016KE
	3.5	CL-2003.5KE	8.5	CL-2008.5KE	17	CL-2017KE
	4	CL-2004KE	9	CL-2009KE	18	CL-2018KE
	4.5	CL-2004.5KE	9.5	CL-2009.5KE	19	CL-2019KE
	5	CL-2005KE	10	CL-2010KE	20	CL-2020KE
	5.5	CL-2005.5KE	11	CL-2011KE		

ご注文個数 50個~

CL-2600KE (M=2.6用)	L	品番	L	品番	L	品番
	1	CL-2601KE	6	CL-2606KE	12	CL-2612KE
	1.5	CL-2601.5KE	6.5	CL-2606.5KE	13	CL-2613KE
	2	CL-2602KE	7	CL-2607KE	14	CL-2614KE
	2.5	CL-2602.5KE	7.5	CL-2607.5KE	15	CL-2615KE
	3	CL-2603KE	8	CL-2608KE	16	CL-2616KE
	3.5	CL-2603.5KE	8.5	CL-2608.5KE	17	CL-2617KE
	4	CL-2604KE	9	CL-2609KE	18	CL-2618KE
	4.5	CL-2604.5KE	9.5	CL-2609.5KE	19	CL-2619KE
	5	CL-2605KE	10	CL-2610KE	20	CL-2620KE
	5.5	CL-2605.5KE	11	CL-2611KE		

ご注文個数 50個~

CL-300KE (M=3用)	L	品番	L	品番	L	品番
	1	CL-301KE	8.5	CL-308.5KE	22	CL-322KE
	1.5	CL-301.5KE	9	CL-309KE	23	CL-323KE
	2	CL-302KE	9.5	CL-309.5KE	24	CL-324KE
	2.5	CL-302.5KE	10	CL-310KE	25	CL-325KE
	3	CL-303KE	11	CL-311KE	26	CL-326KE
	3.5	CL-303.5KE	12	CL-312KE	27	CL-327KE
	4	CL-304KE	13	CL-313KE	28	CL-328KE
	4.5	CL-304.5KE	14	CL-314KE	29	CL-329KE
	5	CL-305KE	15	CL-315KE	30	CL-330KE
	5.5	CL-305.5KE	16	CL-316KE	35	CL-335KE
	6	CL-306KE	17	CL-317KE	40	CL-340KE
	6.5	CL-306.5KE	18	CL-318KE	45	CL-345KE
	7	CL-307KE	19	CL-319KE	50	CL-350KE
	7.5	CL-307.5KE	20	CL-320KE		
	8	CL-308KE	21	CL-321KE		

端面に鉛レス認識ミジ付

ご注文個数 50個~