

# ARA-B

●黒ABSスペーサー（丸型） ●ABS spacer（Round black） ●黒ABS隔離柱（圆柱型）



仕様

- ・材 質 / ABS
- ・色 / 黒
- ・熱変形温度 / 1.82MPa...85°C
- ・U L 規 格 / UL94-HB (材料)
- ・RoHS対応製品

- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/ニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミックスガススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ボリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペース端子取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックスパーツ
- 34 インサートナット
- 35 ローレットツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂ワッシャー
- 41 金属ワッシャー
- 42 樹脂ワッシユ
- 43 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー

ARA-2600B (M=2.6 ピッチ0.45)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
	3	ARA-2603B	9.5	ARA-2609.5B	19	ARA-2619B	
	3.5	ARA-2603.5B	10	ARA-2610B	20	ARA-2620B	
	4	ARA-2604B	11	ARA-2611B	21	ARA-2621B	
	4.5	ARA-2604.5B	12	ARA-2612B	22	ARA-2622B	
	5	ARA-2605B	12.5	ARA-2612.5B	23	ARA-2623B	
	5.5	ARA-2605.5B	13	ARA-2613B	24	ARA-2624B	
	6	ARA-2606B	14	ARA-2614B	25	ARA-2625B	
	6.5	ARA-2606.5B	15	ARA-2615B	26	ARA-2626B	
	7	ARA-2607B	16	ARA-2616B	27	ARA-2627B	
	7.5	ARA-2607.5B	16.5	ARA-2616.5B	28	ARA-2628B	
	8	ARA-2608B	17	ARA-2617B	29	ARA-2629B	
	8.5	ARA-2608.5B	17.5	ARA-2617.5B	30	ARA-2630B	
9	ARA-2609B	18	ARA-2618B				

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2

ご注文個数 50個～

ARA-300B (M=3 ピッチ0.5)		L	品 番	L	品 番	L	品 番
	3	ARA-303B	9.5	ARA-309.5B	19	ARA-319B	
	3.5	ARA-303.5B	10	ARA-310B	20	ARA-320B	
	4	ARA-304B	11	ARA-311B	21	ARA-321B	
	4.5	ARA-304.5B	12	ARA-312B	22	ARA-322B	
	5	ARA-305B	12.5	ARA-312.5B	23	ARA-323B	
	5.5	ARA-305.5B	13	ARA-313B	24	ARA-324B	
	6	ARA-306B	14	ARA-314B	25	ARA-325B	
	6.5	ARA-306.5B	15	ARA-315B	26	ARA-326B	
	7	ARA-307B	16	ARA-316B	27	ARA-327B	
	7.5	ARA-307.5B	16.5	ARA-316.5B	28	ARA-328B	
	8	ARA-308B	17	ARA-317B	29	ARA-329B	
	8.5	ARA-308.5B	17.5	ARA-317.5B	30	ARA-330B	
9	ARA-309B	18	ARA-318B				

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16より±0.2

ご注文個数 50個～