

スペーサーの選定

- 黄銅スペーサー 1
- ジュラコンスペーサー 2
- ステンレススペーサー 3
- スチールスペーサー 4
- PPSスペーサー 5
- PBTスペーサー 6
- エコスペーサー 7
- アルミスペーサー 8
- ベークスペーサー 9
- ナイロン/ルネースペーサー 10
- ビークスペーサー 11
- ABSスペーサー 12
- LED取付スペーサー 13
- D-Sub取付スペーサー 14
- PTFEスペーサー 15
- セラミックス/ガススペーサー 16
- チタンスペーサー 17
- ポリカーボネートスペーサー 18
- ガラエボスペーサー 19
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用端子 24
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子取付台 28
- ケーブル端子 29
- 回路切替端子 30
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックスパーツ 33
- インサートナット 34
- ローレットツマミ・ナット 35
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー保護チューブ 38
- ばねポスト 39
- 樹脂ワッシャー 40
- 金属ワッシャー 41
- 樹脂ブッシュ 42
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 43
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー 44

材料資料

DSB-0000FE (M=3 ピッチ0.5 #4-40)		L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂	L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂
	4.0	DSB-1540FE	2.5	15.0	6.15	DSB-4061FE	4.5	4.0	
	4.8	DSB-5048FE	3.3	5.0	6.3	DSB-7063FE	4.5	7.0	
	4.8	DSB-1548FE	3.3	15.0					
	4.8	DSB-1048FE	3.3	10.0					
	4.8	DSB-7848FE	3.3	7.8					
	4.9	DSB-4049FE	3.3	4.0					
	5.0	DSB-8050FE	3.5	8.0					
	6.0	DSB-1460FE	4.5	14.0					
	6.1	DSB-6561FE	4.5	6.5					

ご注文個数 50個〜

DSB-0000GE (#4-40)		L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂	L	品番	ℓ ₁	ℓ ₂
	3.75	DSB-7037GE	2.0	7.0					
	4.8	DSB-1148GE	3.0	11.0					
	4.8	DSB-1248GE	3.0	12.0					
	4.8	DSB-1048GE	3.0	10.0					
	5.2	DSB-5852GE	3.5	5.8					
	6.0	DSB-6060GE	4.0	6.0					
	6.0	DSB-5060GE	4.5	5.0					

ご注文個数 50個〜