

●ガラススペーサー ●Glass spacer (Hollow tube) ●玻璃间隔柱(管型)

スペーサー
の選定

- 1 黄銅
スペーサー
- 2 ジュラコン
スペーサー
- 3 ステンレス
スペーサー
- 4 スチール
スペーサー
- 5 PPS
スペーサー
- 6 PBT
スペーサー
- 7 エコ
スペーサー
- 8 アルミ
スペーサー
- 9 ベーク
スペーサー
- 10 ナイロン/ニ
ースペーサー
- 11 ピーク
スペーサー
- 12 ABS
スペーサー
- 13 LED取付
スペーサー
- 14 D-Sub取付
スペーサー
- 15 PTFE
スペーサー
- 16 セラミックス/ガラス
スペーサー
- 17 チタン
スペーサー
- 18 ボリカーボネート
スペーサー
- 19 ガラエボ
スペーサー
- 20 ピンヘッダー
- 21 チェック端子
- 22 多用途端子
- 23 中継端子
- 24 調整部品用
端子
- 25 ラグ端子
- 26 ジャンパー
- 27 電源端子
- 28 スペー
ス端子
取付台
- 29 ケーブル端子
- 30 回路切替
端子
- 31 段重ね端子
- 32 電池ホルダー
- 33 セラミックス
パーツ
- 34 インサート
ナット
- 35 ローレット
ツマミ・ナット
- 36 精密シャフト
- 37 全ネジ
- 38 光ファイバー
保護チューブ
- 39 ばねポスト
- 40 樹脂
ワッシャー
- 41 金属
ワッシャー
- 42 樹脂
ワッシャー
- 43 樹脂ネジ/
ボルト/ナット
- 44 金属ネジ/
ボルト/
ナット/ワッシャー

仕様

- ・材質/ガラス(ソーダガラス)
- ・軟化点/670℃
- ・RoHS対応製品



CGR-1002		色	品番	色	品番	色	品番
	黒	CGR-1002B	紫	CGR-1002P			
	白	CGR-1002W					
	青	CGR-1002BU					
	緑	CGR-1002G					
	黄	CGR-1002Y					
	桃	CGR-1002PK					
	茶	CGR-1002BR					
	モカ	CGR-1002M					
黄緑	CGR-1002L						

ご注文個数 50個~

CGR-1004		色	品番	色	品番	色	品番
	黒	CGR-1004B	紫	CGR-1004P			
	白	CGR-1004W					
	青	CGR-1004BU					
	緑	CGR-1004G					
	黄	CGR-1004Y					
	桃	CGR-1004PK					
	茶	CGR-1004BR					
	モカ	CGR-1004M					
黄緑	CGR-1004L						

ご注文個数 50個~

CGR-1005		色	品番	色	品番	色	品番
	黒	CGR-1005B	紫	CGR-1005P			
	白	CGR-1005W					
	青	CGR-1005BU					
	緑	CGR-1005G					
	黄	CGR-1005Y					
	桃	CGR-1005PK					
	茶	CGR-1005BR					
	モカ	CGR-1005M					
黄緑	CGR-1005L						

ご注文個数 50個~

CGR-1006		色	品番	色	品番	色	品番
	黒	CGR-1006B	紫	CGR-1006P			
	白	CGR-1006W					
	青	CGR-1006BU					
	緑	CGR-1006G					
	黄	CGR-1006Y					
	桃	CGR-1006PK					
	茶	CGR-1006BR					
	モカ	CGR-1006M					
黄緑	CGR-1006L						

ご注文個数 50個~