

●チェック端子 (信号用) ●PCB test point ●測試端子

仕様

- スプリング ・材質/リン青銅 (C5191W)  
・処理/金メッキ (ニッケル下地)
- ビーズ ・材質/ガラス 耐熱温度670℃  
・色 /10色
- プリント基板穴径 /φ0.8, φ1.0  
・RoHS対応製品



HYT-40240 (基板穴φ1.0)		色	品番	色	品番	色	品番
	白	HYT-4024W					
	黒	HYT-4024B					
	青	HYT-4024BU					
	茶	HYT-4024BR					
	紫	HYT-4024P					
	緑	HYT-4024G					
	黄緑	HYT-4024L					
	桃	HYT-4024PK					
	黄	HYT-4024Y					
	モカ	HYT-4024M					

ご注文個数 50個～

HYT-40540 (基板穴φ1.0)		色	品番	色	品番	色	品番
	白	HYT-4054W					
	黒	HYT-4054B					
	青	HYT-4054BU					
	茶	HYT-4054BR					
	紫	HYT-4054P					
	緑	HYT-4054G					
	黄緑	HYT-4054L					
	桃	HYT-4054PK					
	黄	HYT-4054Y					
	モカ	HYT-4054M					

ご注文個数 50個～

HYT-20540 (基板穴φ0.8)		色	品番	色	品番	色	品番
	白	HYT-2054W					
	黒	HYT-2054B					
	青	HYT-2054BU					
	茶	HYT-2054BR					
	紫	HYT-2054P					
	緑	HYT-2054G					
	黄緑	HYT-2054L					
	桃	HYT-2054PK					
	黄	HYT-2054Y					
	モカ	HYT-2054M					

ご注文個数 50個～

- ・2.54mmピッチで連続して取付けられます。
- ・部品が密集している場所でもビーズの背が高いので容易に確認できます。
- ・ビーズは10色からお選びいただけます。
- ・プリント基板取付穴径 φ0.8、φ1.0

- スプーサーの選定 1
- スプーサー 2
- ジュラコンスプーサー 3
- ステンレススプーサー 4
- スチールスプーサー 5
- PPSスプーサー 6
- PBTスプーサー 7
- エコスプーサー 8
- アルミスプーサー 9
- ベークスプーサー 10
- ナイロン/レーンスプーサー 11
- ビークスプーサー 12
- ABSスプーサー 13
- LED取付スプーサー 14
- D-Sub取付スプーサー 15
- PTFEスプーサー 16
- セラミックス/ガススプーサー 17
- チタンスプーサー 18
- ポリカーボネートスプーサー 19
- ガラエボスプーサー 20
- ピンヘッダー 21
- チェック端子 22
- 多用途端子 23
- 中継端子 24
- 調整部品用端子 25
- ラグ端子 26
- ジャンパー 27
- 電源端子 28
- スペース端子取付台 29
- ケーブル端子 30
- 回路切替端子 31
- 段重ね端子 32
- 電池ホルダー 33
- セラミックスパーツ 34
- インサートナット 35
- ローレットツマミナット 36
- 精密シャフト 37
- 全ネジ 38
- 光ファイバー保護チューブ 39
- ばねポスト 40
- 樹脂ワッシャー 41
- 金属ワッシャー 42
- 樹脂ブッシュ 43
- 樹脂ネジ/ボルト/ナット 44
- 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 材料資料