

スペーサー
の選定

仕様

- 1 黄銅
スペーサー
 - 2 ジュラコン
スペーサー
 - 3 ステンレス
スペーサー
 - 4 スチール
スペーサー
 - 5 PPS
スペーサー
 - 6 PBT
スペーサー
 - 7 エコ
スペーサー
 - 8 アルミ
スペーサー
 - 9 ベーク
スペーサー
 - 10 ナイロン/レ
ンズ
スペーサー
 - 11 ピーク
スペーサー
 - 12 ABS
スペーサー
 - 13 LED取付
スペーサー
 - 14 D-Sub取付
スペーサー
 - 15 PTFE
スペーサー
 - 16 セラミック/ガス
スペーサー
 - 17 チタン
スペーサー
 - 18 ポリカーボネート
スペーサー
 - 19 ガラエボ
スペーサー
- ・材質/黄銅 (C2680R 1/2H)
・処理/金メッキ (ニッケル下地)・錫メッキ
・定格電流/15A
・RoHS対応製品

HP-00970		ネジ径	メッキ	添付ネジ	品番
	t=0.8	M3	金	-	HP-0397G
			錫	-	HP-0397
			金	BS/バインドM3×5金	HP-0397GS
			錫	BS/バインドM3×5錫	HP-0397S
ご注文個数 50個～					



20 ピンヘッダー

HP-001000		ネジ径	メッキ	添付ネジ	品番
	t=0.8	M3	金	-	HP-03100G
			錫	-	HP-03100
			金	BS/バインドM3×5金	HP-03100GS
		M4	錫	BS/バインドM3×5錫	HP-03100S
			金	-	HP-04100G
			錫	-	HP-04100
ご注文個数 50個～					



27 電源端子

HP-001040		ネジ径	メッキ	添付ネジ	品番
	t=0.8	M3	金	-	HP-03104G
			錫	-	HP-03104
			金	BS/バインドM3×3金	HP-03104GS
			錫	BS/バインドM3×3錫	HP-03104S
ご注文個数 50個～					

