

●ベークブッシュ ●Phenol resin bushing ●酚醛护线环

仕様

- ・材質 / フェノール樹脂
- ・色 / 茶
- ・RoHS対応製品



X0000-0000					
d	d'	D	t	L	品番
2.6	4.6	8.0	1.0	1.0	X2646-8110
				2.0	X2646-8120
				3.0	X2646-8130
3.0	5.0	9.0	1.0	1.0	X3050-9110
				2.0	X3050-9120
				3.0	X3050-9130
				4.0	X3050-9140
4.0	6.0	10.0	1.0	1.0	X4060-0110
				2.0	X4060-0120
				3.0	X4060-0130
				4.0	X4060-0140
5.0	8.0	12.0	1.0	1.0	X5080-2110
				2.0	X5080-2120
				3.0	X5080-2130
				4.0	X5080-2140
				5.0	X5080-2150
				6.0	X5080-2160

ご注文個数 50個～

- スペーサーの選定
- 黄銅 1
- スペーサー
- ジュラコン 2
- スペーサー
- ステンレス 3
- スペーサー
- スチール 4
- スペーサー
- PPS 5
- スペーサー
- PBT 6
- スペーサー
- エコ 7
- スペーサー
- アルミ 8
- スペーサー
- ベーク 9
- スペーサー
- ナイロン・レーン 10
- スペーサー
- ビーク 11
- スペーサー
- ABS 12
- スペーサー
- LED取付 13
- スペーサー
- D-Sub取付 14
- スペーサー
- PTFE 15
- スペーサー
- セラミックス・ガス 16
- スペーサー
- チタン 17
- スペーサー
- ポリカーボネート 18
- スペーサー
- ガラエポ 19
- スペーサー
- ピンヘッダー 20
- チェック端子 21
- 多用途端子 22
- 中継端子 23
- 調整部品用 24
- 端子
- ラグ端子 25
- ジャンパー 26
- 電源端子 27
- スペース端子 28
- 取付台
- ケーブル端子 29
- 回路切替 30
- 端子
- 段重ね端子 31
- 電池ホルダー 32
- セラミックス 33
- パーツ
- インサート 34
- ナット
- ローレット 35
- ツマミ・ナット
- 精密シャフト 36
- 全ネジ 37
- 光ファイバー 38
- 保護チューブ
- ばねポスト 39
- 樹脂 40
- ワッシャー
- 金属 41
- ワッシャー
- 樹脂 42
- ブッシュ
- 樹脂ネジ/ 43
- ボルト/ナット
- 金属ネジ/ボルト/ 44
- ナット/ワッシャー
- 材料資料