

ASU

●ステンレススペーサー (六角) ●Stainless steel spacer (Hexagonal) ●不锈钢隔离柱 (六角)

スペーサー
の選定

1 黄銅
スペーサー

2 ジュラコン
スペーサー

3 ステンレス
スペーサー

4 スチール
スペーサー

5 PPS
スペーサー

6 PBT
スペーサー

7 エコ
スペーサー

8 アルミ
スペーサー

9 ベーク
スペーサー

10 ナイロン/レーン
スペーサー

11 ビーク
スペーサー

12 ABS
スペーサー

13 LED取付
スペーサー

14 D-Sub取付
スペーサー

15 PTFE
スペーサー

16 セラミック/ガス
スペーサー

17 チタン
スペーサー

18 ポリカーボネート
スペーサー

19 ガラエボ
スペーサー

20 樹脂
ワッシャー

21 ゴム
ワッシャー

22 金属
ワッシャー

23 樹脂
ブッシュ

24 樹脂ネジ/
ボルト/ナット

25 金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー

26 ビンヘッダー
丸ピン

26 ビンヘッダー
角ピン

27 基板用端子

28 インサート
ナット

29 ローレット
ツマミ・ナット

30 精密シャフト

31 全ネジ

32 光ファイバー
保護チューブ

33 ばねポスト

仕様

- ・材質/快削ステンレス鋼 (SUS303)
- ・処理/脱脂
- ・RoHS対応製品



ASU-2000 (M=2 ピッチ0.4)		L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	3	ASU-2003	全ネジ	12.5	ASU-2012.5	5	22	ASU-2022	5	
	3.5	ASU-2003.5	//	13	ASU-2013	5	22.5	ASU-2022.5	5	
	4	ASU-2004	//	13.5	ASU-2013.5	5	23	ASU-2023	5	
	4.5	ASU-2004.5	//	14	ASU-2014	5	23.5	ASU-2023.5	5	
	5	ASU-2005	//	14.5	ASU-2014.5	5	24	ASU-2024	5	
	5.5	ASU-2005.5	//	15	ASU-2015	5	24.5	ASU-2024.5	5	
	6	ASU-2006	//	15.5	ASU-2015.5	5	25	ASU-2025	5	
	6.5	ASU-2006.5	//	16	ASU-2016	5	25.5	ASU-2025.5	5	
	7	ASU-2007	//	16.5	ASU-2016.5	5	26	ASU-2026	5	
	7.5	ASU-2007.5	//	17	ASU-2017	5	26.5	ASU-2026.5	5	
	8	ASU-2008	//	17.5	ASU-2017.5	5	27	ASU-2027	5	
	8.5	ASU-2008.5	//	18	ASU-2018	5	27.5	ASU-2027.5	5	
9	ASU-2009	//	18.5	ASU-2018.5	5	28	ASU-2028	5		
9.5	ASU-2009.5	//	19	ASU-2019	5	28.5	ASU-2028.5	5		
10	ASU-2010	//	19.5	ASU-2019.5	5	29	ASU-2029	5		
10.5	ASU-2010.5	全ネジ	20	ASU-2020	5	29.5	ASU-2029.5	5		
11	ASU-2011	5	20.5	ASU-2020.5	5	30	ASU-2030	5		
11.5	ASU-2011.5	5	21	ASU-2021	5					
12	ASU-2012	5	21.5	ASU-2021.5	5					

ご注文個数 50個〜

ASU-2500 (M=2.5 ピッチ0.45)		L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	3	ASU-2503	全ネジ	10.5	ASU-2510.5	全ネジ	18	ASU-2518	5	
	3.5	ASU-2503.5	//	11	ASU-2511	5	18.5	ASU-2518.5	5	
	4	ASU-2504	//	11.5	ASU-2511.5	5	19	ASU-2519	5	
	4.5	ASU-2504.5	//	12	ASU-2512	5	19.5	ASU-2519.5	5	
	5	ASU-2505	//	12.5	ASU-2512.5	5	20	ASU-2520	5	
	5.5	ASU-2505.5	//	13	ASU-2513	5	21	ASU-2521	5	
	6	ASU-2506	//	13.5	ASU-2513.5	5	22	ASU-2522	5	
	6.5	ASU-2506.5	//	14	ASU-2514	5	23	ASU-2523	5	
	7	ASU-2507	//	14.5	ASU-2514.5	5	24	ASU-2524	5	
	7.5	ASU-2507.5	//	15	ASU-2515	5	25	ASU-2525	5	
8	ASU-2508	//	15.5	ASU-2515.5	5	26	ASU-2526	5		
8.5	ASU-2508.5	//	16	ASU-2516	5	27	ASU-2527	5		
9	ASU-2509	//	16.5	ASU-2516.5	5	28	ASU-2528	5		
9.5	ASU-2509.5	//	17	ASU-2517	5	29	ASU-2529	5		
10	ASU-2510	全ネジ	17.5	ASU-2517.5	5	30	ASU-2530	5		

ご注文個数 50個〜