

●ステンレススペーサー (六角) ●Stainless steel spacer (Hexagonal) ●不锈钢隔离柱 (六角)

仕様

- ・材質/快削ステンレス鋼 (SUS303)
- ・処理/脱脂
- ・RoHS対応製品



スペーサー
の選定

黄銅
スペーサー 1

ジュラコン
スペーサー 2

ステンレス
スペーサー 3

スチール
スペーサー 4

PPS
スペーサー 5

PBT
スペーサー 6

エコ
スペーサー 7

アルミ
スペーサー 8

ベーク
スペーサー 9

ナイロン/ニ
スペーサー 10

ビーク
スペーサー 11

ABS
スペーサー 12

LED取付
スペーサー 13

D-Sub取付
スペーサー 14

PTFE
スペーサー 15

セラミックス/ガス
スペーサー 16

チタン
スペーサー 17

ポリカーボネート
スペーサー 18

ガラエポ
スペーサー 19

樹脂
ワッシャー 20

ゴム
ワッシャー 21

金属
ワッシャー 22

樹脂
ブッシュ 23

樹脂ネジ/
ボルト/ナット 24

金属ネジ/ボルト/
ナット/ワッシャー 25

ピンヘッダー
丸ピン 26

ピンヘッダー
角ピン 26

基板用端子 27

インサート
ナット 28

ローレット
ツマミ・ナット 29

精密シャフト 30

全ネジ 31

光ファイバー
保護チューブ 32

ばねポスト 33

材料資料

BSU-2000 (M=2 ピッチ0.4)		L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
		4	BSU-2004	2.5	13	BSU-2013	5	22	BSU-2022	5
		4.5	BSU-2004.5	2.5	13.5	BSU-2013.5	5	22.5	BSU-2022.5	5
		5	BSU-2005	3	14	BSU-2014	5	23	BSU-2023	5
		5.5	BSU-2005.5	3	14.5	BSU-2014.5	5	23.5	BSU-2023.5	5
		6	BSU-2006	4	15	BSU-2015	5	24	BSU-2024	5
		6.5	BSU-2006.5	4	15.5	BSU-2015.5	5	24.5	BSU-2024.5	5
		7	BSU-2007	5	16	BSU-2016	5	25	BSU-2025	5
		7.5	BSU-2007.5	5	16.5	BSU-2016.5	5	25.5	BSU-2025.5	5
		8	BSU-2008	5	17	BSU-2017	5	26	BSU-2026	5
		8.5	BSU-2008.5	5	17.5	BSU-2017.5	5	26.5	BSU-2026.5	5
		9	BSU-2009	5	18	BSU-2018	5	27	BSU-2027	5
		9.5	BSU-2009.5	5	18.5	BSU-2018.5	5	27.5	BSU-2027.5	5
		10	BSU-2010	5	19	BSU-2019	5	28	BSU-2028	5
		10.5	BSU-2010.5	5	19.5	BSU-2019.5	5	28.5	BSU-2028.5	5
		11	BSU-2011	5	20	BSU-2020	5	29	BSU-2029	5
		11.5	BSU-2011.5	5	20.5	BSU-2020.5	5	29.5	BSU-2029.5	5
		12	BSU-2012	5	21	BSU-2021	5	30	BSU-2030	5
		12.5	BSU-2012.5	5	21.5	BSU-2021.5	5			

BSU-2500 (M=2.5 ピッチ0.45)		L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
		4	BSU-2504	2.5	11.5	BSU-2511.5	5	19	BSU-2519	5
		4.5	BSU-2504.5	2.5	12	BSU-2512	5	19.5	BSU-2519.5	5
		5	BSU-2505	3	12.5	BSU-2512.5	5	20	BSU-2520	5
		5.5	BSU-2505.5	3	13	BSU-2513	5	21	BSU-2521	5
		6	BSU-2506	4	13.5	BSU-2513.5	5	22	BSU-2522	5
		6.5	BSU-2506.5	4.5	14	BSU-2514	5	23	BSU-2523	5
		7	BSU-2507	5	14.5	BSU-2514.5	5	24	BSU-2524	5
		7.5	BSU-2507.5	5	15	BSU-2515	5	25	BSU-2525	5
		8	BSU-2508	5	15.5	BSU-2515.5	5	26	BSU-2526	5
		8.5	BSU-2508.5	5	16	BSU-2516	5	27	BSU-2527	5
		9	BSU-2509	5	16.5	BSU-2516.5	5	28	BSU-2528	5
		9.5	BSU-2509.5	5	17	BSU-2517	5	29	BSU-2529	5
		10	BSU-2510	5	17.5	BSU-2517.5	5	30	BSU-2530	5
		10.5	BSU-2510.5	5	18	BSU-2518	5			
		11	BSU-2511	5	18.5	BSU-2518.5	5			

ご注文個数 50個〜

ご注文個数 50個〜