

●ステンレススペーサー (中空) ●Stainless steel spacer (Hollow tube) ●不锈钢隔离柱 (管型)

仕様

- ・材質/快削ステンレス鋼 (SUS303)
- ・処理/脱脂
- ・RoHS対応製品



- 1 黄銅スペーサー
- 2 ジュラコンスペーサー
- 3 ステンレススペーサー
- 4 スチールスペーサー
- 5 PPSスペーサー
- 6 PBTスペーサー
- 7 エコスペーサー
- 8 アルミスペーサー
- 9 ベークスペーサー
- 10 ナイロン/レニススペーサー
- 11 ピークスペーサー
- 12 ABSスペーサー
- 13 LED取付スペーサー
- 14 D-Sub取付スペーサー
- 15 PTFEスペーサー
- 16 セラミック/ガラススペーサー
- 17 チタンスペーサー
- 18 ポリカーボネートスペーサー
- 19 ガラエボスペーサー
- 20 樹脂ワッシャー
- 21 ゴムワッシャー
- 22 金属ワッシャー
- 23 樹脂ブッシュ
- 24 樹脂ネジ/ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボルト/ナット/ワッシャー
- 26 ピンヘッダー丸ピン
- 26 ピンヘッダー角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサートナット
- 29 ローレットツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー保護チューブ
- 33 ばねポスト

CU-2000 (M=2用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CU-2001	7.5	CU-2007.5	14	CU-2014	
	1.5	CU-2001.5	8	CU-2008	14.5	CU-2014.5	
	2	CU-2002	8.5	CU-2008.5	15	CU-2015	
	2.5	CU-2002.5	9	CU-2009	15.5	CU-2015.5	
	3	CU-2003	9.5	CU-2009.5	16	CU-2016	
	3.5	CU-2003.5	10	CU-2010	16.5	CU-2016.5	
	4	CU-2004	10.5	CU-2010.5	17	CU-2017	
	4.5	CU-2004.5	11	CU-2011	17.5	CU-2017.5	
	5	CU-2005	11.5	CU-2011.5	18	CU-2018	
	5.5	CU-2005.5	12	CU-2012	18.5	CU-2018.5	
	6	CU-2006	12.5	CU-2012.5	19	CU-2019	
	6.5	CU-2006.5	13	CU-2013	19.5	CU-2019.5	
	7	CU-2007	13.5	CU-2013.5	20	CU-2020	

ご注文個数 50個～

CU-2600 (M=2.6用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CU-2601	7.5	CU-2607.5	14	CU-2614	
	1.5	CU-2601.5	8	CU-2608	14.5	CU-2614.5	
	2	CU-2602	8.5	CU-2608.5	15	CU-2615	
	2.5	CU-2602.5	9	CU-2609	15.5	CU-2615.5	
	3	CU-2603	9.5	CU-2609.5	16	CU-2616	
	3.5	CU-2603.5	10	CU-2610	16.5	CU-2616.5	
	4	CU-2604	10.5	CU-2610.5	17	CU-2617	
	4.5	CU-2604.5	11	CU-2611	17.5	CU-2617.5	
	5	CU-2605	11.5	CU-2611.5	18	CU-2618	
	5.5	CU-2605.5	12	CU-2612	18.5	CU-2618.5	
	6	CU-2606	12.5	CU-2612.5	19	CU-2619	
	6.5	CU-2606.5	13	CU-2613	19.5	CU-2619.5	
	7	CU-2607	13.5	CU-2613.5	20	CU-2620	

ご注文個数 50個～

CU-300 (M=3用)		L	品番	L	品番	L	品番
	1	CU-301	10	CU-310	19	CU-319	
	1.5	CU-301.5	10.5	CU-310.5	19.5	CU-319.5	
	2	CU-302	11	CU-311	20	CU-320	
	2.5	CU-302.5	11.5	CU-311.5	21	CU-321	
	3	CU-303	12	CU-312	22	CU-322	
	3.5	CU-303.5	12.5	CU-312.5	23	CU-323	
	4	CU-304	13	CU-313	24	CU-324	
	4.5	CU-304.5	13.5	CU-313.5	25	CU-325	
	5	CU-305	14	CU-314	26	CU-326	
	5.5	CU-305.5	14.5	CU-314.5	27	CU-327	
	6	CU-306	15	CU-315	28	CU-328	
	6.5	CU-306.5	15.5	CU-315.5	29	CU-329	
	7	CU-307	16	CU-316	30	CU-330	
	7.5	CU-307.5	16.5	CU-316.5	35	CU-335	
	8	CU-308	17	CU-317	40	CU-340	
	8.5	CU-308.5	17.5	CU-317.5	45	CU-345	
	9	CU-309	18	CU-318	50	CU-350	
	9.5	CU-309.5	18.5	CU-318.5			

ご注文個数 50個～