

ASE-N

●エコスペーサー (六角) ●BZ5 brass spacer (Hexagonal) ●环保隔离柱 (六角)

仕様

- ・材質 / 鉛レス快削黄銅 (ビスマス系 C6801BD)
- ・処理 / ニッケルメッキ (Ni)
- ・RoHS対応製品



ASE-2000N (M=2 ピッチ0.4)				L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	3	ASE-2003N	全ネジ	9.5	ASE-2009.5N	全ネジ	19	ASE-2019N	5			
	3.5	ASE-2003.5N	//	10	ASE-2010N	//	20	ASE-2020N	5			
	4	ASE-2004N	//	11	ASE-2011N	全ネジ	21	ASE-2021N	5			
	4.5	ASE-2004.5N	//	12	ASE-2012N	5	22	ASE-2022N	5			
	5	ASE-2005N	//	12.5	ASE-2012.5N	5	23	ASE-2023N	5			
	5.5	ASE-2005.5N	//	13	ASE-2013N	5	24	ASE-2024N	5			
	6	ASE-2006N	//	14	ASE-2014N	5	25	ASE-2025N	5			
	6.5	ASE-2006.5N	//	15	ASE-2015N	5	26	ASE-2026N	5			
	7	ASE-2007N	//	16	ASE-2016N	5	27	ASE-2027N	5			
	7.5	ASE-2007.5N	//	16.5	ASE-2016.5N	5	28	ASE-2028N	5			
	8	ASE-2008N	//	17	ASE-2017N	5	29	ASE-2029N	5			
	8.5	ASE-2008.5N	//	17.5	ASE-2017.5N	5	30	ASE-2030N	5			
9	ASE-2009N	全ネジ	18	ASE-2018N	5							

ご注文個数 50個～

ASE-2600-3N (M=2.6 ピッチ0.45 平径3.5)				L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	3	ASE-2603-3N	全ネジ	9.5	ASE-2609.5-3N	全ネジ	19	ASE-2619-3N	5			
	3.5	ASE-2603.5-3N	//	10	ASE-2610-3N	//	20	ASE-2620-3N	5			
	4	ASE-2604-3N	//	11	ASE-2611-3N	//	21	ASE-2621-3N	5			
	4.5	ASE-2604.5-3N	//	12	ASE-2612-3N	//	22	ASE-2622-3N	5			
	5	ASE-2605-3N	//	12.5	ASE-2612.5-3N	//	23	ASE-2623-3N	5			
	5.5	ASE-2605.5-3N	//	13	ASE-2613-3N	全ネジ	24	ASE-2624-3N	5			
	6	ASE-2606-3N	//	14	ASE-2614-3N	5	25	ASE-2625-3N	5			
	6.5	ASE-2606.5-3N	//	15	ASE-2615-3N	5	26	ASE-2626-3N	5			
	7	ASE-2607-3N	//	16	ASE-2616-3N	5	27	ASE-2627-3N	5			
	7.5	ASE-2607.5-3N	//	16.5	ASE-2616.5-3N	5	28	ASE-2628-3N	5			
	8	ASE-2608-3N	//	17	ASE-2617-3N	5	29	ASE-2629-3N	5			
	8.5	ASE-2608.5-3N	//	17.5	ASE-2617.5-3N	5	30	ASE-2630-3N	5			
9	ASE-2609-3N	全ネジ	18	ASE-2618-3N	5							

ご注文個数 50個～

ASE-2600N (M=2.6 ピッチ0.45)				L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁	L	品番	ℓ ₁
	3	ASE-2603N	全ネジ	9.5	ASE-2609.5N	全ネジ	19	ASE-2619N	5			
	3.5	ASE-2603.5N	//	10	ASE-2610N	//	20	ASE-2620N	5			
	4	ASE-2604N	//	11	ASE-2611N	//	21	ASE-2621N	5			
	4.5	ASE-2604.5N	//	12	ASE-2612N	//	22	ASE-2622N	5			
	5	ASE-2605N	//	12.5	ASE-2612.5N	//	23	ASE-2623N	5			
	5.5	ASE-2605.5N	//	13	ASE-2613N	全ネジ	24	ASE-2624N	5			
	6	ASE-2606N	//	14	ASE-2614N	5	25	ASE-2625N	5			
	6.5	ASE-2606.5N	//	15	ASE-2615N	5	26	ASE-2626N	5			
	7	ASE-2607N	//	16	ASE-2616N	5	27	ASE-2627N	5			
	7.5	ASE-2607.5N	//	16.5	ASE-2616.5N	5	28	ASE-2628N	5			
	8	ASE-2608N	//	17	ASE-2617N	5	29	ASE-2629N	5			
	8.5	ASE-2608.5N	//	17.5	ASE-2617.5N	5	30	ASE-2630N	5			
9	ASE-2609N	全ネジ	18	ASE-2618N	5							

ご注文個数 50個～

鉛レス&カドミウムレスのエコスペーサーはサンエツ金属(株)製新合金を使用し、欧州危険物質使用制限指令の対応製品です。

【注記】国内リサイクルについて

従来の快削黄銅材(C3604BD)は鉛を3.7wt%以下含み、快削性を高めています。本製品は鉛に替わり、ビスマスを含み、快削性を高めています。リサイクル時は他の黄銅合金と混合しないで下さい。

本製品にはBZの記号を印字 → リサイクル時は(株)廣杉計器、又はサンエツ金属(株)にご連絡下さい。