

# ARE-N/ARE-SN(スリ割付)

●エコスペーサー(丸型) ●BZ5 brass spacer (Round) ●环保隔离柱(圆柱型)

スペーサー  
の選定

- 1 黄銅  
スペーサー
- 2 ジュラコン  
スペーサー
- 3 ステンレス  
スペーサー
- 4 スチール  
スペーサー
- 5 PPS  
スペーサー
- 6 PBT  
スペーサー
- 7 エコ  
スペーサー
- 8 アルミ  
スペーサー
- 9 ベーク  
スペーサー
- 10 ナイロン/レ  
ンズ  
スペーサー
- 11 ビーク  
スペーサー
- 12 ABS  
スペーサー
- 13 LED取付  
スペーサー
- 14 D-Sub取付  
スペーサー
- 15 PTFE  
スペーサー
- 16 セラミック/ガス  
スペーサー
- 17 チタン  
スペーサー
- 18 ポリカーボネ  
ート  
スペーサー
- 19 ガラエポ  
スペーサー
- 20 樹脂  
ワッシャー
- 21 ゴム  
ワッシャー
- 22 金属  
ワッシャー
- 23 樹脂  
ブッシュ
- 24 樹脂ネジ/  
ボルト/ナット
- 25 金属ネジ/ボ  
ルト/  
ナット/ワッ  
シャー
- 26 ビンヘッダー  
丸ピン
- 26 ビンヘッダー  
角ピン
- 27 基板用端子
- 28 インサート  
ナット
- 29 ローレット  
ツマミ・ナット
- 30 精密シャフト
- 31 全ネジ
- 32 光ファイバー  
保護チューブ
- 33 はねポスト

仕様

- ・材質/鉛レス快削黄銅(ビスマス系 C6801BD)
- ・処理/ニッケルメッキ(Ni)
- ・RoHS対応製品



ARE-300N (M=3 ピッチ0.5)				L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>
	4	ARE-304N	全ネジ	14	ARE-314N	全ネジ	29	ARE-329N	6			
	4.5	ARE-304.5N	//	15	ARE-315N	全ネジ	30	ARE-330N	6			
	5	ARE-305N	//	16	ARE-316N	6	35	ARE-335N	6			
	5.5	ARE-305.5N	//	16.5	ARE-316.5N	6	40	ARE-340N	6			
	6	ARE-306N	//	17	ARE-317N	6	45	ARE-345N	6			
	6.5	ARE-306.5N	//	17.5	ARE-317.5N	6	50	ARE-350N	6			
	7	ARE-307N	//	18	ARE-318N	6	55	ARE-355N	6			
	7.5	ARE-307.5N	//	19	ARE-319N	6	60	ARE-360N	6			
	8	ARE-308N	//	20	ARE-320N	6						
	8.5	ARE-308.5N	//	21	ARE-321N	6						
	9	ARE-309N	//	22	ARE-322N	6						
	9.5	ARE-309.5N	//	23	ARE-323N	6						
	10	ARE-310N	//	24	ARE-324N	6						
11	ARE-311N	//	25	ARE-325N	6							
12	ARE-312N	//	26	ARE-326N	6							
12.5	ARE-312.5N	//	27	ARE-327N	6							
13	ARE-313N	全ネジ	28	ARE-328N	6							

ご注文個数 50個〜

ARE-300SN (M=3 ピッチ0.5 スリ割付)				L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>	L	品番	ℓ <sub>1</sub>
	4	ARE-304SN	全ネジ	14	ARE-314SN	全ネジ	29	ARE-329SN	6			
	4.5	ARE-304.5SN	//	15	ARE-315SN	全ネジ	30	ARE-330SN	6			
	5	ARE-305SN	//	16	ARE-316SN	6	35	ARE-335SN	6			
	5.5	ARE-305.5SN	//	16.5	ARE-316.5SN	6	40	ARE-340SN	6			
	6	ARE-306SN	//	17	ARE-317SN	6	45	ARE-345SN	6			
	6.5	ARE-306.5SN	//	17.5	ARE-317.5SN	6	50	ARE-350SN	6			
	7	ARE-307SN	//	18	ARE-318SN	6	55	ARE-355SN	6			
	7.5	ARE-307.5SN	//	19	ARE-319SN	6	60	ARE-360SN	6			
	8	ARE-308SN	//	20	ARE-320SN	6						
	8.5	ARE-308.5SN	//	21	ARE-321SN	6						
	9	ARE-309SN	//	22	ARE-322SN	6						
	9.5	ARE-309.5SN	//	23	ARE-323SN	6						
	10	ARE-310SN	//	24	ARE-324SN	6						
11	ARE-311SN	//	25	ARE-325SN	6							
12	ARE-312SN	//	26	ARE-326SN	6							
12.5	ARE-312.5SN	//	27	ARE-327SN	6							
13	ARE-313SN	全ネジ	28	ARE-328SN	6							

ご注文個数 50個〜

鉛レス&カドミウムレスのエコスペーサーはサンエツ金属(株)製新合金を使用し、欧州危険物質使用制限指令の対応製品です。  
 【注記】国内リサイクルについて  
 従来の快削黄銅材(C3604BD)は鉛を3.7wt%以下含み、快削性を高めています。本製品は鉛に替わり、ビスマスを含め、快削性を高めています。リサイクル時は他の黄銅合金と混合しないで下さい。  
 本製品にはBZの記号を印字 → リサイクル時は(株)廣杉計器、又はサンエツ金属(株)にご連絡下さい。