

L-KIT561/L-KIT562 マイクロスコープ(モニター付)

新製品
2.8~5.8倍
画像・動画保存
ラインメーカー
送料無料 ¥0
デモ機無料貸出
RoHS

※離島・海外を除く LKIT561のみ

低倍率仕様



L-KIT561



導電性カラーマット付

品番	照明なし	L-KIT561 照明付
	L-KIT561	L-KIT562
照明	なし	L-KIT561 L-701
倍率 ×	2.8~5.8	
視野 mm	90×50~43×24	
作動距離 mm	205~100	
撮像素子	1/3" CMOSイメージセンサ	
有効画素数	200万画素	
フレームレート	最大30fps	
記録媒体	SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)	
モニター	11.6型ワイド	
ベース寸法	145(W)×185(D)mm	
価格	216,000円(200,000)	249,156円(230,700)

セット内容

L-860	L-600-12	L-509	L-521
P.126	P.150	P.152	P.153

L-KIT563/L-KIT564 マイクロスコープ(モニター付)

新製品
2.2~5.8倍
画像・動画保存
ラインメーカー
送料無料 ¥0
デモ機無料貸出
RoHS

※離島・海外を除く LKIT563のみ

大きな対象物にも対応した低倍率仕様



L-KIT563



導電性カラーマット付

品番	照明なし	L-KIT563 照明付
	L-KIT563	L-KIT564
照明	なし	L-KIT563 L-701
倍率 ×	2.2~5.8	
視野 mm	116×65~43×24	
作動距離 mm	265~100	
撮像素子	1/3" CMOSイメージセンサ	
有効画素数	200万画素	
フレームレート	最大30fps	
記録媒体	SD/SDHCメモリーカード(最大32GB)	
モニター	11.6型ワイド	
ベース寸法	350(W)×450(D)mm	
価格	240,840円(223,000)	273,996円(253,700)

セット内容

L-860	L-600-12	L-509
P.126	P.150	P.152
L-523	L-525	
P.152	P.153	

マイクロ
スコープ
(モニター付)

マイクロ
スコープ
(PC用)

マイクロ
スコープ
(モニター用)

USB・
ワイヤレス
カメラ

実体顕微鏡

照明

レンズ

アーム

ベース

ルーペ・
ミラー

汎用工具

ピンセット
プローブ

電線用工具

工具セット

金属加工

静電気
クリーン
対策品

検視機器

ハンダ
関連

バッグ
収納

メンテナンス
安全用品

電気工事士
試験

静電気
対策特集