



スコーライトホイール S



...ハンドグラインダー
 ...電気ドリル
 ...ボール盤

| 品番 | 直径×幅×軸径×軸長 (mm) | 最高使用回転数 | 粒度分布 | | | | | | | | | | | | | 包装 単位 | 希望小売価格 | | |
|-----------|--------------------|-------------|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--------|------|--------|
| | | | 36 | 46 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | | | 1000 | 0 |
| SW3025-S | 30×25×6×40 | 3,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | | ▲ | 5 | 1,060円 |
| SW4025-S | 40×25×6×40 | 3,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | | ▲ | 5 | 1,060円 |
| SW5025-S | 50×25×6×40 | 3,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | | ▲ | 5 | 1,170円 |
| SW6025-S | 60×25×6×40 | 3,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | | ▲ | 5 | 1,370円 |
| SW8025-S | 80×25×6×40 | 3,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | | ▲ | 5 | 1,540円 |
| SW10025-S | 100×25×6×40 | 3,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | | ▲ | 5 | 2,090円 |

※▲は受注製作品です。納期と価格はお問合せください。



スコーライトホイール M



...ハンドグラインダー
 ...電気ドリル
 ...ボール盤

| 品番 | 直径×幅×軸径×軸長 (mm) | 最高使用回転数 | 粒度分布 | | | | | | | | | | | | | 包装 単位 | 希望小売価格 | | |
|-----------|--------------------|-------------|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--------|------|--------|
| | | | 36 | 46 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | | | 1000 | 0 |
| SW3025-M | 30×25×6×40 | 8,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 5 | 1,260円 |
| SW4025-M | 40×25×6×40 | 8,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 5 | 1,260円 |
| SW5025-M | 50×25×6×40 | 8,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 5 | 1,380円 |
| SW6025-M | 60×25×6×40 | 8,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 5 | 1,610円 |
| SW8025-M | 80×25×6×40 | 8,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 5 | 1,840円 |
| SW10025-M | 100×25×6×40 | 8,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | ▲ | ▲ | 5 | 2,430円 |

※▲は受注製作品です。納期と価格はお問合せください。



スコーライトホイール T

※積層枚数1枚を1Pと呼びます。1Pの幅は、粒度によって異なります。



...ハンドグラインダー
 ...電気ドリル
 ...ボール盤

| 品番 | 直径×積層枚数× 軸径×軸長 (mm) | 最高使用回転数 | 粒度分布 | | | | | | | | | | | | | 包装 単位 | 希望小売価格 | | |
|----------|---------------------------|-------------|------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----------|--------|------|--------|
| | | | 36 | 46 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 240 | 320 | 400 | 600 | 800 | | | 1000 | 0 |
| SWT103P3 | 10×3P×3×35 | 3,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | | ▲ | 10 | 730円 |
| SWT153P3 | 15×3P×3×35 | 3,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | | ▲ | 10 | 730円 |
| SWT203P3 | 20×3P×3×35 | 3,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | | ▲ | 10 | 730円 |
| SWT253P3 | 25×3P×3×35 | 3,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | | ▲ | 10 | 750円 |
| SWT303P3 | 30×3P×3×35 | 3,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | | ▲ | 10 | 750円 |
| SWT404P6 | 40×4P×6×40 | 3,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | | ▲ | 5 | 1,060円 |
| SWT504P6 | 50×4P×6×40 | 3,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | | ▲ | 5 | 1,170円 |
| SWT604P6 | 60×4P×6×40 | 3,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | | ▲ | 5 | 1,370円 |
| SWT804P6 | 80×4P×6×40 | 3,000r.p.m. | | | ● | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● | ● | ▲ | | ▲ | 5 | 1,540円 |

※直径10mm～30mmの粒度60～120の軸長は30mmとなります。

※▲は受注製作品です。納期と価格はお問合せください。