



スーパーダイヤコンビ・Uカップディスク



…ディスクグラインダー

品番	直径×穴径 (mm)	最高使用回転数	粒度分布																	包装 単位	参考価格					
			24	36	40	60	80	100	120	150	180	200	240	320	400	600	800	1000	1500			2000	3000			
SDCUD60M10	60×M10	13,000r.p.m.				●																1	16,000円			
							●																1	11,900円		
									●															1	10,000円	
													●												1	10,000円
																●									1	10,000円

※参考価格:特別価格体系を採用しています。



Uカップアダプター

●品番/U-ADP サイズ/28H×M10
参考価格 2,500円



スーパーダイヤコンビ・Uカップディスクセット

●品番/SDCUD60M10-SET
セット内容/粒度60、100、240、400、
Uカップアダプター
参考価格 47,900円

お買得な
セット販売



スーパーダイヤバンド

…ハンドグラインダー …電気ドリル



品番	直径×幅 (mm)	最高使用回転数	粒度分布																	包装 単位	希望小売価格	
			24	36	40	60	80	100	120	150	180	200	240	320	400	600	800	1000	1500			2000
SDB610	6×10	2,000r.p.m.						●						●	●	●	●	●	●	●	5	1,950円
SDB1020	10×20	2,000r.p.m.						●						●	●	●	●	●	●	●	5	2,020円
SDB1220	12×20	2,000r.p.m.						●						●	●	●	●	●	●	●	5	2,100円
SDB1520	15×20	2,000r.p.m.						●						●	●	●	●	●	●	●	5	2,100円
SDB1920	19×20	2,000r.p.m.						●						●	●	●	●	●	●	●	5	2,550円

スーパーダイヤバンド6本組セット〈6mm用〉〈10mm用〉専用ドラム付

SDB610-SET6	6×10	2,000r.p.m.						●						●	●	●	●	●	●	●	1	11,700円
SDB1020-SET6	10×20	2,000r.p.m.						●						●	●	●	●	●	●	●	1	12,120円

※ドラムは、ACバンド&ACドラムのドラムをご使用ください。[20ページ参照]



ダイヤモンドマイクロフラップ

…ハンドグラインダー …電気ドリル …ボール盤



品番	直径×幅 (mm)	軸径×軸長 (mm)	最高使用回転数	粒度分布																	包装 単位	希望小売価格	
				24	36	40	60	80	100	120	150	180	200	240	320	400	600	800	1000	1500			2000
DMF1010	10×10	3×30	10,000r.p.m.												●			●		●		1	2,180円
DMF1510	15×10	3×30	10,000r.p.m.												●			●		●		1	3,060円
DMF2010	20×10	3×30	10,000r.p.m.												●			●		●		1	4,650円



ダイヤバンド

…ハンドグラインダー …電気ドリル …ボール盤

品番	直径×幅 (mm)	最高使用回転数	粒度分布																	包装 単位	希望小売価格		
			24	36	40	60	80	100	120	150	180	200	240	320	400	600	800	1000	1500			2000	3000
DAC610	6×10	10,000r.p.m.													●			●		●		10	410円
DAC1020	10×20	10,000r.p.m.													●			●		●		10	930円
DAC1520	15×20	10,000r.p.m.													●			●		●		10	1,370円

※ドラムは、ACバンド&ACドラムのドラムをご使用ください。[20ページ参照]