

# テクノディスクEX<sup>PAT.</sup>

ベストセラー商品の進化系、ここに登場!!

空冷効果が高く、ディスク外周面も使える優れもの。



**DISC 下面**

工夫を凝らした研磨布配列で空冷効果が高い

**DISC 外周面**

独自のディスク外周R形状で外周面でも作業できる

- ディスク下面・外周面も使える独創的な形状。
- ワークに対してあたりが柔軟で、ワークを傷つけず綺麗な仕上がり。
- 薄手・厚手、双方の金属にフィットし、使い勝手がよい。

**用途**

- 鉄・ステンレス・アルミ等の一般研削、研磨、下地研磨
- 溶接ビード取り
- スパッタ取り
- バリ取り
- 面取り
- サビ落とし
- 塗料はがし

## テクノディスクEX CE/A/Z

ディスクグラインダー



品番	直径×穴径 (mm)	砥材	最高使用回転数	粒度分布													希望小売単価	包装 単位		
				24	36	40	60	80	100	120	150	180	240	320	400	600			800	1000
TDEX10015-CE	100×15	CE	13,600r.p.m.			●	●	▲											1,100円	5
TDEX10015-A	100×15	A	13,600r.p.m.			●	●	●	●										900円	5
TDEX10015-Z	100×15	Z	13,600r.p.m.			●	●	●											1,000円	5
TDEX18022-CE	180×22	CE	8,400r.p.m.			●	●	▲											オープン価格	5

● 価格は、希望小売単価×包装単位数となります。  
※ ▲ 在庫・納期はお問い合わせください。