

## 管フランジ標準在庫ラインナップ


さし込み溶接フランジ FF



ブラインドフランジ BF



ねじ込みフランジ STF




面座付さし込み溶接フランジ RF



面座付ブラインドフランジ BDRF



遊合フランジ FFC



材質		SUS F304																		
品名	さし込み溶接フランジ	ブラインドフランジ						面座付さし込み溶接フランジ		面座付ブラインドフランジ		遊合フランジ	スリップオンフランジ	ねじ込みフランジ		上水道フランジ				
製品記号	FF	BF						RF	BDRF		FFC	SORF	STF		WF	WBF	WRF			
適用規格	JIS B 2220 / イノック標準															JIS G 3443-2 / イノック標準				
呼び径	クラス	2K	5K	10K	20K	2K	5K	10K	20K	10K	20K	10K	20K	10K	20K (A形)	5K	10K	F12		
	10 <sup>A</sup>	3/8 <sup>B</sup>	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-
15	1/2	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
20	3/4	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
25	1	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
32	1 1/4	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●	-	-	-
40	1 1/2	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
50	2	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
65	2 1/2	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	-	-
80	3	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90	3 1/2	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	4	-	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
125	5	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
150	6	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
200	8	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
250	10	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
300	12	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
350	14	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
400	16	-	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
450	18	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
500	20	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
550	22	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	24	●	●	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
650	26	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
700	28	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
750	30	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	32	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
850	34	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	36	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	40	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備考: 材質は熱間圧延ステンレス鋼板を使用する場合があります。