




スリップオンフランジ (A形) SORF




WBF



スリップオンフランジ SORF



WF



WRF



ブラインドフランジ BDRF



材質	SUS F304				SUS F304L				SUS F316				SUS F316L					
品名	スリップオンフランジ		ブラインドフランジ		さし込み溶接フランジ	ブラインドフランジ	さし込み溶接フランジ	ブラインドフランジ	面座付さし込み溶接フランジ	面座付ブラインドフランジ	さし込み溶接フランジ	ブラインドフランジ	面座付さし込み溶接フランジ	面座付ブラインドフランジ				
製品記号	SORF		BDRF		FF	BF	FF	BF	RF	BDRF	FF	BF	RF	BDRF				
適用規格	JPI-7S-15				JIS B 2220 / イノック標準													
呼び径	クラス																	
	150	300	150	300	10K	10K	5K	10K	5K	10K	10K	10K	5K	10K	5K	10K	10K	
10 ^A	3/8 ^B	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●
15	1/2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20	3/4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25	1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32	1 1/4	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40	1 1/2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
65	2 1/2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
80	3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
90	3 1/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
125	5	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
150	6	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
200	8	●	-	●	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
250	10	●	-	●	-	-	-	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●
300	12	●	-	●	-	-	-	●	●	●	●	●	-	●	-	●	●	●
350	14	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-
400	16	-	-	-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	-

備考: 材質は熱間圧延ステンレス鋼板を使用する場合があります。