






高荷重用  
キャスター

小型で力持ち。重量物機器に最適な「ナイロン車輪シリーズ」  
**FP-WK型** ナイロン車輪付タイプ 固定金具付

## スペック表

|       |            |
|-------|------------|
| カテゴリー | 高荷重用キャスター  |
| タイプ   | ナイロン車輪付タイプ |
| 型名    | 固定金具付      |
| 車輪    | 強化ナイロン     |
| 芯金    | ナイロン       |
| 金具    | 鋼板製        |

## サイズ・価格表

| 商品記号      | 車輪径   | タイヤ幅  | 取付高  | 金具高   | ベアリング | トップ<br>プレート  | 取付穴<br>ピッチ  | 取付穴径  | シャフト<br>径   | 最大荷重 |     | ケース<br>入数 |
|-----------|---|---|--|---|-------|--|---|---|---|------|-----|-----------|
|           |  D |  R |  H' |  H |       |  F <sub>2</sub> /<br>F <sub>1</sub> |  P <sub>2</sub> /<br>P <sub>1</sub> |  S |  d | N    | kg  |           |
| FP-50GNWK | 50  | 28  | 68   | 43  | ブッシュ  | 80/50  | 66/36   | 6.5   | 8   | 1176 | 120 | 40        |
| FP-65WK   | 65  | 38  | 92   | 60  | ニードルB | 117/67   | 91/47   | 10.5  | 12  | 2548 | 260 | 24        |
| FP-75WK   | 75  | 38  | 106  | 68  | ニードルB | 123/72   | 103/52  | 10.5  | 12  | 3920 | 400 | 20        |

## 製品写真

