

高荷重用
キャスター

耐老化性に優れ、長期間の使用に耐える「フェノール車輪シリーズ」

FP-FNWK型 フェノール車輪付タイプ 固定金具付

スペック表

| | |
|------|-------------|
| カテゴリ | 高荷重用キャスター |
| タイプ | フェノール車輪付タイプ |
| 型名 | 固定金具付 |
| 車輪 | フェノール |
| 芯金 | フェノール |
| 金具 | 鋼板製 |

サイズ・価格表

| 商品記号 | 車輪径 | タイヤ幅 | 取付高 | 金具高 | ベアリング | トッププレート | 取付穴ピッチ | 取付穴径 | シャフト径 | 最大荷重 | | ケース入数 |
|-----------|---|---|--|---|-------|--|---|---|---|---|-----|-------|
| |  D |  R |  H' |  H | |  F2 F1 |  P2 P1 |  S |  d |  N | kg | 個 |
| FP-50FNWK | 50 | 28 | 68 | 43 | ブッシュ | 80/50 | 66/36 | 6.5 | 8 | 1176 | 120 | 40 |

製品写真

