

■ プリント基板用コネクタ・P.C.BOARD CONNECTORS

KX14 / KX15	KX24 / KX25	TX24 / TX25
0.8 mm (.031 inch)	0.8 mm (.031 inch)	1.27 mm (.050 inch)
垂直・平行 Vertical・Parallel	垂直・水平 Vertical・Horizontal	垂直・平行・水平 Vertical・Parallel・Horizontal
半田 (SMT) Solder (Surface mount)	半田 (スルーホール) Solder (Through-hole)	半田 (スルーホール) Solder (Through-hole)
<p>(Note 1)</p> <p>5又は8 (.197 or .315)</p> <p>5 (.197)</p> <p>Hold-down type (Right-angle side)</p> <p>6.2 (.244)</p> <p>6.25又は9.25 (.246 or .364)</p> <p>Screw type (Right-angle side)</p> <p>6.2 (.244)</p> <p>8.05又は11.05 (.317 or .435)</p>	<p>24.4 (.961)</p> <p>8.5 (.355) MAX.</p> <p>8.5 (.355) MAX.</p> <p>18.2 (.717)</p>	<p>8 (.315)</p> <p>12 (.472) to 24 (.945)</p> <p>9 (.354)</p> <p>18.6 (.732) to 24.6 (.969)</p> <p>25.2 (.992)</p> <p>9 (.354)</p>
20, 30, 60, 70, 80 (Note 2)	80, 100, 120, 140, 180	30, 40, 50, 60, 80, 100
Straight・Right-angle	Right-angle	Straight・Right-angle
Straight	Straight・Right-angle	Straight・Right-angle
—	1.6mm (.063 inch)	1.6mm (.063 inch)
0.5 Amps	0.5 Amps	1 Amps
500 VACrms (1 minute)	500 VACrms (1 minute)	500 VACrms (1 minute)
100 megohms min.	100 megohms min.	100 megohms min.
70 milliohms max.	70 milliohms max.	40 milliohms max.
- 40 °C to + 80 °C	- 40 °C to + 80 °C	- 40 °C to + 80 °C
Gold plating	Gold plating	Gold plating
<ul style="list-style-type: none"> ● エンボステーピング品可 ● Embossed-taped supply optionally available (Note 1) 5, 8mm 以外の対応高さについては別途お問い合わせ下さい。 Please contact us for mating height other than 5 or 8mm (Note 2) 記載以外の極数については別途お問い合わせ下さい。 Please contact us for other than those listed no. of contacts 	<ul style="list-style-type: none"> ● ラック&パネル接続 ● Rack to panel connection 	<ul style="list-style-type: none"> ● ラック&パネル接続 ● 平行基板間 12 ~ 24 mm の範囲 (2mm 間隔に対応) ● Rack to panel connection ● For distance between parallel boards 12 thru 24 mm (.472 thru .945 inch) [in 2 mm (.079 inch) increment]