

## 形番表示

### コンタクト

**S XA - 001 T - P 0.6**

製品形態：S…連鎖状、B…バラ状

シリーズ名

適用電線範囲：標準品 001…AWG#28～#22  
01…AWG#24～#20  
低炭合品 001…AWG#26～#22

表面処理：T…すずめっき（リフロー処理）

材質：P…りん青銅

端子のサイズ

タイプ名：なし…標準品、L…低炭合品

### ハウジング

**XAP - 02 V - 1 -**

シリーズ名

部品名称：プラグ

極数：2～15、20

難燃性表示：V…UL94V-0

補助記号

色表示：なし…ナチュラル（白）、K…黒、R…赤、E…青、Y…黄、  
L…レモンイエロー、M…緑、O…橙、N…茶、H…灰、P…紫、  
LE…水色、PK…桃、FY…蛍光黄、Z…アイボリー

### リテーナ対応タイプハウジング

**XARP - 02 V -**

シリーズ名

部品名称：リテーナ対応プラグ

極数：2～15、18

難燃性表示：V…UL94V-0

色表示：なし…ナチュラル（白）、  
K…黒、R…赤、E…青、L…レモンイエロー

### リテーナ

**XM S - 02 V**

シリーズ名

部品名称：リテーナ

極数：2～15

難燃性表示：V…UL94V-0

### ベース付ピン

**B 02 B - X A S K - 1 -**

組立品の形態：B…トップ型 S…サイド型

極数：トップ型…2～15、20 サイド型…2～14

部品名称：ベース

シリーズ名

色表示：S…ナチュラル（アイボリー）、  
K…黒、R…赤、E…青、M…緑、Y…黄

クリンチ表示：K…クリンチ有り（サイド型2極は除く）  
S…クリンチ無し

補助記号

形状：なし…トップ型ボス無し、サイド型ボス（フック）有り  
A…トップ型ボス有り

### ベース付ピン（Nタイプ）

**B 02 B - X A S K - 1N - A**

組立品の形態：B…トップ型 S…サイド型

極数：トップ型…2～15、18（18極はボス無しのみ）  
サイド型…2～14（全極ボス無しのみ）

部品名称：ベース

シリーズ名

色表示：S…ナチュラル（白）、K…黒、R…赤、E…青、  
Y…黄、L…レモンイエロー、M…緑、O…橙、N…茶、  
H…灰、P…紫、LE…水色、PK…桃、FY…蛍光黄

クリンチ表示：K…クリンチ有り  
S…クリンチ無し

補助記号

形状：なし…トップ型ボス無し、A…トップ型ボス有り  
BN…サイド型ボス（フック）無し  
※本タイプにサイド型ボス（フック）有りは存在しません。

### 表面実装タイプベース付ピン

**BM 02 B - X A S S - T F**

組立品の形態：BM…トップ型

極数：2～9、12、13、15

部品名称：ベース

シリーズ名

色表示：S…ナチュラル、K…黒、R…赤、E…青、M…緑、D…橙、  
L…レモンイエロー

クリンチ表示：S…クリンチ無し

納入形態：TF…エンボステーピング

### ラジアルテープ ベース付ピン

**B 03 B - X A S S - 1 - T**

組立品の形態：B…トップ型

極数：2～8

部品名称：ベース

シリーズ名

色表示：S…ナチュラル（アイボリー）、R…赤、E…青、M…緑

クリンチ表示：S…クリンチ無し

補助記号

形状：なし…ボス無し、A…ボス有り

納入形態：T…ラジアルテーピング

注) 色によっては納期を要するものもあります。